

SAI-M12-KBC-22/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学に最適です。M12 プラグインコネクタは、5 種の異なる接続システムを選択できます。

クリンプ接続は、高い機能信頼性を特徴とします。この接続技術により、導体は接点にクリンプされ、次いでコントакトキャリアに接合されます。導体と圧着部との接続部は、耐振性および長期的な安定性を有します。

クリンプ接点は別途注文する必要があります。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | Contact |
| 注文番号 | 2673730000 |
| 種別 | SAI-M12-KBC-22/24 |
| GTIN (EAN) | 4050118754599 |
| 数量 | 100 items |

技術データ

www.weidmueller.com

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | |
|------|--------|
| 正味重量 | 0.29 g |
|------|--------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|-----------|-----------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
|-----------|-----------|

| | |
|------------------------------|----|
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の 場合) | 6c |
|------------------------------|----|

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

| | |
|------|--------------------------------------|
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
|------|--------------------------------------|

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

| | | | |
|----------|----------------------|--------------|----------------------|
| 接触表面 | 金メッキ | 接続断面積 | AWG 22 - AWG 24 |
| 接続方式 | クリンプ接続 | 接点材質 | 銅合金 |
| 公称電流 | 7 A | プラギング回数 | ≥ 250 |
| 汚染度 | 3 | 接点形状 (オス/メス) | メス型 |
| 接続断面積、最大 | 0.33 mm ² | 接続断面積、最小 | 0.21 mm ² |

一般情報

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 接続 1 | M12 Contact | 接続 2 | Crimp |
| 接点材質 | 銅合金 | 接触表面 | 金メッキ |
| 配線接続断面、細径燃線、最小 | 0.21 mm ² | 配線接続断面、細径燃線、最大 | 0.33 mm ² |
| 導体断面、固定式、最小 | 0.21 mm ² | 導体断面、固定式、最大 | 0.33 mm ² |
| プラギング回数 | ≥ 250 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

SAI-M12-KBC-22/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

... M12 対応



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別 | SAI-TMCSK | バージョン |
| 注文番号 | 1381690000 | プレスツール, 4インデントクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118183870 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | SAI-TMC-PD | バージョン |
| 注文番号 | 1381700000 | 圧着ツールインサート, 4インデントクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118183856 | |
| 数量 | 1 ST | |