

SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、個別調整に最適なバスラインを供給できます。全てのバスケーブルは、ケーブルキャリアの移動に適しており、メートル単位で入手できます。配線のカラーコーディングは、機械工学規格に準じて対応します。M12 分電器の接続フードは、常に同数の端子を持つので、1種類のケーブルしか必要ありません。

メートル単位で供給のバスケーブルの利点：

- 特殊な長さのバスケーブル
- 無駄のないケーブル
- 異なるケーブル長に対するストレージスペースが不要
- また、特定の長さでも使用可能です。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | センサー/アクチュエータライン, 極数: 19, 100 m, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ |
| 注文番号 | 2764890000 |
| 種別 | SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-100 |
| GTIN (EAN) | 4064675031147 |
| 数量 | 1 items |
| パッケージ | 合板リールで |

SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 184.32 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルの技術仕様


| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------|-------------------------|-----------|----|-------|--------------------------|-----------|-----|
| ケーブル長 | 100 m | | | | | | | | |
| シースカラー | 黒色 | | | | | | | | |
| 耐油性 | Yes | | | | | | | | |
| ケーブルキャリアに最適 | はい | | | | | | | | |
| 配線数 | 19 | | | | | | | | |
| シールド仕様 | いいえ | | | | | | | | |
| ハロゲン | いいえ | | | | | | | | |
| 絶縁 | TPM | | | | | | | | |
| 加速 | 5 m/s ² | | | | | | | | |
| 曲げ半径、最小、移動 | 10 x ケーブル直径 | | | | | | | | |
| 曲げ半径、最小、定置 | 5 x ケーブル直径 | | | | | | | | |
| 曲げサイクル | 2 Mio | | | | | | | | |
| 配線断面 (印刷/オンライン) | 3 x 1.0 mm ² + 16 x 0.5 mm ² | | | | | | | | |
| 速度 | 200 m/s | | | | | | | | |
| シース材料 | PUR | | | | | | | | |
| 溶接火花耐久性 | いいえ | | | | | | | | |
| カラーコーディング | 黄色/茶色, 茶色/緑色, 白色, 黄色, ピンク, グレー/茶色, 茶色, パイオレット, 赤色, グレー, 赤色/青色, 緑色, 青色, グレー/ピンク, 白色/緑色, 白色/黄色, 白色/グレー, 黒色, 緑色/黄色 | | | | | | | | |
| 歪み耐性 | 0 °/m | | | | | | | | |
| 温度範囲、固定 | -50...80 °C | | | | | | | | |
| 溶接スパーク耐久性 | いいえ | | | | | | | | |
| 温度範囲、移動 | -25...80 °C | | | | | | | | |
| 極数 | 19 | | | | | | | | |
| カラーコーディング (導体断面積) | <table border="1"> <tr><td>導体断面積</td><td>3 x 1.0 mm²</td></tr> <tr><td>カラーコーディング</td><td>茶色</td></tr> <tr><td>導体断面積</td><td>16 x 0.5 mm²</td></tr> <tr><td>カラーコーディング</td><td>黄褐色</td></tr> </table> | 導体断面積 | 3 x 1.0 mm ² | カラーコーディング | 茶色 | 導体断面積 | 16 x 0.5 mm ² | カラーコーディング | 黄褐色 |
| 導体断面積 | 3 x 1.0 mm ² | | | | | | | | |
| カラーコーディング | 茶色 | | | | | | | | |
| 導体断面積 | 16 x 0.5 mm ² | | | | | | | | |
| カラーコーディング | 黄褐色 | | | | | | | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003250 | ETIM 9.0 | EC003250 |
| ETIM 10.0 | EC003250 | ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-01-06 | | |

図面

詳細図面



3 x 1,00 mm² + 16 x 0,5 mm²

SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



このScrewty® アタッチメントは、個別調整対応 M23 丸型プラグインコネクタや、ロール付属刻み付きナットの外径が 26.2 ± 0.3 mm の被覆成形 M23 丸型プラグインコネクタに適しています。締め付けトルクは 2 ~ 2.5 Nm です。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|---------------------------------|
| 種別 | SCREWTY M23 | バージョン | |
| 注文番号 | 1981560000 | | M23 ラインおよびコネクタ用ケーブルグランド用ツールアダプタ |
| GTIN (EAN) | 4032248677702 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール
Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90% 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|---------|
| 種別 | 1/4" HANDGRIFF | バージョン | |
| 注文番号 | 4294820000 | | ネジ止めツール |
| GTIN (EAN) | 4032248478279 | | |
| 数量 | 1 ST | | |