

## PAC-RX3I-SD15-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



図に類似

組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm<sup>2</sup> または 0.25 mm<sup>2</sup> の多極 LIYY または LYYCY ケーブル (シールド仕様)。
- インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

## 一般注文データ

バージョン	組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup>
注文番号	<a href="#">2680770040</a>
種別	PAC-RX3I-SD15-V0-4M
GTIN (EAN)	4099986640122
数量	1 items

## PAC-RX3I-SD15-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

正味重量	595 g
------	-------

## 温度

保管温度	-10...60 °C	動作温度	-10...50 °C
------	-------------	------	-------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
------	--------------------------------------

## 一般データ

ケーブル長	4 m
-------	-----

ケーブル	ケーブルLiYCY
------	-----------

外径	8.7 ± 1 mm
----	------------

導体断面積	0.25 mm <sup>2</sup>
-------	----------------------

基本材質	PVC
インターフェースコネクタ	SUB-D FEMALE 15P
コネクタ PLC 側	GEFANUC IC694ACC311 20P

## 電気データ

合計電流、最大	3 A
---------	-----

定格電圧	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac
------	-------------------

容量配線 / 配線	300 pF/m
-----------	----------

パス当たりの許容電流強度、最大	1 A
-----------------	-----

抵抗	≤ 80 mΩ/m
----	-----------

容量配線 / シールド	300 pF/m
-------------	----------

## 分類

ETIM 8.0	EC000237
----------	----------

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-24-22-20
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

ECLASS 14.0	27-24-22-20
-------------	-------------