

## PVN1M1I3SXF3V2O0TXPX10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PV Next 発電機端子箱は、1 ～ 12 個の MPP トラッカー搭載インバーター向けに、太陽光発電システムの DC 側を保護するために使用されます。発電機端子箱は過電圧からインバーターを保護するため、欧州指令 CLC/TS 51643-32 に準拠しています。さらに、これらの製品は逆電流からシステムを保護したり、設置中にケーブルを保護するためにストリングスを統合する場合があります。

## 一般注文データ

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| バージョン      | 太陽光発電, 結合器ボックス, 1000 V, 1 MPP, MPP あたり3入力/3出力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護, ケーブルグランド |
| 注文番号       | <a href="#">2683230000</a>                                                 |
| 種別         | PVN1M1I3SXF3V2O0TXPX10                                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118699975                                                              |
| 数量         | 1 items                                                                    |
| 配送ステータス    | 中止                                                                         |
| 最終注文日      | 2024-12-31T00:00:00+01:00                                                  |
| 代替製品       | <a href="#">PVN DC 3IF 30 1MPP SPD1R CG 10</a>                             |

## PVN1M1I3SXF3V2O0TXPX10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



## 寸法と重量

|      |        |           |              |
|------|--------|-----------|--------------|
| 深さ   | 175 mm | 奥行き (インチ) | 6.8898 inch  |
| 高さ   | 330 mm | 高さ (インチ)  | 12.9921 inch |
| 幅    | 302 mm | 幅 (インチ)   | 11.8897 inch |
| 正味重量 | 3144 g |           |              |

## 温度

|      |                |    |              |
|------|----------------|----|--------------|
| 周囲温度 | -40 °C...45 °C | 湿度 | 5 ~ 90%、結露なし |
|------|----------------|----|--------------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠                                   |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |

## 承認と基準

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 認可 | EN 61439-2, IEC 61439-2 |
|----|-------------------------|

## 保証

|      |     |
|------|-----|
| 時間間隔 | 5 年 |
|------|-----|

## エンクロージャ

|            |             |           |                                        |
|------------|-------------|-----------|----------------------------------------|
| カバー        | カバー付き, 着脱自在 | 絶縁材       | ポリエステル素材ガラス強化繊維、ポリカーボネート               |
| 取り付け方式     | 壁取付け, ネジ 4本 | 衝撃耐性      | IEC 62208に準拠したIK08, IEC 62262に準拠したIK10 |
| エンクロージャ付属品 | 取り付けフット使用   | 接続種別ストリング | 内部端子 (ケーブルグラウンドフィードスルー付)               |

## サージ保護DC側

|                                    |          |                   |          |
|------------------------------------|----------|-------------------|----------|
| 放電電流、最大 (8/20 μs)                  | 40 kA    | 待機消費電力PC          | < 0.2 W  |
| 短絡電流 ISCPV                         | 11000 A  | 総出力電流I合計 (8/20μs) | 50 kA    |
| 放電電流 In (8/20μs)                   | 20 kA    | 要件等級              | タイプII    |
| 保護レベル Up (-/PE)                    | ≤ 3.8 kV | 保護レベル Up (+/-)    | ≤ 3.8 kV |
| 保護レベル Up (+/PE)                    | ≤ 3.8 kV | PVシステム電圧、最大Ucpv   | 1100 V   |
| 最大連続動作電圧 DC UCPV モード +/-、-/PE、+/PE | 1100 V   |                   |          |

## 一般データ

|       |      |      |                |
|-------|------|------|----------------|
| 保護度合い | IP65 | 設置場所 | 保護屋外領域 (陸および海) |
|-------|------|------|----------------|

## PVN1M1I3SXF3V2O0TXPX10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 入力

|                                       |                                            |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| ストリングの結合極                             | +/-                                        |                                |
| ヒューズリンク規格                             | IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6) |                                |
| 最大出力点数 (MPP)                          | 1                                          |                                |
| 機能的アース接触                              | ケーブル散り入れ口                                  | ケーブル取り入れ口数 2                   |
|                                       |                                            | ケーブル直径、最小 5 mm                 |
|                                       |                                            | ケーブル直径、最大 10 mm                |
|                                       |                                            | ケーブルグランド M 16                  |
|                                       | 導体接続                                       | 接続方式 ねじ接続                      |
|                                       |                                            | フレキシブル、最大 25 mm <sup>2</sup>   |
|                                       |                                            | H05 (07) V-K                   |
| ワイヤエンドフェール<br>ル付 DIN 46228 pt<br>1、最大 | 16 mm <sup>2</sup>                         |                                |
|                                       | 2                                          |                                |
|                                       | 導体接続                                       | 接続方式 PUSH IN                   |
|                                       |                                            | 互換性のあるケーブル EN 50618:2015       |
|                                       |                                            | 断面                             |
|                                       |                                            | 配線の最小断面、最小 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 配線断面、最大                               | 16 mm <sup>2</sup>                         |                                |
|                                       | 空のヒューズホルダー                                 |                                |
| ヒューズの種別                               | はい                                         |                                |
| Fuses                                 | 最大電力ポイントあたり3入力を並列接続                        |                                |
| DC 入力の最大数                             | ≤ 3                                        |                                |
| MPPあたりの入力数                            | 3                                          |                                |
| サージ保護補助接点                             | ケーブル散り入れ口                                  | ケーブル取り入れ口数 2                   |
|                                       |                                            | ケーブル直径、最小 5 mm                 |
|                                       |                                            | ケーブル直径、最大 10 mm                |
|                                       |                                            | ケーブルグランド M 16                  |
|                                       | 導体接続                                       | 接続方式 アクチュエータとの耐張<br>クランプ接続     |
|                                       |                                            | フレキシブル、最大 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                       |                                            | H05 (07) V-K                   |
| ワイヤエンドフェール<br>ル付 DIN 46228 pt<br>1、最大 | 1.5 mm <sup>2</sup>                        |                                |
|                                       | 3                                          |                                |

## 電気特性

|                   |           |         |
|-------------------|-----------|---------|
| 定格 DC 電圧          | 1000 V    |         |
| 定格短期電流抵抗          | 定格電流      | 56.25 A |
| 最大電力ポイント当たりの電流、最大 | 45 A      |         |
| 1接続あたりの定格DC電流     | 列ごと電流の最大値 | 45.00 A |

## 出力

|             |                        |                                 |
|-------------|------------------------|---------------------------------|
| DC出力の最大数    | 並列に接続された最大電力ポイント3出力あたり |                                 |
| DC 出力 + & - | 導体接続                   | 接続方式 PUSH IN                    |
|             |                        | 互換性のあるケーブル TÜV 2 Pfg 1169/08.07 |
|             |                        | 断面                              |
|             |                        | 配線の最小断面、最小 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 配線断面、最大     | 16 mm <sup>2</sup>     |                                 |

## DC 負荷ブレークスイッチ

|            |        |  |
|------------|--------|--|
| スイッチ断路器の実行 | スイッチなし |  |
|------------|--------|--|

## PVN1M1I3SXF3V2O0TXXP10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 重要なメモ

## 製品情報

正味重量の0.1%以上の鉛含有量により、このSCIP番号が割り当てられています。  
ECHA準拠の安全使用要領：  
有害物質の識別は、耐用期間、分解、廃棄物/リサイクル段階を含むライフサイクル全体を通じて  
品目の安全使用を確保するのに十分なものです Fuses are not included

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003857    | ETIM 9.0    | EC003857    |
| ETIM 10.0   | EC003857    | ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |             |             |

## 入札仕様書

## 長体仕様

Combiner box for inverters  
with 1 MPP tracker,  
suitable for protecting the  
DC side of a photovoltaic  
system according to EN  
51543-32. MPP1:  
3 inputs, connection via  
M25 cable gland with  
3x7mm Ø cable entry.  
PUSH IN connection / 2.5  
- 6mm<sup>2</sup> single-wire, multi-  
wire, with/without ferrule.  
3 outputs, connection via  
M25 cable gland with  
3x7mm Ø cable entry.  
PUSH IN connection / 2.5  
- 6mm<sup>2</sup> single-wire, multi-  
wire, with/without ferrule.  
Max. string voltage Uoc:  
1000V  
1 class/type II arrester  
with signal contact  
Fuse holders for inputs and  
outputs (fuses 10x38 to be  
ordered separately)  
Connection of the  
signal contact via cable  
glands (8-12mmØ) max.  
conductor cross-section:  
1.5mm<sup>2</sup>  
Connection of the  
functional earth via  
cable glands (8-12mmØ)  
Conductor cross-section:  
16-25mm<sup>2</sup>  
Protection class: IP65  
All built into a glass fibre  
reinforced polyester  
housing. Dimensions  
HxWxD: 330x302x175  
mm  
Approval according to  
low voltage switchgear  
and controlgear IEC  
61439-1:2011 and EN  
61439-2:2011



**PVN1M1I3SXF3V2O0TXPX10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

PCB設計



**PVN 1 M2 I6 S0 F3 V1 Q1 TX PX 10**


|                                                                                                                                       |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Series</b><br>PVN = PV Next<br>VPU = PV Protect                                                                                    | <b>Voltage</b><br>10 = 1kV<br>11 = 1,1kV<br>15 = 1,5kV    |
| <b>Level</b><br>1 = DC trunk box (L1)                                                                                                 | <b>Powersupply</b><br>x = n/a                             |
| <b>Series</b><br>1 = 1 MPPT supported<br>2 = 2 MPPT supported<br>3 = 3 MPPT supported<br>4 = 4 MPPT supported<br>6 = 6 MPPT supported | <b>Monitoring</b><br>x = n/a                              |
| <b>Inputs</b><br>1...12 inputs                                                                                                        | <b>Output Type</b><br>0 = CG<br>1 = WM4C<br>2 = MC4-Evo 2 |
| <b>Switch</b><br>x = n/a<br>0 = manual switch<br>1 = remote switch                                                                    | <b>SPD</b><br>2/0 = TYP II<br>1 = TYP I+II<br>X = No SPD  |
|                                                                                                                                       | <b>Fuses</b><br>x = n/a<br>3 = only fuse holders          |

**PVN1M1I3SXF3V2O0TXPX10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## PVN1M1I3SXF3V2O0TXPX10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

## 一般注文データ

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別         | KT 14                      | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">1157820000</a> | カットツール, 片手操作用の切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4032248945344              |                    |
| 数量         | 1 ST                       |                    |

## ツール



- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

## 一般注文データ

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| 種別         | MULTI-STRIPAX PV           | バージョン            |
| 注文番号       | <a href="#">1190490000</a> | 太陽光発電, プラグインコネクタ |
| GTIN (EAN) | 4032248973262              |                  |
| 数量         | 1 ST                       |                  |

## プラススクリウドライバー (フィリップ用)



VDE 絶縁性プラススクリウドライバー、フィリップ製スクリー対応、SDIK PH DIN 7438、ISO 8764/2-PH、ISO 8764-PH へ出力、ソフトフィニッシュグリップ

## PVN1M1I3SXF3V2O0TXXP10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 種別         | SDIK PH3 X 150             | バージョン                                        |
| 注文番号       | <a href="#">2749910000</a> | スクリッドドライバー, 刃幅 (B): 3 mm, 150 mm, 刃厚み (A): 3 |
| GTIN (EAN) | 4050118897210              |                                              |
| 数量         | 1 ST                       |                                              |

## スクリッドドライバー (マイナス用)



VDE 絶縁マイナススクリッドドライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 種別         | SDIS 0.6X3.5X100           | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">2749810000</a> | スクリッドドライバー, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              |                                                            |
| 数量         | 1 ST                       |                                                            |
| 種別         | SDIS 1.0X5.5X125           | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">2749850000</a> | スクリッドドライバー, 刃幅 (B): 5.5 mm, ブレード長: 125 mm, 刃厚み (A): 1 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118897050              |                                                            |
| 数量         | 1 ST                       |                                                            |

## 外部固定ラグ



TBF モデルシリーズのエンクロージャーは、非常に強靱なガラス繊維強化ポリエステルで製造されています。これらのエンクロージャーは、軽量性および高い衝撃耐性を必要とするアプリケーションに最適です。耐候性に優れた TB エンクロージャーは、幅広いアプリケーションに適した形状です。アクセサリの総合機能と共に、規制機関、計測機器、バルブ、その他機器などの組込型機器を収容する総合的なソリューションを提供します。

機能：

- 2 バージョンで 9 サイズ、灰色および透明カバーが付属
- ナイロン製ネジによるカバー
- シール領域外の固定孔
- 端子レールおよび取り付けプレートに設置用のネジ
- 総合的なアクセサリ
- ワイドミューラーは、お客様の仕様に従ってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグラウンドをすべて備えることができます。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 種別         | MF TBF                     | バージョン                                                                                           |
| 注文番号       | <a href="#">0360800000</a> | TBF (ポリエステル空エンクロージャ), 取付けフット, 固定ラグ, 高さ: 72.5 mm, 幅: 24 mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: ポリアミド, ポリアミド 66, 漆黒 |
| GTIN (EAN) | 4008190108595              |                                                                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                                 |

## PVN1M1I3SXF3V2O0TXPX10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Sealing sets



## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | SL SET PV NEXT             | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2729230000</a> | 太陽光発電 |
| GTIN (EAN) | 4050118804508              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

## UV耐性ケーブルストラップ



UV 耐性ポリアミド 6.6 は、強い紫外線下でも特殊ケーブルストラップの長期耐久性を保証します。屋外での連続使用に最適です。

## 一般注文データ

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 種別         | CB-UVR 290/4,5 BK          | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">2659350000</a> | ケーブルストラップ, 4.5 x 290 mm, ポリアミド 66, 220 N |
| GTIN (EAN) | 4050118682816              |                                          |
| 数量         | 100 ST                     |                                          |

## 10x38 gPV



gPV 円筒型ヒューズカートリッジは、最大電圧 1,500 DC までの太陽光発電モジュールの保護 (フィールド保護) を小型かつ安全で経済的に実現するために設計されています。これらは、過負荷と短絡の両方に対する保護を提供します (IEC60269-6 および UL248-19 規格準拠 GPV クラス)。内部圧力と熱衝撃に優れたセラミック製チューブで製造され、狭いスペースでも高いスイッチング容量を発揮します。接点は銀メッキ加工銅と純銀の可溶性元素で構成され、経年劣化を防ぎ、電気的特性を不変に保ちます。それらのサイズは 10 x 38 mm、10 x 85 mm、22 x 58 mm がご利用いただけます。

## PVN1M1I3SXF3V2O0TXXP10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 種別         | FUSE 10X38 10A 1000 VDC... | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">2783230000</a> | 太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A |
| GTIN (EAN) | 4064675059950              |                                             |
| 数量         | 10 ST                      |                                             |
| 種別         | FUSE 10X38 12A 1000 VDC... | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">2783240000</a> | 太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A |
| GTIN (EAN) | 4064675059967              |                                             |
| 数量         | 10 ST                      |                                             |
| 種別         | FUSE 10X38 15A 1000 VDC... | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">2783250000</a> | 太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A |
| GTIN (EAN) | 4064675059974              |                                             |
| 数量         | 10 ST                      |                                             |
| 種別         | FUSE 10X38 16A 1000 VDC... | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">2783260000</a> | 太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A |
| GTIN (EAN) | 4064675059981              |                                             |
| 数量         | 10 ST                      |                                             |
| 種別         | FUSE 10X38 1A 1000 VDC ... | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">2783160000</a> | 太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 1 A  |
| GTIN (EAN) | 4064675059684              |                                             |
| 数量         | 10 ST                      |                                             |
| 種別         | FUSE 10X38 20A 1000 VDC... | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">2783280000</a> | 太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A |
| GTIN (EAN) | 4064675060000              |                                             |
| 数量         | 10 ST                      |                                             |
| 種別         | FUSE 10X38 2A 1000 VDC ... | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">2783170000</a> | 太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 2 A  |
| GTIN (EAN) | 4064675059691              |                                             |
| 数量         | 10 ST                      |                                             |
| 種別         | FUSE 10X38 3A 1000 VDC ... | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">2783180000</a> | 太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 3 A  |
| GTIN (EAN) | 4064675059905              |                                             |
| 数量         | 10 ST                      |                                             |
| 種別         | FUSE 10X38 4A 1000 VDC ... | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">2783190000</a> | 太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 4 A  |
| GTIN (EAN) | 4064675059912              |                                             |
| 数量         | 10 ST                      |                                             |
| 種別         | FUSE 10X38 5A 1000 VDC ... | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">2783200000</a> | 太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 5 A  |
| GTIN (EAN) | 4064675059929              |                                             |
| 数量         | 10 ST                      |                                             |
| 種別         | FUSE 10X38 6A 1000 VDC ... | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">2783210000</a> | 太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 6 A  |
| GTIN (EAN) | 4064675059936              |                                             |
| 数量         | 10 ST                      |                                             |
| 種別         | FUSE 10X38 8A 1000 VDC ... | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">2783220000</a> | 太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 8 A  |
| GTIN (EAN) | 4064675059943              |                                             |
| 数量         | 10 ST                      |                                             |


## PVN1M1I3SXF3V200TXPX10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ


## PV Weather protection



## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | PV SUN COVER 37/30/18      | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">8000087024</a> | 太陽光発電 |
| GTIN (EAN) | 4064675845171              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

## 予備避雷器



## 一般注文データ

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 種別         | VPU PV II O 1000           | バージョン                                                            |
| 注文番号       | <a href="#">2530660000</a> | Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Spare arrester |
| GTIN (EAN) | 4050118540871              |                                                                  |
| 数量         | 9 ST                       |                                                                  |