

WPM-VMR-3PH-PH-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



EPAK モデルシリーズのアナログコンバータは、小型形状が特長です。

このモデルシリーズのアナログコンバータで利用できる幅広い機能は、

国際認可を必要としないアプリケーションに適しています。

プロパティ：

- アナログ信号の安全な絶縁、変換、モニタリング
- DIP スイッチを介したデバイス上の、直接入出力パラメータ設定
- 国際認可の該当なし
- 高度な干渉波の影響への耐久性

一般注文データ

バージョン	限界値モニタリング, 入力: 3 phase, 出力: リレー, リレー×2
注文番号	2797880000
種別	WPM-VMR-3PH-PH-A
GTIN (EAN)	4064675257219
数量	1 items

WPM-VMR-3PH-PH-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	63 mm	奥行き (インチ)	2.4803 inch
高さ	90 mm	高さ (インチ)	3.5433 inch
幅	22.5 mm	幅 (インチ)	0.8858 inch
正味重量	79.55 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...60 °C
動作温度時の湿度	0 ~ 95% (結露なし)		

失敗の確率

IEC 61508に準拠したSIL 該当なし

入力

数値入力	1x 3相(R、S、T、N), 1	入力周波数	40...60 Hz
入力電圧	400V AC (L-L) ±15%		

出力

出力数	1		
-----	---	--	--

出力 (デジタル)

定格スイッチング電流	3 A	デジタル出力数	2
最大開閉電圧、AC	250 V	最大開閉電圧、DC	24 V
種別	リレー、1 CO 接点、CO 接点 (2個)	アラーム機能	位相エラー

一般データ

保護度合い	IP20	電源電圧	測定回路から
ステップ応答時間	≤ 200 ms (10...90%)	取り付けレール	TS 35
消費電力	2.2 W	温度係数	≤ 100 ppm/K
公称電力消費	1.5 VA	設定	なし

絶縁協調

サージ電圧カテゴリー	II	汚染度	2
ガルバニック絶縁	入力/出力/供給/リレー間	絶縁電圧	DC 2 kV/1 min.
定格電圧	300 V		

接続データ

接続方式	ねじ接続	締付けトルク、最小	0.6 Nm
締付けトルク、最大	0.4 Nm	クランプ範囲、定格接続	2 mm ²
クランプ範囲、最小	0.5 mm ²	クランプ範囲、最大	2 mm ²
配線接続断面 AWG、最小	AWG 14	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 30

WPM-VMR-3PH-PH-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC002654	ETIM 9.0	EC002654
ETIM 10.0	EC002654	ECLASS 14.0	27-21-01-22
ECLASS 15.0	27-21-01-22		

WPM-VMR-3PH-PH-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

