

TFIS 24-240VUC 1CO ON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



ビル設置配線およびファクトリーオートメーションに対応する小型時限継電器

当社の TFIS リレーは、ビル設置配線およびファクトリーオートメーションに関する最重要のアプリケーションに対応する 5 種の異なるデバイスで構成されています。クロックジェネレータ（一時停止とパルス開始）、スターデルタスイッチ、制御入力を備えたスイッチオン遅延とオフ遅延の 4 種の機能が個別に実行されます。また、7 つの異なるタイミング機能を持つ多機能バージョンもあります。前面に取り付けたロータリースイッチを用いて、タイミング機能や時間範囲を容易に設定できます。すべてのデバイスは、EN 61812 に準拠した国際標準を満たし、北米市場に対する UL 認可を受けています。

- 設置形状とコンパクトな工業用設計で利用可能
- ポテンショメーターおよびステータス LED 設定による簡単な設定
- EN 61812 に則した国際標準への準拠
- 北米市場に合わせた UL 認可

一般注文データ

バージョン	TFI-SERIES, オンディレイタイミングリレー, 接点数: 1, CO接点, AgNi, 定格制御電圧: 24...240 V UC -15 % / +10 %, 持続電流: 8 A, ねじ接続
注文番号	2697280000
種別	TFIS 24-240VUC 1CO ON
GTIN (EAN)	4050118705294
数量	1 items

TFIS 24-240VUC 1CO ON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E360862

寸法と重量

深さ	60 mm	奥行き (インチ)	2.3622 inch
高さ	87 mm	高さ (インチ)	3.4252 inch
幅	17.5 mm	幅 (インチ)	0.689 inch
正味重量	55 g		

温度

保管温度	-25 °C...70 °C	周囲温度	-25 °C...55 °C
動作温度		湿度	15 ~ 85%湿度、結露無き事

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

制御側

定格制御電圧	24...240 V UC -15 % / +10 %	公称出力	4 VA, 1.5 W
ステータス表示	LED緑 (U/t) : 時間が経過すると点滅し、電源電圧が印加されると永続的に点灯, LED黄色 (R) : リレーが閉鎖	時間範囲	0.05秒 ~ 1秒, 0.5秒 ~ 10秒, 3秒 ~ 60秒, 30 s - 10 min, 3分 - 1時間, 30 min - 10 h, 5 h - 100 h
公差の設定	5 %	電圧中断後の最大リセット時間	100 ms
基本精度	±6% (最大目盛値の、0.05 s ~ 1sの時間範囲), ±1% (最大目盛値の、その他すべての時間範囲)	最小パルス幅	100 ms
繰り返し精度	< 0.5% または ±5 ms		

負荷側

定格スイッチング電圧	AC250 V	持続電流	8 A
最大開閉電圧、AC	250 V	最大開閉電圧、DC	30 V
ACスイッチング容量 (抵抗)、最大	2000 VA	DCスイッチング容量 (抵抗)、最大	240 W
接点の種別	1 CO contact (AgNi)	電氣的耐用年数、直流コイル	2x10 ⁵ スイッチングサイクル (1000 VAオーム負荷)
機械的耐用期間	20 x 10 6開閉サイクル	最小スイッチング電源	10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

一般データ

設計	取付けハウジング、1TE
表側取り付けに最適	いいえ

作成日 01.07.2026 05:31:46 MEZ

カタログステータス / 図面


TFIS 24-240VUC 1CO ON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

図面


配線図



寸法図




その他



詳細図面

図面

グラフ



時限機能

TFIS 24-240VUC 1CO ON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

Type codes



その他

TFIS 24-240VUC 1CO ON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クロスヘッドスクリュードライバ、ポジドライブ製




プラススクリュードライバー、ポジドライブ製、SDK PZ DIN 5262、ISO 8764/2-PZ、ISO 8764/1-PZへの出力、クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDK PZ1 X 80	バージョン
注文番号	2749440000	スクリュードライバー、刃幅 (B): 14.5 mm, 80 mm, 刃厚み (A): 1
GTIN (EAN)	4050118895667	
数量	1 ST	
種別	SDIK PZ1 X 80	バージョン
注文番号	2749920000	スクリュードライバー、刃幅 (B): 1 mm, 80 mm, 刃厚み (A): 1
GTIN (EAN)	4050118897227	
数量	1 ST	
種別	SDIK SLIM PZ1 X 80	バージョン
注文番号	2749670000	スクリュードライバー、刃幅 (B): 1 mm, 80 mm, 刃厚み (A): 1
GTIN (EAN)	4050118896411	
数量	1 ST	

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済メーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 6/15 K MC NE GE	バージョン
注文番号	1880130000	ESG、デバイスマーカー x 15 mm, PA 66, 色: 黄色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248478910	
数量	200 ST	
種別	ESG 6/15 K MC NE WS	バージョン
注文番号	1880100000	ESG、デバイスマーカー x 15 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248478781	
数量	200 ST	

TFIS 24-240VUC 1CO ON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ESG 6/17 K MC NE GE	バージョン
注文番号	1880110000	ESG, デバイスマーカー x 17 mm, PA 66, 色: 黄色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248478798	
数量	200 ST	
種別	ESG 6/17 K MC NE WS	バージョン
注文番号	1880120000	ESG, デバイスマーカー x 17 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248478804	
数量	200 ST	

ESG 6/15



長い耐用期間の補償：ESG
マルチカラーおよびマルチフォーマット型式のラベルは、接着階層が強いため、下面に対して最大限の接着力を発揮します。二重積層ポリエステルは、基材を非常に薄く、しかも破れにくくします。

MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

一般注文データ

種別	ESG 6/15 MM WS	バージョン
注文番号	2619940000	ESG, デバイスマーカー, 6 x 15 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118626148	
数量	3000 ST	

ESG 6/17



長い耐用期間の補償：ESG

マルチカラーおよびマルチフォーマット型式のラベルは、接着階層が強いため、下面に対して最大限の接着力を発揮します。二重積層ポリエステルは、基材を非常に薄く、しかも破れにくくします。

MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

一般注文データ

種別	ESG 6/17 MM WS	バージョン
注文番号	2005100000	ESG, デバイスマーカー, 6 x 17 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118390728	
数量	3000 ST	