


THM EL 36 TR 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



個別調整の識別 : EL

MultiMark マーカーの無限のバリエーションにより、従来のタグレールや特殊ラベルに代わる経済的な選択肢となります。任意の幅に対して、個別マーカーに完全に一致するようにソフトウェアで高さを正確に設定できます。ブレードを使用して、ラベルを指定サイズに個別にカットします。機能ブロックまたは完全な端子台に対応する大型ラベル作成に最適です。

一般注文データ

バージョン	THM, デバイスマーカー, 36 x, 透明
注文番号	2799290000
種別	THM EL 36 TR 30M
GTIN (EAN)	4064675261056
数量	1 items

THM EL 36 TR 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0.1 mm	奥行き (インチ)	0.0039 inch
高さ	36 mm	高さ (インチ)	1.4173 inch
長さ	30000 mm	長さ (インチ)	1181.1 inch
正味重量	325 g		

温度

動作温度範囲	-40...120 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	アクリレート接着剤
アーケごとの数	1
バージョン	エンドレス, 自己接着型
UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	120 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	透明
ハロゲン	いいえ
長さ	30000 mm
基本材質	ポリエスチル
印刷文字	非搭載
パッケージ単位当たりマーカー数	1 Label reel = Device markers
UL 969 j 準拠の認可	はい
互換性を有するプリンター	
組み合わせごとのマーカー数	1 Label reel = Device markers
動作温度範囲	-40...120 °C
ロールあたりの数	1

装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類


ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM EL 36 TR 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



THM EL 36 TR 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



THM EL 36 TR 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	