
THM GEW 20/10 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





THM GEW の織物ラベルは、非常に柔軟な綿織物で作られています。熱転写式プリンターで使用のリールへの配送により、オフィス用レーザープリンターの A4 シートよりも厚い接着層を可能とします。

この柔軟性と厚い接着層とを併せ持つことで、より高い接着強度を確保し、例えばケーブルやホース等の角度または丸い物体での使用が可能になります。

一般注文データ

バージョン	THM, デバイスマーカー, 10 x 20 mm, 黄色
注文番号	<u>2712030000</u>
種別	THM GEW 20/10 GE
GTIN (EAN)	4050118749908
数量	5000 items

カタログステータス / 図面 1

THM GEW 20/10 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
深さ	0.15 mm	奥行き(インチ)		0.0059 inch
高さ	10 mm	 高さ(インチ)		0.3937 inch
届	20 mm	幅(インチ)		0.7874 inch
E味重量	0.07 g			
温度				
动作温度範囲 	-2980 °C			
環境製品コンプライアンス				
-110 34/47444 011-	注 thn /在 『ム・ト・ト			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	ナヘキャマいキサノ		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHC(は含まれていません		
一般データ				
要着剤 3	天然ゴム系接着剤			
ベージョン	自己接着型			
	20 mm			
L 94 可燃性等級	V-0			
]作温度範囲、最大	80 °C			
h作温度範囲、最小	-29 °C			
7 7				
- \ロゲン	いいえ			
、ロック 基本材質	綿織物			
印刷文字	非搭載			
『ッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム		ラベルリール	
(ア) フキはヨた (ア) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M	いいえ		<i>y</i>	
互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK, THI	Λ MI II TIMARK PI I IS		
目み合わせごとのマーカー数	1 Label reel = Device m			
が作温度範囲	-2980 °C	untoro		
コールあたりの数	5000			
装置マーカー	1			
ハロゲン	いいえ			
(10) 2	01012			
分類 				
TIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0		EC001288
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0		EC001288
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0		27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0		27-40-06-29
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0		27-28-11-04
FCLACC 12 O	27.20.11.04	FCLACC 14.0		27.20.11.04

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

ECLASS 14.0

27-28-11-04

27-28-11-04



図面

THM GEW 20/10 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



THM GEW 20/10 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別 RIBBON MM 110/360 SW 注文番号 <u>2005070000</u>

GTIN (EAN) 4050118390049

数量 1 S

バージョン Ink ribbon

カタログステータス / 図面 4