

PNP-63-MOD-TCP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Plug&Play ボックス

Plug&Play ボックスを接続すれば、既存機器を簡単にIoT ネットワークに統合でき、制御盤の構造にコストをかけずに介入できます。ボックスは、データ収集装置として機能し、同時に、ご自身のエネルギー消費量の評価と透過性を有する表示の基礎となります。必要なのは、Plug&Playボックスの近くのネットワーク接続だけです。

一般注文データ

注文番号	2716670000
種別	PNP-63-MOD-TCP
GTIN (EAN)	4064675002550
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-04-08T00:00:00+02:00

PNP-63-MOD-TCP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	225 mm	奥行き (インチ)	8.8582 inch
高さ	340 mm	高さ (インチ)	13.3858 inch
幅	540 mm	幅 (インチ)	21.2598 inch
正味重量	999 g		

温度

保管温度	-25 °C...70 °C	保管温度での湿度	0 ~ 90% (結露なし)
周囲温度	-10 °C...40 °C	動作温度	
湿度	0 ~ 75% RH (周囲温度で)		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6al, 6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	b8594349-3937-4fc3-b3f9-0b9575c3ba7d

入出力

温度入力	はい
------	----

技術データ

用途	電力および流量の測定	取り付け方式	壁取付け、接続側横向き
保護度合い	IP54	汚染度	4
定格電流	63 A	空気圧 (操作)	DIN EN 61131-2に準拠した≥ 795 hPa (高さ ≤ 2000 m)
使用	Plug & Play	標準	IEC 61439-2
測定範囲、電圧L ~ L、AC	480 V	サージ電圧カテゴリー	II
電源電圧	入力測定回路経由		

通信

インターフェース	イーサネット 10/100 Base-TX (RJ-45ソケット), Webサーバー/電子メール	プロトコル	TCP/IP, DHCP Client (BootP), Modbus/TCP (Port 502), ICMP (Ping), NTP, Modbus RTU over Ethernet (Port 8000), FTP, SNMP
----------	--	-------	---

電流入力の測定

定格電流	63 A
------	------

絶縁協調

サージ電圧カテゴリー	II	汚染度	4
------------	----	-----	---

PNP-63-MOD-TCP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

重要なメモ

製品情報

流量測定

PNP-63-MOD-TCP および PNP-U-MOD-TCP は、外部の流量センサと連携して動作します。
センサの信号配線は SAI 接続を介して測定装置に接続されます。

温度測定

周囲温度は外部温センサーで記録されます。

センサーの信号配線は SAI 接続を介して測定装置に接続されています。

電力消費測定

PNP-16-MOD-TCP、PNP-32-MOD-TCP、および PNP-63-MOD-TCP には、変流器が内蔵されています。

電力線は、CEE 接続経由の測定装置を介して機械または設備に引き込まれます。

PNP-U-MOD-TCP は、外部変流器と連携して動作します。

変流器の信号配線は、HDC 接続を介して測定装置に接続されます。

通信

測定値は、データ配線を介して測定装置からネットワークに転送されます。

測定値は、接続された PC 上でリアルタイムに表示することができます。

分類

ETIM 8.0

EC002301

ETIM 10.0

EC002301

ECLASS 15.0

27-14-23-30

ETIM 9.0

EC002301

ECLASS 14.0

27-14-23-30

PNP-63-MOD-TCP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

