SFM 1/12 1.2-1.8 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





包括的な MultiMark 製品ファミリーを使用すると、すべての制御盤で最適な構造と持続的なマーキングを実現できます。この例は、新しいスリムフィックス配線マーカーです。特にすばやく印刷、およびスナップできます。同時に、振動耐久性と衝撃耐久性の最高要件を満たします。配線マーカーはオープン設計で、配線プロセスの前後に容易に迅速に導入できる。

一般注文データ

バージョン	導体およびケーブルマーカー, 1.2 - 1.8 mm, 12 x 3.8 mm, 白色
注文番号	<u>2719030000</u>
種別	SFM 1/12 1.2-1.8 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888010
数量	1400 items

カタログステータス / 図面 1

SFM 1/12 1.2-1.8 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-02

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

→ Am				
《認				
OHS	·····································			
寸法と重量				
ت <u>-</u>	10	⇒ + / / ン・エ)	0.4704	
高さ =	12 mm	高さ (インチ)	0.4724 inch	
5 五 「叶毛目	3.8 mm	幅(インチ)	0.1496 inch	
E味重量 ————————————————————————————————————	0.2 g			
環境製品コンプライアンス				
oHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
	0.1Wt/// E/E/E (001110)	3 L 3 L 4 L 4 L 4 L 4 L 4 L 4 L 4 L 4 L		
一般データ				
[P刷種別	ニュートラル	バージョン	足を素早く踏み入れて	
	3.8 mm	 UL 94 可燃性等級	V-2	
	90 °C	 動作温度範囲、最小	-50 °C	
<u>Z</u>	白色	ハロゲン	いいえ	
	PC-ABS, TPU	印刷文字	非搭載	
ラベリングフィールドのサイズ	2.8 x 9.5 mm	ロールあたりの数	1400	
鼻体およびケーブルマーカー				
ヘロゲン	いいえ		0.75 mm ²	
拿体断面、最小	0.25 mm ²	<u> </u>	1.8 mm	
掌体外径、最小	1.2 mm	導体外径	1.2 - 1.8 mm	
接続配線の断面	0.25 - 0.75 mm ²			
			,	
TIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
TIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
CLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
.CLA00 J. I	27-40-04-01	LOLAGO TO.O	27-40-04-01	

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-28-11-02

27-28-11-02

27-28-11-02

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2



図面

SFM 1/12 1.2-1.8 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



SFM 1/12 1.2-1.8 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別 MULTIMARK ROLLER SFM 1 バージョン

注文番号 <u>2799000000</u> GTIN (EAN) 4064675259985

数量 1 S

カタログステータス / 図面 4