IE-C6HD8UG0075A40XCS-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





一般注文データ

バージョン	ドラグラインケーブル, M12 X型IP 67ストレート オス, RJ45 IP 20, Cat.6 (ISO/IEC 11801), PUR, 7.5 m
注文番号	<u>2723030075</u>
種別	IE-C6HD8UG0075A40XCS-E
GTIN (EAN)	4050118785913
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

Weidmüller **3**

IE-C6HD8UG0075A40XCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
D OUG	\± ^		
ROHS	適合		
寸法と重量			
長さ	7.5 m	長さ(インチ)	295.2756 inch
正味重量	500 g		
温度			
保管温度			-40 °C80 °C
取り付け温度	-30 °C70 °C	到门下/皿/ 文	40 000 0
環境製品コンプライアンス			'
	N 4- 1Ln		
RoHS 対応状況	準拠 		
REACH SVHC SCIP	Lead 7439-92-1 67cf1078-beca-4687-860b	do4750600240	
SCIP	6/cf10/8-beca-468/-860b	-dc475a6ec24a	
ケーブルの機械的特性と材料特性	生		
-12.1 (4)			
耐油性	in accordance with IEC 60811-2-1; acc. to CSA 22.2, 4 days/100°C	紫外線耐性	はい
引張強度	≤ 100 N	ハロゲン	ハロゲンフリー
最小曲げ半径、繰返し	7.5 x ケーブル直径	最小曲げ半径(1回のみ)	4 x ケーブル直径
耐磨耗性	非常に良い	延焼耐性	in accordance with IEC 60332-1-2, UL1581 VW- およびCSA FT1に準拠
ケーブルの電気プロパティ			
転送速度	10 Gbit/s	カテゴリー	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
ループ抵抗	280 Ω/km	信号伝達時間	5.34 ns/m
テスト電圧:電線 - 電線 - シールド	700 Vrms、50 Hz 、1分	転送インピーダンス	最大 30 mΩ/m @ 10 Mhz
特性インピーダンス	100 ± 15 Ω @ 1–100 MHz		
ケーブル構造			
炊線	19	シースカラー	緑色(RAL 6018)
断面積	4*2*AWG 26/19 - 4*2*0.128 mm ²	シールド	S/FTP
配線数	8	絶縁断面	0.98 mm
能 緣	PP	シース直径、最大	7.8 mm
シース素材	PUR	銅線直径	0.55 µm
電線対シールド		電線コアの調整	ツイストペア
全体シールド仕様	銅線編組由来のシールド編	電線材質	撚り線加工錫メッキ銅線
色シーケンスまたは電線 – 電線ペア	<u>み</u> 白 – 青、白 – オレンジ、白 – 緑、白 – 茶		
プラグ、右			
-0- ()			
プラグ右	M12, X コード化, IP67, オ ス型接点, 直線, プラグ, プ ラスチック, シールド仕様		

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

~	_	-	*	+
/	フ	ン	`	攵

RJ45, IP20, オス型接点, 直 線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 左プラグ

分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		



IE-C6HD8UG0075A40XCS-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

接続図 印刷



