

SAIL-M12GM12G-5-10TYV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



一般注文データ

バージョン	センサー/アクチュエータライン, M12/M12, 極数: 5, 10 m, ピン、ストレート-ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
注文番号	2812801000
種別	SAIL-M12GM12G-5-10TYV
GTIN (EAN)	4064675428657
数量	1 items

SAIL-M12GM12G-5-10TYV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E307231

寸法と重量

正味重量

377.2 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

ケーブルの技術仕様

ケーブル長

10 m

シースカラー

黄色

耐油性

IEC 60811:404に準拠

ケーブルキャリアに最適

はい

コア断面積

0.34 mm²

シールド仕様

いいえ

ハロゲン

いいえ

絶縁

TPE

シース材料

PUR

UL AWM スタイル準拠の外装

20233 (80 °C / 300 V)

UL AWM スタイル準拠のコア

10995 (80 °C / 300 V)

交差結合照射

いいえ

溶接火花耐久性

はい

歪み耐性

360 °/m

温度範囲、固定

-30...105 °C

溶接スパーク耐久性

はい

温度範囲、移動

-40...105 °C

極数

5

一般的な技術データ

コーディング

A-coded

接続スレッド

M12/M12

接触表面

金メッキ

LED

いいえ

バージョン

ピン、ストレート-ソケット、ストレート

ハウジング主要材質

PUR

公称電圧

60 V

公称電流

4 A

保護度合い

IP65, IP66, IP67, IP68, ねじ込み

ハウジングの温度範囲

-25 - +85 °C

締付けトルク

M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm

一般基準

証明書番号 (cULus)

E307231

電気プロパティ

公称電圧

60 V

SAIL-M12GM12G-5-10TYV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プラグ、右

プラグ右	M12, A コード化, IP68, メス型接点, 直線, プラスチック, シールドなし
------	--

プラグ、左

左プラグ	M12, A コード化, IP68, オス型接点, 直線, プラスチック, シールドなし
------	--

分類

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

SAIL-M12GM12G-5-10TYV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面



寸法図



寸法図



極スキーム



極スキーム



配線図



SAIL-M12GM12G-5-10TYV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

理想的な工具：トルク機能を備えたScrewty®



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F