WPC WAGON 115V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





配線プロセスセンターの個別調整に対応するオプションのアクセサリ。ワークショップトロリーまたは外部装置、追加のプリンタまたはグリッパトレイに、直接接続のケーブル給電システム。

一般注文データ

バージョン	自動機器
注文番号	<u>2728480000</u>
種別	WPC WAGON 115V
GTIN (EAN)	4050118811346
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

WPC WAGON 115V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
ROHS	適合				
寸法と重量					
	750 mm	奥行き(インチ)	29.5275 inch		
<u> </u>	1800 mm	高さ(インチ)	70.866 inch		
司 C 偏	1100 mm	幅(インチ)	43.307 inch		
_世 E味重量	30000 g	州田(イン)	43.307 IIICII		
 環境製品コンプライアン					
RoHS 対応状況	影響なし				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含む	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
WPC					
電気的接続	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	ディスプレイの種類	15インチタッチスクリー ン		
注意事項	最大積載荷重180 kg, 携帯 電話の使用, ケーブル配線 が完了し、追加の主電源 プラグとUSB接続を備えた パネル, ピボット表示ホル ダー	圧縮空気接続	5.5 bar		
自動カット					
圧縮空気接続	5.5 bar	電気的接続	100 - 240 V AC / 50/60 Hz		
PW65 メンテナンス - [自動被覆剥き/圧着				
王縮空気接続	5.5 bar	電気的接続	100 - 240 V AC / 50/60 Hz		
ETIM 6.0	EC002224	ETIM 7.0	EC011808		
TIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808		
TIM 10.0	EC011808	ECLASS 9.1	21-07-03-08		
CLASS 10.0	21-07-03-08	ECLASS 11.0	21-07-03-08		
ECLASS 12.0	21-07-03-08	ECLASS 13.0	21-07-03-08		
ECLASS 14.0	21-07-03-08	ECLASS 15.0	21-07-03-08		

カタログステータス / 図面 2