

## WPC WAGON 115V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



配線プロセスセンターの個別調整に対応するオプションのアクセサリ。ワークショップトロリーまたは外部装置、追加のプリンタまたはグリッパトレイに、直接接続のケーブル給電システム。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | 自動機器                       |
| 注文番号       | <a href="#">2728480000</a> |
| 種別         | WPC WAGON 115V             |
| GTIN (EAN) | 4050118811346              |
| 数量         | 1 items                    |

## WPC WAGON 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |              |
|------|---------|-----------|--------------|
| 深さ   | 750 mm  | 奥行き (インチ) | 29.5275 inch |
| 高さ   | 1800 mm | 高さ (インチ)  | 70.866 inch  |
| 幅    | 1100 mm | 幅 (インチ)   | 43.307 inch  |
| 正味重量 | 30000 g |           |              |

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 影響なし  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## WPC

|       |   |           |               |
|-------|---|-----------|---------------|
| 電氣的接続 | 100 - 240 V AC / 50/60 Hz   | ディスプレイの種類 | 15インチタッチスクリーン |
| 注意事項  | 最大積載荷重 180 kg, 携帯電話の使用, ケーブル配線が完了し、追加の主電源プラグとUSB接続を備えたパネル, ピボット表示ホルダー | 圧縮空気接続    | 5.5 bar       |

## 自動カット

圧縮空気接続 5.5 bar 電氣的接続 100 - 240 V AC / 50/60 Hz

## PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

圧縮空気接続 5.5 bar 電氣的接続 100 - 240 V AC / 50/60 Hz

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC011808    | ETIM 9.0    | EC011808    |
| ETIM 10.0   | EC011808    | ECLASS 14.0 | 21-07-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 21-07-03-08 |             |             |