



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ





RJ45 をふたつ備えた組立済ケーブルは、スマートメータリングアプリケーションに適合し、DIN VDE 0603-100準拠の異なるカラーを使用できます。プラグとケーブルの曲が半径を小さくし、狭いスペースに対応、プラグのハウジングは円周方向に絶縁されており、嵌合状態で保護等級IP30を実現します。

一般注文データ

パージョン	パッチケーブル, RJ45 IP30 (電源接続時), RJ45 IP30 (電源接続時), Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.5 m, , ストレート, 6 kV
注文番号	<u>2814800005</u>
種別	IE-C5ES8VG0005N40N40-G-K6KV
GTIN (EAN)	4064675301639
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



IE-C5ES8VG0005N40N40-G-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
MAMID承認件数	((
ROHS	適合		
寸法と重量			
長さ 正味重量	0.5 m 30 g	長さ (インチ)	19.685 inch
温度			
保管温度 取り付け温度	0 °C50 °C	動作温度	-20 °C70 °C
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況 REACH SVHC	準拠 0.1wt%を超えるSVHCは含	まれていません	
一般基準			
コネクタ規格	IEC 60603-7-51		
標準			
コネクタ規格	IEC 60603-7-51		
電気プロパティ			
動作電圧	125 V	PoE / PoE+	IEEE 802.3atに適合
ケーブルの機械的特性と材料	以特性 	_	
色曲げ半径	緑色 4 x ケーブル直径	最小曲げ半径(1回のみ) 延焼耐性	5 x ケーブル直径 in accordance with IEC 60332-1-2
ケーブルの電気プロパティ			
定格インパルス耐電圧 カテゴリー	6 kV Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)	動作電圧 信号伝達時間	125 V 5.1 ns/m
ケーブル構造			
シース直径 断面積	5.5 mm 4x2xAWG 26/74x2x0.128 mm²	シースカラー シールド	緑色 SF/UTP
配線数 絶縁	8 PE	絶縁断面 シース素材	1 mm PVC

カタログステータス / 図面 2



IE-C5ES8VG0005N40N40-G-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ケーブル配置 	VDE 0603-100準拠二重絶 縁	カラーコーディング 	白色/青色, 白色/オレンジ, 白色/緑色, 白色/茶色
全体シールド仕様	銅線編組由来のシールド編 み, アルミ箔		
プラグ			
プラグ右 	RJ45, IP30 (電源接続 時), オス型接点, 直線, プ ラグ, シールド仕様	左プラグ	RJ45, IP30 (電源接続 時), オス型接点, 直線, プ ラグ, シールド仕様
プラグ、右			
プラグ右	RJ45, IP30 (電源接続 時), オス型接点, 直線, プ ラグ, シールド仕様		
プラグ、左			
左プラグ	RJ45, IP30 (電源接続 時), オス型接点, 直線, プ ラグ, シールド仕様		
分類			
	<u>'</u>		
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

カタログステータス / 図面 3



IE-C5ES8VG0005N40N40-G-K6KV




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







RJ45	1	red	1	RJ45
	2	orange	2	
	3	black	2	
	J	blue	J A	
	5	white	5	
	6	aroon	6	
	7	yellow	7	
	Ŕ	brown	2 R	