


## A3C 10 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

電力、信号、データのフィードスルー転送は、電気工学や制御盤構築における一般的な要件です。絶縁材、接続システム、および端子台の形状が、差別化を左右する機能です。フィードスルー端子台は、1つまたは複数の導体を結合および / または接続するのに適しています。ひとつ以上の接続レベルが、同じ電位上にあるか、もしくは互いに絶縁されている可能性があります。

## 一般注文データ

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| バージョン      | フィードスルー端子, PUSH IN, 10 mm <sup>2</sup> , 1000 V, 57 A, 茶色 |
| 注文番号       | <a href="#">2819960000</a>                                |
| 種別         | A3C 10 BR                                                 |
| GTIN (EAN) | 4064675344292                                             |
| 数量         | 25 items                                                  |
| 配送ステータス    | この記事は今後ご利用いただけなくなります。                                     |
| 最終注文日      | 2026-12-31T00:00:00+01:00                                 |
| 代替製品       | <a href="#">A3C 10</a>                                    |

## A3C 10 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数

ROHS 適合  
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)  
証明書番号 (cURusEX) E184763

## 寸法と重量

|               |             |           |             |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 深さ            | 51.5 mm     | 奥行き (インチ) | 2.0276 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 52.5 mm     | 高さ        | 102 mm      |
| 高さ (インチ)      | 4.0157 inch | 幅         | 10 mm       |
| 幅 (インチ)       | 0.3937 inch | 正味重量      | 43.69 g     |

## 温度

|           |                |           |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度      | -25 °C...55 °C | 周囲温度      | -60 °C...85 °C |
| 連続動作温度、最小 | -60 °C         | 連続動作温度、最大 | 130 °C         |

## 環境製品コンプライアンス

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況      | 準拠 (免除なし)                   |
| REACH SVHC     | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません     |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.999 kg CO2 eq. |

## CSA評価データ

|               |        |              |                 |
|---------------|--------|--------------|-----------------|
| 配線の最大断面 (CSA) | 6 AWG  | 電圧規模C (CSA)  | 600 V           |
| 電流の規模C (CSA)  | 55 A   | 証明書番号 (CSA)  | 200039-70089609 |
| 電圧規模B (CSA)   | 600 V  | 電流の規模B (CSA) | 55 A            |
| 電圧規模D (CSA)   | 600 V  | 電流の規模D (CSA) | 5 A             |
| 配線の最小断面 (CSA) | 20 AWG |              |                 |

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ                                              | A6                  |
| 導体接続断面積 AWG、最大                                                  | AWG 6               |
| 接続方向                                                            | 上部                  |
| 被覆剥き長さ                                                          | 18 mm               |
| 接続方式                                                            | PUSH IN             |
| 接続数                                                             | 3                   |
| クランプ範囲、最大                                                       | 16 mm <sup>2</sup>  |
| クランプ範囲、最小                                                       | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 刃寸法                                                             | 1.0 x 5.5 mm        |
| 配線接続断面 AWG、最小                                                   | AWG 20              |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルル 10 mm <sup>2</sup><br>付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大  |                     |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルル 0.5 mm <sup>2</sup><br>付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 |                     |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルル 10 mm <sup>2</sup><br>付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大  |                     |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルル 0.5 mm <sup>2</sup><br>付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 |                     |
| 配線接続断面、細径撚線、最大                                                  | 16 mm <sup>2</sup>  |

## 技術データ

|                                         |                     |                      |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 配線接続断面、細径撚線、最小                          | 0.5 mm <sup>2</sup> |                      |                     |
| 接続断面、撚線、最大                              | 16 mm <sup>2</sup>  |                      |                     |
| 接続断面、撚線、最小                              | 0.5 mm <sup>2</sup> |                      |                     |
| ツインワイヤエンドフェルール、最大                       | 4 mm <sup>2</sup>   |                      |                     |
| ツインワイヤエンドフェルール、最小                       | 0.5 mm <sup>2</sup> |                      |                     |
| 配線接続断面ソリッドコア、最大                         | 10 mm <sup>2</sup>  |                      |                     |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小                        | 0.5 mm <sup>2</sup> |                      |                     |
| 接続断面、細径撚線、最小                            | 0.5 mm <sup>2</sup> |                      |                     |
| プラスチックカラー付きフェルール端子のチューブ長さ DIN 46228/4   | チューブ長               | 最小:                  | 18 mm               |
|                                         | 導体接続断面              | 最小:                  | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|                                         |                     | 最大:                  | 4 mm <sup>2</sup>   |
|                                         | チューブ長               | 最小:                  | 12 mm               |
|                                         | 導体接続断面              | 最大:                  | 18 mm               |
|                                         |                     | 最小:                  | 6 mm <sup>2</sup>   |
|                                         |                     | 最大:                  | 10 mm <sup>2</sup>  |
|                                         |                     | 公称:                  | 18 mm               |
| ツインフェルール端子のチューブ長                        | チューブ長               | 最小:                  | 12 mm               |
|                                         | 導体接続断面              | 最大:                  | 18 mm               |
|                                         |                     | 最小:                  | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|                                         |                     | 最大:                  | 4 mm <sup>2</sup>   |
|                                         | 導体接続断面              | 公称:                  | 18 mm               |
|                                         |                     | 最小:                  | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|                                         |                     | 最大:                  | 10 mm <sup>2</sup>  |
|                                         |                     | 最大:                  | 4 mm <sup>2</sup>   |
| プラスチック製カラーなしのフェルール端子のチューブ長さ DIN 46228/1 | チューブ長               | 公称:                  | 18 mm               |
|                                         | 導体接続断面              | 最小:                  | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|                                         |                     | 最大:                  | 10 mm <sup>2</sup>  |
|                                         | 導体接続断面              | 公称:                  | 18 mm               |
|                                         |                     | 最小:                  | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|                                         |                     | 最大:                  | 10 mm <sup>2</sup>  |
|                                         |                     | 最大:                  | 4 mm <sup>2</sup>   |
|                                         |                     | 最大:                  | 10 mm <sup>2</sup>  |
| 断面積に応じたプラスチックカラー付きフェルール端子のチューブ長さ        | 断面積、最小              | 1.5 mm <sup>2</sup>  |                     |
|                                         | 断面、最大               | 4 mm <sup>2</sup>    |                     |
|                                         | チューブ長さ (最小)         | 18 mm                |                     |
|                                         | チューブ長さ (最大)         | 18 mm                |                     |
|                                         | 断面積、最小              | 6 mm <sup>2</sup>    |                     |
|                                         | 断面、最大               | 10 mm <sup>2</sup>   |                     |
|                                         | チューブ長さ (最小)         | 12 mm                |                     |
|                                         | チューブ長さ (最大)         | 18 mm                |                     |
|                                         | 断面積、最小              | 1.5 mm <sup>2</sup>  |                     |
|                                         | 断面、最大               | 10 mm <sup>2</sup>   |                     |
| 断面積に応じたプラスチック製カラーなしのフェルール端子のチューブ長さ      | 断面積、最小              | 1.5 mm <sup>2</sup>  |                     |
|                                         | 断面、最大               | 10 mm <sup>2</sup>   |                     |
|                                         | チューブ長さ (最小)         | 18 mm                |                     |
|                                         | 断面積、最小              | 0.75 mm <sup>2</sup> |                     |
|                                         | 断面、最大               | 1 mm <sup>2</sup>    |                     |
|                                         | チューブ長さ (最小)         | 18 mm                |                     |
|                                         | チューブ長さ (最大)         | 18 mm                |                     |
|                                         | 断面積、最小              | 1.5 mm <sup>2</sup>  |                     |
|                                         | 断面、最大               | 4 mm <sup>2</sup>    |                     |
|                                         | チューブ長さ (最小)         | 12 mm                |                     |
| 断面積に応じた2本電線用フェルール端子のチューブ長さ              | 断面積、最小              | 0.75 mm <sup>2</sup> |                     |
|                                         | 断面、最大               | 1 mm <sup>2</sup>    |                     |
|                                         | チューブ長さ (最小)         | 18 mm                |                     |
|                                         | チューブ長さ (最大)         | 18 mm                |                     |
|                                         | 断面積、最小              | 1.5 mm <sup>2</sup>  |                     |
|                                         | 断面、最大               | 4 mm <sup>2</sup>    |                     |
|                                         | チューブ長さ (最小)         | 12 mm                |                     |
|                                         | チューブ長さ (最大)         | 18 mm                |                     |
|                                         | 断面積、最小              | 1.5 mm <sup>2</sup>  |                     |
|                                         | 断面、最大               | 4 mm <sup>2</sup>    |                     |

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続 PUSH IN

## システム仕様

|               |       |                 |     |
|---------------|-------|-----------------|-----|
| エンドカバープレートの要求 | はい    | 電位数             | 1   |
| レベル数          | 1     | レベルごとのクランプポイント数 | 3   |
| 層ごとの電位数       | 1     | 内部で交差接続されたレベル   | いいえ |
| 取り付けレール       | TS 35 |                 |     |

## A3C 10 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 全般

|                       |                           |                           |                 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 導体接続断面積 AWG、最大.<br>標準 | AWG 6<br>DIN EN 60947-7-1 | 配線接続断面積 AWG、最小<br>取り付けレール | AWG 20<br>TS 35 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|

## 材料データ

|        |       |             |     |
|--------|-------|-------------|-----|
| 基本材質   | Wemid | 色           | 茶色  |
| 操作要素の色 | 橙色    | UL 94 可燃性等級 | V-0 |

## 評価データ


|                        |                    |            |                  |
|------------------------|--------------------|------------|------------------|
| 定格断面                   | 10 mm <sup>2</sup> | 定格電圧       | 1000 V           |
| 定格 DC 電圧               | 1000 V             | 公称電流       | 57 A             |
| 最大導体電流                 | 57 A               | 標準         | DIN EN 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗  | 0.56 mΩ            | 定格インパルス耐電圧 | 8 kV             |
| IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 1.82 W             | サージ電圧カテゴリー | III              |
| 汚染度                    | 3                  |            |                  |

## 追加の技術データ

|        |       |           |     |
|--------|-------|-----------|-----|
| 開放側面   | 右     | 嵌合仕様      | いいえ |
| 固定形式   | 嵌合仕様  | 爆発試験バージョン | いいえ |
| 取り付け方式 | TS 35 |           |     |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |



## A3C 10 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## アクセサリ

検査・測定機器対応アクセサリ



## 一般注文データ

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別         | ZUB MULTIMETER             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9205270000</a> | マルチメータ |
| GTIN (EAN) | 4032248723522              |        |
| 数量         | 1 ST                       |        |

## エンドプレートと分離プレート




分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学および電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

## 一般注文データ

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | AEP 3C 10/16               | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">2490530000</a> | Aシリーズ, エンドプレート |
| GTIN (EAN) | 4050118500912              |                |
| 数量         | 20 ST                      |                |
| 種別         | AEP 3C 10/16 BL            | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">2490540000</a> | Aシリーズ, エンドプレート |
| GTIN (EAN) | 4050118501001              |                |
| 数量         | 20 ST                      |                |

## エンドブラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## A3C 10 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | AEB 35 SC/1                | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">1991920000</a> | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                 |
| 数量         | 50 ST                      |                 |
| 種別         | AEB 35 SC/1 BK             | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2475310000</a> | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                 |
| 数量         | 50 ST                      |                 |

## テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 種別         | ATPG 1.5-10 L              | バージョン                                             |
| 注文番号       | <a href="#">1991890000</a> | テストアダプター (端子), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647              |                                                   |
| 数量         | 50 ST                      |                                                   |
| 種別         | ATPG 10 MI-R               | バージョン                                             |
| 注文番号       | <a href="#">1991870000</a> | テストアダプター (端子), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376678              |                                                   |
| 数量         | 50 ST                      |                                                   |

## Dekafix



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー

- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## A3C 10 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/5.5 PLUS MC NE       | バージョン                                           |
| 注文番号       | <a href="#">1125030000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5.5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248956777              | Weidmueller, 白色                                 |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                 |

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、半導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/5 MC NE BL           | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1609801693</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397166              | 青色                                                         |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                            |
| 種別         | DEK 5/5 MC NE BR           | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1249870000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118051865              | 茶色                                                         |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                            |
| 種別         | DEK 5/5 MC NE GE           | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1609801687</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397135              | 黄色                                                         |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                            |
| 種別         | DEK 5/5 MC NE GN           | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1609801688</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397142              | 緑色                                                         |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                            |
| 種別         | DEK 5/5 MC NE GR           | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1609801691</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397159              | グレー                                                        |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                            |
| 種別         | DEK 5/5 MC NE OR           | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1238340000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118062632              | 橙色                                                         |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                            |
| 種別         | DEK 5/5 MC NE RT           | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1609801686</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397128              | 赤色                                                         |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                            |

## A3C 10 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/5 MC NE SW           | バージョン                                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1457550000</a> | Dekafix, 端子マーカ- , 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118263817              | 黒色                                                          |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                             |

## V0



Dekafix (DEK) マーカ-は、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカ-です。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカ-の広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカ-の広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカ-
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/5 MC NE V0 WS        | バージョン                                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1388530000</a> | Dekafix, 端子マーカ- , 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118188622              | 白色                                                          |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                             |

## 空白



Dekafix (DEK) マーカ-は、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカ-です。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカ-の広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカ-の広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカ-
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/5 MC NE VI           | バージョン                                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1249860000</a> | Dekafix, 端子マーカ- , 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118042764              | スミレ色                                                        |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                             |

## A3C 10 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/5 MC NE WS           | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | 白色                                                         |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                            |

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/5 MC SDR             | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | 顧客の仕様に準拠                                                   |
| 数量         | 200 ST                     |                                                            |

## Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/5 PLUS MC NE GE      | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1907520000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248532100              | 黄色                                                         |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                            |

## A3C 10 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/5 PLUS MC NE WS      | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1854490000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248393596              | 白色                                                         |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                            |

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/5 PLUS MC SDR        | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1854500000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248393602              | 顧客の仕様に準拠                                                   |
| 数量         | 200 ST                     |                                                            |

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/5 S MC NE WS         | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1341620000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118145793              | 白色                                                         |
| 数量         | 400 ST                     |                                                            |

## アクセサリ

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/5 S MC SDR           | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1341590000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118146042              | 顧客の仕様に準拠                                                   |
| 数量         | 80 ST                      |                                                            |
| 種別         | DEK 5/6 PLUS MC SDR        | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1038650000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248767908              | 顧客の仕様に準拠                                                   |
| 数量         | 200 ST                     |                                                            |

## Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              | 白色                                                         |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                            |

## アクセサリ

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー

- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/6 MC SDR             | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              | 顧客の仕様に準拠                                                   |
| 数量         | 200 ST                     |                                                            |

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー

- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/6 MC NE WS           | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | 白色                                                         |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                            |
| 種別         | DEK 5/6 MC NE OR           | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1912090000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248540525              | 橙色                                                         |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                            |

## A3C 10 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/6 MC NE GR           | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1238330000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118323306              | グレー                                                        |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                            |
| 種別         | DEK 5/6 MC NE GN           | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1238310000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118271812              | 緑色                                                         |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                            |
| 種別         | DEK 5/6 MC NE GE           | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1238280000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118038750              | 黄色                                                         |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                            |
| 種別         | DEK 5/6 MC NE BR           | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1454900000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118323313              | 茶色                                                         |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                            |
| 種別         | DEK 5/6 MC NE BL           | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1238290000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118267327              | 青色                                                         |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                            |
| 種別         | DEK 5/6.5 MC NE WS         | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1609840000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50            |
| GTIN (EAN) | 4008190203429              | Weidmueller, 白色                                            |
| 数量         | 900 ST                     |                                                            |

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/6.5 MC SDR           | バージョン                                           |
| 注文番号       | <a href="#">1609850000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190456610              | Weidmueller, 顧客の仕様に準拠                           |
| 数量         | 180 ST                     |                                                 |

## アクセサリ

## Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、半導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号で配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE    | バージョン                                           |
| 注文番号       | <a href="#">1364020000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118166057              | Weidmueller, 黄色                                 |
| 数量         | 900 ST                     |                                                 |
| 種別         | DEK 5/6.5 PLUS MC NE WS    | バージョン                                           |
| 注文番号       | <a href="#">1046340000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248782048              | Weidmueller, 白色                                 |
| 数量         | 900 ST                     |                                                 |

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、半導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号で配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/6.5 PLUS MC SDR      | バージョン                                           |
| 注文番号       | <a href="#">1046360000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248782062              | Weidmueller, 顧客の仕様に準拠                           |
| 数量         | 180 ST                     |                                                 |

## アクセサリ

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/8 MC NE WS           | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248400850              | 白色                                                         |
| 数量         | 800 ST                     |                                                            |

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/8 MC SDR             | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1856750000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248400867              | 顧客の仕様に準拠                                                   |
| 数量         | 160 ST                     |                                                            |

## アクセサリ

## Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー

- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/8 PLUS MC NE WS      | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1046350000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782055              | 白色                                                         |
| 数量         | 800 ST                     |                                                            |

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー

- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/8 PLUS MC SDR        | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1046370000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782079              | 顧客の仕様に準拠                                                   |
| 数量         | 160 ST                     |                                                            |

## アクセサリ

## DEK 5/5



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/5 MM WS              | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">2007110000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391862              |                                            |
| 数量         | 800 ST                     |                                            |

## DEK 5/6



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/6 MM WS              | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                            |
| 数量         | 600 ST                     |                                            |

## アクセサリ

## DEK 5/8



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。


## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/8 MM WS              | バージョン                                        |
| 注文番号       | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, Weidmueller, 白色   |
| GTIN (EAN) | 4050118392012              |                                              |
| 数量         | 500 ST                     |                                              |
| 種別         | DEK-A 5/8 MM WS            | バージョン                                        |
| 注文番号       | <a href="#">2448860000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118462968              |                                              |
| 数量         | 500 ST                     |                                              |

## WS 8/3.5



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |                                         |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 種別         | WS 8/3.5 MM WS             | バージョン                                   |
| 注文番号       | <a href="#">2007140000</a> | WS, 端子マーカー, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391893              |                                         |
| 数量         | 1000 ST                    |                                         |

## アクセサリ

## WS 8/5



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別         | WS 8/5 MM WS               | バージョン                                 |
| 注文番号       | <a href="#">2007150000</a> | WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392029              |                                       |
| 数量         | 800 ST                     |                                       |

## WS 8/6



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別         | WS 8/6 MM WS               | バージョン                                 |
| 注文番号       | <a href="#">2007160000</a> | WS, 端子マーカー, 8 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391879              |                                       |
| 数量         | 600 ST                     |                                       |

## アクセサリ

## WS 8/8



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりと合致します。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 種別         | WS 8/8 MM WS               | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">2007170000</a> | WS, 端子マーカ, 8 x 8 mm, Weidmueller, 白色   |
| GTIN (EAN) | 4050118392043              |                                        |
| 数量         | 500 ST                     |                                        |
| 種別         | WS-A 8/8 MM WS             | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">2448930000</a> | WS, 端子マーカ, 8 x 8.1 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118462982              |                                        |
| 数量         | 500 ST                     |                                        |

## 空白



WS マーカは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
  - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカ
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 種別         | WS 10/5 M MC NE WS         | バージョン                                                   |
| 注文番号       | <a href="#">1792000000</a> | WS, 端子マーカ, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248223862              | レン・ブラッドリー, 白色                                           |
| 数量         | 720 ST                     |                                                         |

## A3C 10 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 種別         | WS 10/5 M PLUS MC NE WS    | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">2003770000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4050118424447              | レン・ブラッドリー, 白色                                            |
| 数量         | 600 ST                     |                                                          |

## カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能

- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 種別         | WS 10/5 M PLUS MC SDR      | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">2007770000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4050118393279              | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                      |
| 数量         | 120 ST                     |                                                          |

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 種別         | WS 10/5 MC M SDR           | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1792010000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248223879              | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                      |
| 数量         | 144 ST                     |                                                          |

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能

- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## A3C 10 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 種別         | WS 10/5 MC NE BL           | バージョン                                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1773531693</a> | WS, 端子マーカ- , 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248141814              | レン・ブラッドリー, 青色                                             |
| 数量         | 720 ST                     |                                                           |
| 種別         | WS 10/5 MC NE GE           | バージョン                                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1773531687</a> | WS, 端子マーカ- , 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248141753              | レン・ブラッドリー, 黄色                                             |
| 数量         | 720 ST                     |                                                           |
| 種別         | WS 10/5 MC NE RT           | バージョン                                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1773531686</a> | WS, 端子マーカ- , 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248141746              | レン・ブラッドリー, 赤色                                             |
| 数量         | 720 ST                     |                                                           |
| 種別         | WS 10/5 MC NE WS           | バージョン                                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1635000000</a> | WS, 端子マーカ- , 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190261948              | レン・ブラッドリー, 白色                                             |
| 数量         | 720 ST                     |                                                           |

## カスタム印刷



WS マーカ-は、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカ-は、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能

- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカ-

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 種別         | WS 10/5 MC SDR             | バージョン                                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1635010000</a> | WS, 端子マーカ- , 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190456634              | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                       |
| 数量         | 144 ST                     |                                                           |

## アクセサリ

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 種別         | WS 10/5 PLUS MC NE WS      | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1046380000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248782086              | レン・ブラッドリー, 白色                                            |
| 数量         | 600 ST                     |                                                          |

## カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー


カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 種別         | WS 10/5 PLUS MC SDR        | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1046320000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248782024              | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                      |
| 数量         | 120 ST                     |                                                          |

## アクセサリ

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 種別         | WS 10/6 M MC NE WS         | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1818400000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | レン・ブラッドリー, 白色                                            |
| 数量         | 600 ST                     |                                                          |
| 種別         | WS 10/6 M PLUS MC NE WS    | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">2003780000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4050118424461              | レン・ブラッドリー, 白色                                            |
| 数量         | 600 ST                     |                                                          |

## カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー


カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 種別         | WS 10/6 M PLUS MC SDR      | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">2007780000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4050118393187              | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                      |
| 数量         | 120 ST                     |                                                          |

## アクセサリ

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 種別         | WS 10/6 MC M NE BL         | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1069080000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248824618              | レン・ブラッドリー, 青色                                            |
| 数量         | 600 ST                     |                                                          |
| 種別         | WS 10/6 MC M NE GE         | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1917430000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248551637              | レン・ブラッドリー, 黄色                                            |
| 数量         | 600 ST                     |                                                          |
| 種別         | WS 10/6 MC M NE GN         | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1917420000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248551620              | レン・ブラッドリー, 緑色                                            |
| 数量         | 600 ST                     |                                                          |
| 種別         | WS 10/6 MC M NE RT         | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1917440000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248551644              | レン・ブラッドリー, 赤色                                            |
| 数量         | 600 ST                     |                                                          |

## カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## A3C 10 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 種別         | WS 10/6 MC M SDR           | バージョン                                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1818410000</a> | WS, 端子マーカ- , 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248310883              | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                       |
| 数量         | 120 ST                     |                                                           |

## 空白



WS マーカ-は、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許可します。

WS マーカ-は、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
  - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカ-
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 種別         | WS 10/6 MC NE WS           | バージョン                                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1828450000</a> | WS, 端子マーカ- , 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248350513              | レン・ブラッドリー, 白色                                             |
| 数量         | 600 ST                     |                                                           |

## カスタム印刷



WS マーカ-は、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許可します。

WS マーカ-は、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。


- ストリップまたは個別に実装可能
  - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカ-
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 種別         | WS 10/6 MC SDR             | バージョン                                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1828460000</a> | WS, 端子マーカ- , 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248367399              | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                       |
| 数量         | 120 ST                     |                                                           |

## アクセサリ

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 種別         | WS 10/6 PLUS MC NE WS      | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1046390000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248782109              | レン・ブラッドリー, 白色                                            |
| 数量         | 600 ST                     |                                                          |

## カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー


カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 種別         | WS 10/6 PLUS MC SDR        | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1046330000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248782031              | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                      |
| 数量         | 120 ST                     |                                                          |

## アクセサリ

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
  - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 種別         | WS 10/8 PLUS MC NE WS      | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1905950000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, 白 |
| GTIN (EAN) | 4032248528103              | 色                                                        |
| 数量         | 420 ST                     |                                                          |

## カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
  - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 種別         | WS 10/8 PLUS MC SDR        | バージョン                                                           |
| 注文番号       | <a href="#">1906030000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, 顧客の仕様に準拠 |
| GTIN (EAN) | 4032248528196              |                                                                 |
| 数量         | 84 ST                      |                                                                 |

## A3C 10 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 種別         | ZQV 10N/2                  | バージョン                                        |
| 注文番号       | <a href="#">2497250000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 57 A, 極数: 2, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118509144              | (mm) (P): 10.00, 絶縁: はい, 幅: 17.8 mm          |
| 数量         | 25 ST                      |                                              |

## マーカホルダー




マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | BZT 1 WS 10/5              | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1805490000</a> | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                |
| 数量         | 100 ST                     |                |
| 種別         | BZT 1 ZA WS 10/5           | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1805520000</a> | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                |
| 数量         | 100 ST                     |                |

## 警告カバー



フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

## A3C 10 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別         | AAM 10 YE FLASH            | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">2635580000</a> | Aシリーズ, 端子マーカ, 14 x 10 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4050118674521              |                              |
| 数量         | 40 ST                      |                              |

## エンドブラケット




ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカ対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | AEB 35 SCL/1 V0            | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2661280000</a> | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                 |
| 数量         | 20 ST                      |                 |
| 種別         | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2661300000</a> | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                 |
| 数量         | 20 ST                      |                 |
| 種別         | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2661290000</a> | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                 |
| 数量         | 20 ST                      |                 |

## WS 8/10



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpiの印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## A3C 10 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 種別         | WS-A 8/10 MM WS            | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">2619890000</a> | WS, 端子マーカー, 8 x 10 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118626193              |                                        |
| 数量         | 350 ST                     |                                        |

## スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 種別         | SDS 1.0X5.5X150            | バージョン                                         |
| 注文番号       | <a href="#">2749380000</a> | スクリュードライバー, 刃幅 (B): 5.5 mm, ブレード長: 150 mm, 刃厚 |
| GTIN (EAN) | 4050118895605              | み (A): 1 mm                                   |
| 数量         | 1 ST                       |                                               |

## テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 種別         | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | バージョン                                            |
| 注文番号       | <a href="#">1276300000</a> | プラグ (端子), プラグイン接続, 2 mm², 接続数: 2, 極数: 1, 幅: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              |                                                  |
| 数量         | 20 ST                      |                                                  |