BHS 1/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



効率的で正確な作業を求める場合、正確なトルクの使用 が不可欠です。これはまた、高い繰り返し精度も保証し ます。

人間工学に基づいたグリップと独自の交換可能ビットシステムを備えた新しいワイドミュラートルクスクリュードライバーは、こうした作業に最適です。

- ・小型で、特に軽量な形状
- 付属の特殊ツール (提供) でトルク設定するため、意図 しない不正な設定はできません。
- トルク範囲適合の人間工学に基づくハンドルサイズ。
- ツールは定期的に検査を受けてID番号が付与され、検証および製品参照により 100 % の品質管理が行われます。
- 設定トルクに達すると「カチッ」という音で明確にわかるので、無駄な締め付けが起こりません。
- 高品質の耐摩耗ツール用鋼材で製造された交換可能な 刃。
- すべてのツールは、以下の精度要件を満たします。EN ISO 6798、BS EN 26789、ASME B107.14M
- トリガ精度は、設定スケール値の + / 6% です。

一般注文データ

バージョン	取付けツール
注文番号	<u>2748120000</u>
種別	BHS 1/4
GTIN (EAN)	4050118895919
数量	1 items

BHS 1/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

3 /M				
1-		I= /\		
幅	325 mm	幅(インチ)	12.7952 inch	
正味重量	190 g			
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	影響なし			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
分類				
ETIM 6.0	EC002119	ETIM 7.0	EC002119	
ETIM 8.0	EC002119	ETIM 9.0	EC002119	
ETIM 10.0	EC002119	ECLASS 9.0	21-04-04-11	
ECLASS 9.1	21-04-04-11	ECLASS 10.0	21-04-04-11	
ECLASS 11.0	21-04-04-11	ECLASS 12.0	21-04-04-11	
ECLASS 13.0	21-04-04-11	ECLASS 14.0	21-04-04-11	
ECLASS 15.0	21-04-04-11			

カタログステータス / 図面 2