

SAI-WDF-M12-4P-S-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ**一般注文データ**

| | |
|------------|--|
| 注文番号 | 2830770000 |
| 種別 | SAI-WDF-M12-4P-S-COD-M16 |
| GTIN (EAN) | 4064675389125 |
| 数量 | 1 items |

SAI-WDF-M12-4P-S-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

正味重量 21.12 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

| | | | |
|-----------|------------------|------------|--------------|
| 極数 | 4 | コーディング | S-coded |
| 接触表面 | 金メッキ | 接続方式 | ねじ接続 |
| ハウジング主要材質 | CuZn, ニッケルメッキ | 接点材質 | CuZn |
| 公称電圧 | 600 V | 公称電流 | 12 A |
| 保護度合い | IP65, IP67, IP68 | プラギング回数 | ≥ 100 |
| 汚染度 | 3 | ケーブルグランド | M 12 |
| シールド接続 | はい | ハウジングの温度範囲 | -25 - +85 °C |

標準

標準、絶縁物 IEC 60664-1 コネクタ規格 IEC 61076-2-111

一般的な技術仕様

| | | | |
|----------|-----------------|------------|------------------|
| 極数 | 4 | コーディング | S-coded |
| 接続スレッド | M12プラグ, M12ソケット | 接触表面 | 金メッキ |
| 接続方式 | ねじ接続 | ハウジング主要材質 | CuZn, ニッケルメッキ |
| 接点材質 | CuZn | 公称電圧 | 600 V |
| 公称電流 | 12 A | 保護度合い | IP65, IP67, IP68 |
| プラギング回数 | ≥ 100 | 汚染度 | 3 |
| ケーブルグランド | M 12 | ハウジングの温度範囲 | -25 - +85 °C |



分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 | | |



SAI-WDF-M12-4P-S-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

図面**製品イメージ****寸法図****詳細図面**

Plug

極スキーム**極スキーム**

Socket

設置カットアウト

SAI-WDF-M12-4P-S-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**配線図**