


## DRL373024L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



図に類似

## D-SERIES DRLシリーズ

- 3 CO 接点
- オプションの AC または DC コイル
- 内蔵ステータス LED 搭載

## 一般注文データ

バージョン	D-SERIES DRL, リレー, 接点数: 3, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 24 V DC, 持続電流: 10 A, フラットブレード接続 (4.8 mm x 0.5 mm), テストボタンが使用可能: いいえ
注文番号	<a href="#">2765220000</a>
種別	DRL373024L
GTIN (EAN)	4064675076971
数量	10 items

## DRL373024L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E312083

## 寸法と重量

深さ	36 mm
高さ	28 mm
幅	31.5 mm
正味重量	50.78 g

奥行き (インチ)	1.4173 inch
高さ (インチ)	1.1024 inch
幅 (インチ)	1.2402 inch

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
動作温度	湿度

周囲温度	-25 °C...55 °C
湿度	相対湿度35% ~ 85%

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 公称データ UL

証明書番号 (cURus)	E312083
---------------	---------

## 制御側

定格制御電圧	24 V DC
公称出力	1.4 W
ステータス表示	緑色LED

定格電流 DC	60 mA
コイル抵抗	400 Ω ± 10 %

## 負荷側

定格スイッチング電圧	AC250 V
定格負荷の最大回路周波数	0.1 Hz
突入電流	50 A / 50 ms
DC スイッチング容量 (抵抗) 、最大	300 W @ 24 V
スイッチオフ遅延	<20 ms
機械的耐用期間	10 x 106 開閉サイクル

持続電流	10 A
最大開閉電圧、AC	250 V
AC スイッチング容量 (抵抗) 、最大	2500 VA
スイッチオフ遅延	<20 ms
接点の種別	3 CO contact (AgSnO)
最小スイッチング電源	10 mA @ 12 V

## 一般データ

テストボタンが使用可能	いいえ
メカニカルスイッチの位置表示	はい
色	透明

UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント	リレーカバー
UL94 可燃性等級		V-2
コンポーネント		リレー底板
UL94 可燃性等級		V-0
コンポーネント		リーステータス表示
UL94 可燃性等級		HB

## DRL373024L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 絶縁協調

定格電圧	250 V	汚染度	3
サージ電圧カテゴリー	III	絶縁材グループ	IIIa
制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリー $\geq 4$ mm パス		制御側 - 負荷側の耐電圧	2.5 kVeff / 1分
隣接接点の耐電圧	2 kVeff / 1分	開接点の耐電圧	1.2 kVeff / 1分
インパルス耐電圧	5 kV (1.2/50 $\mu$ s)	保護度合い	IP20

## 承認/標準の詳細

証明書番号 (cURus)	E312083
---------------	---------

## 接続データ

導体接続方法	フラットブレード接続 (4.8 mm x 0.5 mm)
--------	------------------------------

## 分類

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		


## DRL373024L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 図面

## 配線図




下からのピンのビュー

## グラフ




機器耐用期間

## DC 負荷制限曲線




DC 負荷制限曲線 抵抗負荷

## グラフ



DC 動作電圧範囲

## 寸法図




## DRL373024L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## その他



## 型式コード

## DRL373024L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ソケット



## D-SERIES DRLシリーズ リレーソケット

- 2、3、4 CO 接点
- ネジ接続

## 一般注文データ

種別	SLD F 3CO	バージョン
注文番号	<a href="#">7760056226</a>	D-SERIES DRL, リレーソケット, 接点数: 3, CO接点, 持続電流: 10 A, ね
GTIN (EAN)	6944169634024	じ接続
数量	10 ST	

## 保持クリップ



## D-SERIES DRL リレー対応保持クリップ

- 金属製保持クリップ

## 一般注文データ

種別	SLD CLIP 3CO M	バージョン
注文番号	<a href="#">7760056234</a>	D-SERIES, 保持クリップ
GTIN (EAN)	6944169634048	
数量	10 ST	

## LED



## D-SERIESリレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- 緑色の LED 搭載

## 一般注文データ

種別	RIM 3 6/24VUC	バージョン
注文番号	<a href="#">7940018457</a>	D-SERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン接
GTIN (EAN)	4032248878192	続
数量	10 ST	

## DRL373024L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## LED / フリー ホイール ダイオード



D-SERIES リレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。  
• 緑色 LED およびフリーフローダイオード搭載

## 一般注文データ

種別 RIM 2 6/24VDC

バージョン

注文番号 [7760056015](#)

D-SERIES, フリー ホイール ダイオード付き LED モジュール, 定格制御電

GTIN (EAN) 4032248878116

圧: 6...24 V DC, プラグイン接続

数量 10 ST

## 保護モジュール



D シリーズリレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。  
• フリーフローダイオードまたは RC フィルター搭載

## 一般注文データ

種別 RIM 1 6/230VDC

バージョン

注文番号 [7760056169](#)

D-SERIES, 一体型フリー ホイール ダイオード, 定格制御電圧: 6...230 V,

GTIN (EAN) 4032248967728

プラグイン接続

数量 10 ST

## LED / フリー ホイール ダイオード



D-SERIES リレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。  
• 緑色 LED およびフリーフローダイオード搭載

## 一般注文データ

種別 RIM 2 24/60VDC

バージョン

注文番号 [7760056016](#)

D-SERIES, フリー ホイール ダイオード付き LED モジュール, 定格制御電

GTIN (EAN) 4032248878123

圧: 24...60 V DC, プラグイン接続

数量 10 ST

## DRL373024L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## LED




D-SERIESリレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。  
• 緑色の LED 搭載

## 一般注文データ

種別	RIM 3 24/60VUC
注文番号	<a href="#">7760056018</a>
GTIN (EAN)	4032248878130
数量	10 ST

バージョン	D-SERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイン接続
-------	----------------------------------------------------

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されています。MultiCard フォーマットの実証済マークです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens, ABB, Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
  - 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
  - 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 6/15 K MC NE WS
注文番号	<a href="#">1880100000</a>
GTIN (EAN)	4032248478781
数量	200 ST

バージョン	ESG, デバイスマーカー x 15 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
-------	--------------------------------------------

種別	ESG 6/15 K MC NE GE
注文番号	<a href="#">1880130000</a>
GTIN (EAN)	4032248478910
数量	200 ST

バージョン	ESG, デバイスマーカー x 15 mm, PA 66, 色: 黄色, 自己接着型
-------	--------------------------------------------

種別	ESG 6/17 K MC NE GE
注文番号	<a href="#">1880110000</a>
GTIN (EAN)	4032248478798
数量	200 ST

バージョン	ESG, デバイスマーカー x 17 mm, PA 66, 色: 黄色, 自己接着型
-------	--------------------------------------------

種別	ESG 6/17 K MC NE WS
注文番号	<a href="#">1880120000</a>
GTIN (EAN)	4032248478804
数量	200 ST

バージョン	ESG, デバイスマーカー x 17 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
-------	--------------------------------------------

## DRL373024L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	

## ESG 6/15



## 長い耐用期間の補償 : ESG

マルチカラーおよびマルチフォーマット型式のラベルは、接着階層が強いため、下面に対して最大限の接着力を発揮します。二重積層ポリエチレンは、基材を非常に薄く、しかも破れにくくします。

## MultiMark で得られるメリット

- ・「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- ・多くのメーカーの機器で使用可能
- ・使い慣れた形状のデバイスマーカー

## 一般注文データ

種別	ESG 6/15 MM WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2619940000</a>	ESG, デバイスマーカー, 6 x 15 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118626148	
数量	3000 ST	

## ESG 6/17



## 長い耐用期間の補償 : ESG

マルチカラーおよびマルチフォーマット型式のラベルは、接着階層が強いため、下面に対して最大限の接着力を発揮します。二重積層ポリエチレンは、基材を非常に薄く、しかも破れにくくします。

## MultiMark で得られるメリット

- ・「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- ・多くのメーカーの機器で使用可能
- ・使い慣れた形状のデバイスマーカー

## 一般注文データ

種別	ESG 6/17 MM WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2005100000</a>	ESG, デバイスマーカー, 6 x 17 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118390728	
数量	3000 ST	

## DRL373024L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ソケット



## D-SERIES DRLシリーズ リレーソケット

- 2、3、4 CO 接点
- ネジ接続

## 一般注文データ

種別	SLD F 3CO	バージョン
注文番号	<a href="#">7760056226</a>	D-SERIES DRL, リレーソケット, 接点数: 3, CO接点, 持続電流: 10 A, ね
GTIN (EAN)	6944169634024	じ接続
数量	10 ST	