

PVHYM-M-XXXX6W+11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Yケーブルは、PVシステム内の複数のストリングを並列接続するために使用されます。たとえば、インバーターの表側でラインを分割するために使用されます。
ケーブルは、さまざまな接続バリエーションで使用できます。

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, Yコネクタケーブル, 1x WM4 C Female, 2x MC4 Male, 6mm ² , 1100 V
注文番号	2877850000
種別	PVHYM-M-XXXX6W+11
GTIN (EAN)	4064675666417
数量	1 items

PVHYM-M-XXXX6W+11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

正味重量

85.6 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

PVケーブルハーネス

PV ケーブルのバージョン

ケーブル側	左
個数	1
ケーブル長	160 mm
ケーブル色	黒色
使用可能な断面積	6 mm ²
定格電流	35 A
インラインヒューズ内蔵	いいえ
ケーブル終端のバージョン[ブロック内]	コネクタ
コネクタバージョン	WM4 C
プラグイン接点の種別	メス型
ケーブル側	右 1
個数	1
ケーブル長	200 mm
ケーブル色	黒色
使用可能な断面積	6 mm ²
定格電流	39 A
インラインヒューズ内蔵	いいえ
ケーブル終端のバージョン[ブロック内]	コネクタ
コネクタバージョン	MC 4
プラグイン接点の種別	オス型
ケーブル側	右 2
個数	2
ケーブル長	200 mm
ケーブル色	黒色
使用可能な断面積	6 mm ²
定格電流	39 A
インラインヒューズ内蔵	いいえ
ケーブル終端のバージョン[ブロック内]	コネクタ
コネクタバージョン	MC 4
プラグイン接点の種別	オス型

定格 DC 電圧

1100 V

導体断面積

6.00 mm²

電気特性

定格 DC 電圧

1100 V

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

図面



PVHYM-M-XXXX6W+11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PVH Y W + X X W + 15 06 P X 15

PVH = PV Cable Harnessing

Cable Type

Y = Y - Connector Cable

X = X - Connector Cable

Type of Connector 1

W = WM4 C

M = MC4

P = Partly Stripped

C = Cut

Polarity of Connector 1

+ = Female Connector

- = Male Connector

X = N/A

Type of Connector 2

W = WM4 C

M = MC4

P = Partly Stripped

C = Cut

X = N/A

Polarity of Connector 2

+ = Female Connector

- = Male Connector

X = N/A

Type of Connector 3

W = WM4 C

M = MC4

P = Partly Stripped

C = Cut

X = N/A

Max. Voltage

10 = 1000 V

11 = 1100 V

15 = 1500 V

Polarity of Connector 4

+ = Female Connector

- = Male Connector

X = N/A

Type of Connector 4

W = WM4 C

M = MC4

P = Partly Stripped

C = Cut

Cable Cross Section

04 = 4mm²06 = 6mm²10 = 10mm²16 = 16mm²

Inline Fuses

15 = 15 A

16 = 16 A

20 = 20 A

25 = 25 A

XX = No Inline Fuses

Polarity of Connector 3

+ = Female Connector

- = Male Connector

X = N/A