

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### 一般注文データ

バージョン	パッチケーブル、両面印刷ユニットのクリップ 付属, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 μm, LSZH, 1 m
注文番号	2903650010
種別	IE-FM5Z2LM0010LD0LD0-X
GTIN (EAN)	4099986026841
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
長さ 正味重量	1 m 14.96 g	長さ(インチ)	39.3701 inch
温度			
保管温度 取り付け温度		動作温度	-20 °C70 °C
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況 REACH SVHC	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHCは含	まれていません	
ケーブル特有の規格			
ッイストペアデバイス接続ケーブルの <b>(</b> 様	士 IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2	対称通信ケーブル配線確認の仕様	IEC 61935-3
一般基準			
コネクタ規格	IEC 61754-20		
標準			,
コネクタ規格	IEC 61754-20		
ケーブルの機械的特性と材料特性	<u> </u>		
ハロゲン 最小曲げ半径(1回のみ)	いいえ 10 x ケーブル直径	最小曲げ半径、繰返し 延焼耐性	20 x ケーブル直径 IEC 60754-2
ケーブル構造			
シース直径 標準形状 ケーブル配置 コアの直径	2 * 1.5 mm I-V (ZN) H ZIPCORD 50 µm	シースカラー シース素材 一次被覆	マゼンタ LSZH 245.00 µm
プラグ			
プラグ右	LC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし	左プラグ	LC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし
プラグ、右			
プラグ右	LC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 技術データ

プラグ、左			
左プラグ	LC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし		
光ファイバ			
ファイバーの種類	GOF, マルチモード, OM4	減衰	1300 nmで≤ 1.5 dB, 850 nmで≤3.5 dB
帯域幅	1300 nmで≥ 500 MHz*km, ≥ 1500 MHz*km(850 nmで動 作)		
分類			
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03
ECLASS 13.0	27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### **V0** material



スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マーカーを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 VO/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。利点:

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 VO/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認 証取得済マーカーです。
- 導線の断面積が16.0 mm²より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

#### 一般注文データ

種別	VT SF 5/21 MC NE WS VO	バージョン
注文番号	<u>1689470001</u>	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白
GTIN (EAN)	4008190872571	色
数量	160 ST	
種別	VT SF 6/21 MC NE WS VO	パージョン
1277	VI 3F 0/21 WICINE W3 VO	N-232
注文番号	1730560001	パーション SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白
	,	