

IE-CC-SMAM-SMAF-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルと取り付け)**

- 最先端のアンテナ
- 業界で実績多数
- 堅固な形状 IP67 まで保護
- 屋外および屋内の使用
- 最新技術に対応
- WiFi 6 および WiFi 6E (2.4 GHz、5 GHz、6 GHz) まで対応
- 最大 5 G (NR) のサポート (700 MHz - 3.8 GHz) まで対応
- 他の技術 (Bluetooth、GNSS など) もサポート
- 長さに応じた同軸ケーブル
- 適切な電極と壁の取り付け

一般注文データ

バージョン	アンテナケーブル, 接続 1 : , SMAオス型, 接続 2 : , SMAメス型, 長さ: 3 m
注文番号	2787930000
種別	IE-CC-SMAM-SMAF-3M
GTIN (EAN)	4064675066095
数量	1 items

IE-CC-SMAM-SMAF-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

長さ	3 m	長さ (インチ)	118.1102 inch
正味重量	105 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...85 °C
------	------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

ケーブルの機械的特性と材料特性

シーズカラー	黒色	紫外線耐性	はい
シーズ直径	5 mm	シーズ素材	PVC
最小曲げ半径、繰返し	25 mm		

ケーブルの電気プロパティ

2.4 GHz での緩衝	0.62 dB/m	800 MHz での緩衝	0.34 dB/m
5 GHz での緩衝	0.94 dB/m	2000 MHz での緩衝	0.56 dB/m

技術データ

接続方式	接続 1 : , SMAオス型, 接続 2 : , SMAメス型
------	----------------------------------

環境条件

動作温度、最大	85 °C	動作温度、最小	-40 °C
---------	-------	---------	--------

分類

ETIM 8.0	EC001682	ETIM 9.0	EC001682
ETIM 10.0	EC001682	ECLASS 14.0	27-06-03-10
ECLASS 15.0	27-06-03-10		