


SFC-DS 0/21 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

SFC - 2 つの標識化フィールドを持つスリムフィックスクリップ MultiCard

導体マーカーの場合、それぞれの導体の起動と目標指定の迅速な読み取りが頻繁に要求されます。この場合、両方のデータをマーカーに直接印刷することは適しています。

新 SFC-DS マーカーは MultiCard として設計されており、PrintJet 印刷システムを使用した直接印刷に最適です。ふたつのラベリング領域を使用すると、ひとつ のマーカに複数のデータを印刷できます。印刷データは、CAE プロジェクトから M-Print® PRO マーキングソフトウェアに直接インポートできます。印刷後、マーカは導体周囲に配置され、特別なロック機構で確実に固定されます。

一般注文データ

バージョン	導体およびケーブルマーカー, 21 x 4.2 mm, 白色
注文番号	2904980000
種別	SFC-DS 0/21 MC NE WS
GTIN (EAN)	4099986918504
数量	200 items

SFC-DS 0/21 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	3.2 mm
高さ	21 mm
幅	4.2 mm
正味重量	0.41 g

奥行き (インチ)	0.126 inch
高さ (インチ)	0.8268 inch
幅 (インチ)	0.1654 inch

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.004 kg CO2 eq.

一般データ

印刷種別	ニュートラル
幅	4.2 mm
動作温度範囲、最大	100 °C
色	白色
基本材質	ポリアミド 66
ラベリングフィールドのサイズ	20 x 2.2 mm

バージョン	足を素早く踏み入れて
UL 94 可燃性等級	UL 94, V-2
動作温度範囲、最小	-40 °C
ハロゲン	いいえ
印刷文字	非搭載
ロールあたりの数	40

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ
導体外径、最大	2.5 mm
接続配線の断面	1 mm ²

導体断面、最大	1 mm ²
導体外径、最小	1.5 mm

分類

ETIM 8.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530
ECLASS 15.0	27-28-11-02

ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 14.0	27-28-11-02

SFC-DS 0/21 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

