

## WBC-P-6BK-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



再生可能エネルギーの分野では、バッテリーストレージシステムの重要性が高まっています。これらは通常、迅速かつ簡単に交換する必要があるいくつかの個別のバッテリーで構成されています。ワイドミュラーバッテリーコネクタ (WBC) は、複数の個別バッテリーを数少ない簡単な手順で ESS に接続し、必要に応じた迅速な接続を可能にします。より安全で簡単に取り扱えるように、極にははっきりと印が付けられています。正極はオレンジ色、負極は黒となっています。

## 一般注文データ

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 注文番号       | 2905250000                   |
| 種別         | <a href="#">WBC-P-6BK-10</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986025929                |
| 数量         | 5 items                      |

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |        |
|------|--------|
| 正味重量 | 23.1 g |
|------|--------|

## 温度

|           |         |           |        |
|-----------|---------|-----------|--------|
| 連続動作温度、最小 | -40 °C  | 連続動作温度、最大 | 125 °C |
| 湿度        | ≤85% RH |           |        |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般データ

|             |         |         |                    |
|-------------|---------|---------|--------------------|
| 外側ケーブル直径、最大 | 6 mm    | 接点直径、オス | 6 mm               |
| 認可          | UL 4128 | 接続方式    | クリンプ接続             |
| 色           | 黒色      | 導体断面、最大 | 10 mm <sup>2</sup> |
| 表面仕上        | 銀色      | 種別      | メス型                |
| 基本材質        | PA 66   |         |                    |

## 技術データ

|         |           |             |         |
|---------|-----------|-------------|---------|
| 振動耐性    | 30g       | UL 94 可燃性等級 | V-0     |
| 体積抵抗    | ≥ 5000 MΩ | 公称電圧        | 1500 V  |
| 公称電流    | 80 A      | 保護度合い       | IP67を接続 |
| プラグング回数 | ≥ 100     | サージ電圧カテゴリー  | II      |
| 動作高度    | ≤ 2000 m  | 衝撃耐性        | V2      |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-12 |             |             |



## アクセサリ

## ツール




- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 種別         | EPG 45                     | バージョン                                                                |
| 注文番号       | <a href="#">1500830000</a> | プレスツール, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン |
| GTIN (EAN) | 4050118309317              | トクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ                                             |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                      |

## ケーブルクランプラグ対応 (DIN 46234 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別         | ES EPG 45 DIN 25           | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1501340000</a> | 25mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118309560              |                               |
| 数量         | 1 ST                       |                               |