

WBC-P-6BK-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



再生可能エネルギーの分野では、バッテリーストレージシステムの重要性が高まっています。これらは通常、迅速かつ簡単に交換する必要があるいくつかの個別のバッテリーで構成されています。ワイドミュラーバッテリーコネクタ (WBC) は、複数の個別バッテリーを数少ない簡単な手順で ESS に接続し、必要に応じた迅速な接続を可能にします。より安全で簡単に取り扱えるように、極にははっきりと印が付けられています。正極はオレンジ色、負極は黒となっています。

一般注文データ

注文番号	2905270000
種別	WBC-P-6BK-16
GTIN (EAN)	4099986025943
数量	5 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E529699

寸法と重量

正味重量	23.2 g
------	--------

温度

連続動作温度、最小	-40 °C	連続動作温度、最大	125 °C
湿度	≤85% RH		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ



外側ケーブル直径、最大.	8.6 mm	外側ケーブル直径、最小.	7.8 mm
接点直径、オス	6 mm	認可	UL 4128
接続方式	クリンプ接続	色	黒色
導体断面、最大	16 mm ²	表面仕上	銀色
種別	メス型	基本材質	PA 66

技術データ

振動耐性	30g	UL 94 可燃性等級	V-0
体積抵抗	≥ 5000 MΩ	公称電圧	1500 V
公称電流	100 A	保護度合い	IP67を接続
プラグイング回数	≥ 100	サージ電圧カテゴリー	II
動作高度	≤ 2000 m	衝撃耐性	V2

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		



アクセサリ

ツール




- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	EPG 45	バージョン
注文番号	1500830000	プレスツール, 6mm ² , 150mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン
GTIN (EAN)	4050118309317	トクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 ST	

ケーブルクランプラグ対応 (DIN 46234 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG 45 DIN 25	バージョン
注文番号	1501340000	25mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309560	
数量	1 ST	