

SAIBGP-M-4T-6/11-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

一般注文データ

バージョン	フィールド接続可能コネクタ, M12
注文番号	2906770000
種別	SAIBGP-M-4T-6/11-M12
GTIN (EAN)	4099986919204
数量	1 items

SAIBGP-M-4T-6/11-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

直径 23 mm 正味重量 38 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4	コーディング	T-coded
接触表面	Au (ゴールド)	LED	いいえ
接続方式	PUSH IN	ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ
ケーブル直径、最大	11 mm	ケーブル直径、最小	6 mm
導体断面、最大	2.5 mm ²	導体断面、最小	1.5 mm ²
公称電圧	63 V	公称電流	12 A
保護度合い	IP65	プラグイン回数	≥ 100
汚染度	3	接点形状 (オス/メス)	メス型
シールド接続	はい	スレッドリング材質	真鍮, ニッケルメッキ

一般情報

極数	4	接続 1	M12
接続 2	PUSH IN	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ	接続スレッド	M12
接触表面	Au (ゴールド)	配線接続断面、細径撚線、最小	1.5 mm ²
導体接続断面積、細撚線、最大	2.5 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.75 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	2.5 mm ²	導体断面、固定式、最小	1.5 mm ²
導体断面、固定式、最大	1.5 mm ²	導体断面積、細径撚線、最小 (AWG)	AWG 16
導体断面積、細径撚線、最大 (AWG)	AWG 14	シールド	はい
保護度合い	IP65	プラグイン回数	≥ 100

標準

準拠した耐衝撃および防振 EN 50155:2001, DIN EN 61373

分類

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


SAIBGP-M-4T-6/11-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図



極スキーム



SAIBGP-M-4T-6/11-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面

