


VPU AC II+III 3+1 440/20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**一般注文データ**

バージョン	サージ電圧アレスタ、低電圧、TN-C-S, TN-S, TT, N付 IT, NなしのIT
注文番号	2908520000
種別	VPU AC II+III 3+1 440/20 S
GTIN (EAN)	4099986190931
数量	1 items

VPU AC II+III 3+1 440/20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	70 mm	奥行き (インチ)	2.7559 inch
高さ	97 mm	高さ (インチ)	3.8189 inch
幅	36 mm	幅 (インチ)	1.4173 inch
正味重量	285.5 g		

温度

保管温度	周囲温度	-40 °C...85 °C
動作温度	湿度	湿度5 ~ 95%

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

EN 50178に準拠した絶縁協調

サーボ電圧カテゴリー	III	汚染度	2
------------	-----	-----	---

一般データ

光学機能表示	緑色 = OK、赤色 = アレス タに欠陥あり - 交換	セグメント	電源分配
設計	取付けハウジング、2TE, インスタンスIP 20	UL 94 可燃性等級	V-0
色	グレー	保護度合い	IP20がインストール済み
取り付けレール	TS 35	動作高度	≤ 2000 m, ≤ 4000 m

公称データ IEC/EN

極数	4	複合パルス UOC	6 kV
シグナリング接点	いいえ	定格電圧 (AC)	230 V
低電圧ネットワーク	TN-C-S, TN-S, TT, N付IT, N なしのIT	保護レベル Up I にてN (N-PE)	≤ 1.5 kV
電圧種別	AC	一時サーボ電圧 (過電圧) - TOV	440 V
フューズ保護	≤ 100 A gG (ヒューズ不要)	応答時間/フォールバック時間	≤ 25 ns
周波数範囲、最大	60 Hz	周波数範囲、最小	50 Hz
標準	IEC 61643-11, EN 61643-11	EN 61643-11に準拠した要件クラス	T2, T3
IEC 61643-11への要求事項カテゴリー	タイプII, タイプ3	最大連続電圧、Uc (AC)	440 V
準拠		放電電流 最大 (8/20μs) (N-PE)	40 kA
最大連続電圧、Uc (N-PE)	255 V	エネルギー調整 (≤ 10 m)	タイプ II, タイプ III
放電電流 In (8/20μs) (N-PE)	20 kA	放電電流 最大 (8 / 20μs) 導体 - PE	20 kA
放電電流 In (8/20μs) 導体 - PE	10 kA	短絡電流定格 ISCCR	25 kA
保護レベル Up I にてN (L/N-PE)	≤ 1.7 kV		

VPU AC II+III 3+1 440/20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

迷走電流（タイプ III）	3 kA	一体型バックアップヒューズ	いいえ
保護レベル Up at IN (L-PE) (type III)	≤1 kV	保護レベル Up at IN (N-PE) (type III)	≤1.4 kV

接続データ、リモート通知

接続の種別	PUSH IN
-------	---------

一般データ

極数	4	保護度合い	IP20がインストール済み
色	グレー		

接続データ

被覆剥き長さ	13 mm	導体接続断面積 PE、撲線、最大	35 mm ²
導体接続断面積 PE、固定式、最大	35 mm ²	導体接続方法	ねじ接続
接続方式	ねじ接続	被覆剥き長さ、定格接続	13 mm
締付けトルク、最小	1.2 Nm	締付けトルク、最大	2 Nm
クランプ範囲、定格接続	10 mm ²	クランプ範囲、最小	2.5 mm ²
クランプ範囲、最大	35 mm ²	導体断面、固定式、最小	2.5 mm ²
導体断面、固定式、最大	10 mm ²	配線接続断面、細径撲線、最小	2.5 mm ²
配線接続断面、細径撲線、最大	25 mm ²	接続断面、撲線、最小	2.5 mm ²
接続断面、撲線、最大	10 mm ²		

電気データ

電圧種別	AC
------	----

保証

時間間隔	5 年
------	-----

重要なメモ

製品情報	DC アプリケーションで使用の場合は、SIBA 種別 NH2XL AR/ASF DC 1500 V ヒューズ使用
------	--


分類

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-12-02
ECLASS 15.0	27-17-12-02		

VPU AC II+III 3+1 440/20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**電気記号**

Schematic circuit diagram

VPU AC II+III 3+1 440/20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**一般注文データ**

種別	SDIK PHO X 60	バージョン
注文番号	2749880000	スクリュードライバー, 刃幅 (B): 0 mm, 60 mm, 刃厚み (A): 0
GTIN (EAN)	4050118897081	
数量	1 ST	

予備避雷器**一般注文データ**

種別	VPU AC II+III 0 L/N-PE ...	バージョン
注文番号	2908550000	サージ電圧アレスタ, 低電圧, スペア避雷器, TN-S, TT
GTIN (EAN)	4099986190979	
数量	1 ST	
種別	VPU AC II+III 0 L-N 440...	バージョン
注文番号	2908540000	サージ電圧アレスタ, 低電圧, スペア避雷器, TN-S, TT
GTIN (EAN)	4099986190955	
数量	1 ST	