

SAIBGI-M-4D-5/9.7-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IP 67 での M12 プラグインコネクタは、ネジ接続またはバネ接続が選択可能

一般注文データ

バージョン	フィールド接続可能コネクタ, M12
注文番号	2812410000
種別	SAIBGI-M-4D-5/9.7-M12
GTIN (EAN)	4064675295228
数量	1 items

SAIBGI-M-4D-5/9.7-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

直径 16.8 mm 正味重量 25 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4	コーディング	D-coded
接触表面	金メッキ	LED	いいえ
接続方式	絶縁変位接続	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカストニッケルメッキ
絶縁抵抗	≥ 100 MΩ	ケーブル直径、最大	9.7 mm
ケーブル直径、最小	5 mm	カテゴリ	Cat. 5e
導体断面、最大	0.34 mm ²	導体断面、最小	0.14 mm ²
公称電圧	250 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP67	プラグング回数	≥ 100
汚染度	2	接点形状 (オス/メス)	メス型
シールド接続	はい	スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛
ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C		

一般情報

極数	4	接続 1	M12
接続 2	IDC	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカストニッケルメッキ	絶縁物断面、最小	0.85 mm
絶縁物断面、最大	1.6 mm	カテゴリ	Cat. 5e
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
配線接続断面、固定式、最小	0.4 mm	導体接続、直径、固定式、最大	0.64 mm
導体断面積、固定式、最小、(AWG)	AWG 24/1	導体断面積、固定式、最大、(AWG)	AWG 22/1
導体接続直径、細線仕様、最小	0.48 mm	導体接続直径、細線仕様、最大	0.76 mm
配線接続断面、細径撚線、最小	0.14 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最大	0.36 mm ²
導体断面、固定式、最小	0.2 mm ²	導体断面、固定式、最大	0.32 mm ²
導体断面積、細径撚線、最小、(AWG)	AWG 26/7	導体断面積、細径撚線、最大、(AWG)	AWG 22/7
保護度合い	IP67	プラグング回数	≥ 100

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

SAIBGI-M-4D-5/9.7-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

電気プロパティ

絶縁抵抗	≥ 100 MΩ	公称電圧	250 V
------	----------	------	-------

分類

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


SAIBGI-M-4D-5/9.7-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



ピン固定

M12 plug

