


**S2C 1.5 PE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



電力、信号、データのフィードスルー転送は、電気工学や制御盤構築における一般的な要件です。絶縁材、接続システム、および端子台の形状が、差別化を左右する機能です。フィードスルー端子台は、1つまたは複数の導体を結合および / または接続するのに適しています。ひとつ以上の接続レベルが、同じ電位上にあるか、もしくは互いに絶縁されている可能性があります。

**一般注文データ**

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | PE 端子, SNAP IN, 緑/黄色, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid |
| 注文番号       | <a href="#">2986570000</a>  |
| 種別         | S2C 1.5 PE  |
| GTIN (EAN) | 4099986851917   |
| 数量         | 50 items  |

## S2C 1.5 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 33.5 mm | 奥行き (インチ) | 1.3189 inch |
| 高さ   | 55 mm   | 高さ (インチ)  | 2.1654 inch |
| 幅    | 3.5 mm  | 幅 (インチ)   | 0.1378 inch |
| 正味重量 | 0 g     |           |             |

## 温度

|           |                |           |               |
|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 保管温度      | -25 °C...55 °C | 周囲温度      | -5 °C...40 °C |
| 連続動作温度、最小 | -60 °C         | 連続動作温度、最大 | 130 °C        |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

|   |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ  | A1                   | 導体接続断面積 AWG、最大.   | AWG 16               |
| 接続方向  | 上部                   | 被覆剥き長さ  | 8 mm                 |
| 接続方式  | SNAP IN              | 接続数   | 2                    |
| クランプ範囲、最大   | 1.5 mm <sup>2</sup>  | クランプ範囲、最小   | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 刃寸法   | 0.4 x 2.0 mm         | 配線接続断面 AWG、最小   | AWG 26               |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.75 mm <sup>2</sup><br>付 DIN 46228/4 の細径燃線、最大 |                      | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.34 mm <sup>2</sup><br>付 DIN 46228/4 の細径燃線、最小 |                      |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 1.5 mm <sup>2</sup><br>付 DIN 46228/1 の細径燃線、最大  |                      | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.34 mm <sup>2</sup><br>付 DIN 46228/1 の細径燃線、最小 |                      |
| 配線接続断面、細径燃線、最大  | 1.5 mm <sup>2</sup>  | 配線接続断面、細径燃線、最小  | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 接続断面、燃線、最大  | 1.5 mm <sup>2</sup>  | 接続断面、燃線、最小  | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| ツインワイヤエンドフェルール、最大   | 0.5 mm <sup>2</sup>  | ツインワイヤエンドフェルール、最小   | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| 配線接続断面ソリッドコア、最大   | 1.5 mm <sup>2</sup>  | 配線接続断面、ソリッドコア、最小  | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 接続断面、細径燃線、最小  | 0.14 mm <sup>2</sup> |   |                      |

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

|           |         |
|-----------|---------|
| 接続種別、追加接続 | SNAP IN |
|-----------|---------|

## システム仕様

|               |     |                 |       |
|---------------|-----|-----------------|-------|
| エンドカバープレートの要求 | はい  | 電位数             | 1     |
| レベル数          | 1   | レベルごとのクランプポイント数 | 2     |
| 層ごとの電位数       | 1   | 内部で交差接続されたレベル   | いいえ   |
| PE 接続         | はい  | 取り付けレール         | TS 35 |
| N 関数          | いいえ | PE 関数           | はい    |
| PEN 関数        | いいえ |                 |       |

## 全般

|                 |               |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 16        | 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 |
| 標準              | IEC 60947-7-1 | 取り付けレール       | TS 35  |

## 材料データ

|        |       |             |      |
|--------|-------|-------------|------|
| 基本材質   | Wemid | 色           | 緑/黄色 |
| 操作要素の色 | 緑色    | UL 94 可燃性等級 | V-0  |

**S2C 1.5 PE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**評価データ**

|                       |                     |                        |               |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 定格断面                  | 1.5 mm <sup>2</sup> | 隣接端子への定格電圧             | 500 V         |
| 定格 DC 電圧              | 500 V               | 標準                     | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 1.83 mΩ             | 定格インパルス耐電圧             | 6 kV          |
| 隣接端子への定格インパルス耐圧       | 6 kV                | IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 0.56 mW       |
| サージ電圧カテゴリー            | III                 | 汚染度                    | 3             |

**追加の技術データ**

|            |     |        |       |
|------------|-----|--------|-------|
| スナップインペグ付属 | いいえ | 開放側面   | 右     |
| 嵌合仕様       | はい  | 固定形式   | 嵌合仕様  |
| 爆発試験バージョン  | いいえ | 取り付け方式 | TS 35 |

**分類**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000901    | ETIM 9.0    | EC000901    |
| ETIM 10.0   | EC000901    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-03 |             |             |

S2C 1.5 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



**S2C 1.5 PE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****渡り配線**

隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

**一般注文データ**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ZQV 1.5N/10                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985580000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370416              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/10 BL             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985680000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370539              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/10 RD             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985800000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370393              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/2                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985410000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118369861              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/2 BL              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985530000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118370423              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/2 RD              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985650000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118370324              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/20                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985600000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118370225              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/20 BL             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985700000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118370331              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/20 RD             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985810000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118370355              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/3                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985480000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118370096              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |

**S2C 1.5 PE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ZQV 1.5N/3 BL              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985550000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 3, ピッ  |
| GTIN (EAN) | 4050118370485              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/3 RD              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985670000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 3, ピッ  |
| GTIN (EAN) | 4050118370348              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/4                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985490000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 4, ピッ  |
| GTIN (EAN) | 4050118370201              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm           |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/4 BL              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985570000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 4, ピッ  |
| GTIN (EAN) | 4050118370317              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm           |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/4 RD              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985690000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 4, ピッ  |
| GTIN (EAN) | 4050118370515              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm           |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/5                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985500000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 5, ピッ  |
| GTIN (EAN) | 4050118369991              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/5 BL              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985590000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 5, ピッ  |
| GTIN (EAN) | 4050118370430              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/5 RD              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985710000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 5, ピッ  |
| GTIN (EAN) | 4050118370256              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/50                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985620000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 50, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370300              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm            |
| 数量         | 5 ST                       |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/50 BL             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985720000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 50, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370546              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm            |
| 数量         | 5 ST                       |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/50 RD             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985820000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 50, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370270              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm            |
| 数量         | 5 ST                       |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/6                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985510000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 6, ピッ  |
| GTIN (EAN) | 4050118370188              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm           |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 1.5N/6 BL              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985610000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 6, ピッ  |
| GTIN (EAN) | 4050118370492              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm           |
| 数量         | 20 ST                      |  |


**S2C 1.5 PE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZQV 1.5N/6 RD              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1985730000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 6, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370454              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm          |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 1.5N/7                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1985520000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 7, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370195              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 1.5N/7 BL              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1985630000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 7, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370522              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 1.5N/7 RD              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1985750000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 7, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370249              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 1.5N/8                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1985540000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 8, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370218              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm          |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 1.5N/8 BL              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1985640000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 8, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370461              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm          |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 1.5N/8 RD              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1985770000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 8, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370508              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm          |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 1.5N/9                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1985560000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 9, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370409              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 1.5N/9 BL              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1985660000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 9, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370478              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 1.5N/9 RD              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1985790000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 9, ピッ |
| GTIN (EAN) | 4050118370386              | チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |

**エンドプラケット**

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドプラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドプラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## S2C 1.5 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | AEB 35 SC/1                | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">1991920000</a> | Aシリーズ, エンドプラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                 |
| 数量         | 50 ST                      |                 |
| 種別         | AEB 35 SC/1 BK             | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2475310000</a> | Aシリーズ, エンドプラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                 |
| 数量         | 50 ST                      |                 |
| 種別         | AEB 35 SCL/1 V0            | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2661280000</a> | Aシリーズ, エンドプラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                 |
| 数量         | 20 ST                      |                 |
| 種別         | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2661300000</a> | Aシリーズ, エンドプラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                 |
| 数量         | 20 ST                      |                 |
| 種別         | AEB 35 SCL/1 VO GY         | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2661290000</a> | Aシリーズ, エンドプラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                 |
| 数量         | 20 ST                      |                 |

## エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学的および電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台モデルシリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

## 一般注文データ

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 種別         | APP 1                      | バージョン     |
| 注文番号       | <a href="#">2488970000</a> | Aシリーズ, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4050118499216              |           |
| 数量         | 50 ST                      |           |

## テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。


**S2C 1.5 PE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****一般注文データ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ATPG 1.5 MI-R              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1991880000</a> | テストアダプター (端子), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376715              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 種別         | ATPG 1.5-10 L              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1991890000</a> | テストアダプター (端子), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |

**空白**

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。


**一般注文データ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | DEK 5/3.5 MC NE GE         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1369480000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118171860              | Weidmueller, 黄色                                 |
| 数量         | 500 ST                     |   |
| 種別         | DEK 5/3.5 MC NE WS         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1755270000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248017348              | Weidmueller, 白色                                 |
| 数量         | 500 ST                     |   |
| 種別         | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS    | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2003750000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118424430              | Weidmueller, 白色                                 |
| 数量         | 1600 ST                    |   |

**S2C 1.5 PE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****Blank**

WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーク一カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 10/3.5 PLUS MC NE WS    | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2003760000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118424454              | 白色   |
| 数量         | 960 ST                     |  |

**DEK 5/3.5****WS/ DEK**

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するため、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

**一般注文データ**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/3.5 MM BP WS         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2619760000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118626322              |  |
| 数量         | 15000 ST                   |  |
| 種別         | DEK 5/3.5 MM WS            | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2007100000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391992              |  |
| 数量         | 1000 ST                    |  |

**S2C 1.5 PE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**アクセサリ**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**WS 8/3.5****WS/ DEK**

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとはまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

**一般注文データ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | WS 8/3.5 MM BP WS          | バージョン                                   |
| 注文番号       | <a href="#">2619800000</a> | WS, 端子マーカー, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118626285              |   |
| 数量         | 11000 ST                   |   |
| 種別         | WS 8/3.5 MM WS             | バージョン                                   |
| 注文番号       | <a href="#">2007140000</a> | WS, 端子マーカー, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391893              |   |
| 数量         | 1000 ST                    |   |