

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーのアンマネージド SPE スイッチは、高い信頼性と効率的なネットワークのためのソリューションを提供します。SPE 標準 10Base-T1L(10 Mbit/s)を使用して、最大 1,000 m までの長距離のブリッジングを有効化します。このスイッチを使用すると、サブシステムやゲートウェイが不要になり、ネットワークインフラストラクチャが簡素化され、複雑さが軽減されます。

- データ転送と電源の両方が 1 組の配線 (PoDL クラス 10 ~ 14、最大 50 W、SCCP サポート) を介してだけ提供 されるため、簡易で省スペース仕様の設置を実現します
- ワイドミュラーのアンマネージド SPE スイッチは、すべてのイーサネットおよび IP ベースのプロトコルと互換性があり、汎用性のある使用が可能です
- ネットワークの接続技術を最適化し、システムの効率を 向上させるための信頼性の高い効率的な方法を提供します

#### 一般注文データ

バージョン	ネットワークスイッチ, 管理対象外, 高速イーサ
	ネット、10BaseT1L, ポート数: 1x RJ45ポート, 4x
	SPE port acc. to IEC 63171-2, IP30, -40 °C70 °C
注文番号	3012120000
種別	IE-SW-SPE05-4T1LMPODL-1TX
GTIN (EAN)	4099986918344
数量	1 items

# Weidmüller **3**

### **IE-SW-SPE05-4T1LMPODL-1TX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

MAMID承認件数	( 6.0	(JU)	UK
	( E »	ISTED	CA

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号 (clllus)	F141197

#### 寸法と重量

深さ	108.3 mm	奥行き(インチ)	4.2638 inch
高さ	145.1 mm	 高さ(インチ)	5.7126 inch
幅	28 mm	幅(インチ)	1.1024 inch
正味重量	530 g		

#### 温度

保管温度	40 °C85 °C	動作温度	-40 °C70 °C
湿度	5~98% (結露なき事)		

#### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

#### EMCの適合性と承認

自由落下	IEC 60068-2-32に準拠	EMC 基準	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
振動	IEC 60068-2-6に準拠		IEC 60068-2-27に準拠
<b>鉄道</b>	EN 50121-4	安全基準	UL 61010-1, UL 61010-2-201

#### **MTBF**

MTBF	規格に準拠	Telcordia SR-332
	稼働時間(時間)、最小	692776 h
	入力電圧	24 V

# インターフェース

RJ45 ポート	10/100BaseT(X), 自動 交渉, 全/半双方向モード, 自動MDI/MDI-Xポート	機能 DIP スイッチ	MACフレームフィルタ リング(オン/オフ), QoS(オン/オフ), SPE- T1L(オン/オフ), SPE- T1L(マスター/スレー ブ), PoDL(オン/オフ), PoDL SCCP(オン/オフ), PoDL (24V/50V)
ポート数	1x RJ45ポート, 4x SPE port acc. to IEC 63171-2	LED インジケータ	電源LED: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port), ポートLED: LNK/ACT、10M(SPE

# Weidmüller **₹**

# **IE-SW-SPE05-4T1LMPODL-1TX**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

			ポート)、PoDLインシ ケーター
 スイッチの特性			
優先キュー	4	MAC テーブルサイズ	1 K
パケットバッファサイズ	128 kBit	帯域幅バックプレーン	280 Mbit/s
時間間隔	5 年		
支術			
<b>ゴーク+TIり</b> 株 ラ	/2 左 し 転ごど	70 7340 11	IEEE 002 2フロ 生//
データ切り替え	保存と転送	フローコントロール	IEEE 802.3xフロー制御
票準	IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-		
	TX, IEEE 802.3x for 100BASE-		
	control, IEEE 802.3cg for		
	10Base-T1L		
支術データ			
ハウジング主要材質	金属		
取り付け方式	DIN レール		
保護度合い	IP30		
速度	高速イーサネット、10Base <sup>-</sup>	Γ1L	
PoDL 出力電源	標準	IEEE 802.3cg	
	PoDL クラスに基づく電圧	24 V	
	PoDL クラス	10	
	出力電力	1.85 W	
	標準	IEEE 802.3cg	
	PoDL クラスに基づく電圧	24 V	
	PoDLクラス	11	
	出力電力	4.8 W	
	標準		
	<del>原準</del> PoDL クラスに基づく電圧	IEEE 802.3cg	
	PoDL クラスに基づく電圧 PoDL クラス	24 V 12	
	出力電力	12.63 W	
	標準	IEEE 802.3cg	
	PoDL クラスに基づく電圧	50 V	
	PoDL クラス	13	
	出力電力	11.54 W	
	標準	IEEE 802.3cg	
	PoDL クラスに基づく電圧	50 V	
	PoDL クラス	14	
	出力電力	30 W	
スイッチ	管理対象外		
PoDL パワーバジェット	電圧種別	DC	
	電圧、最小	24 V	
		30 V	
	電圧、最大 電力予算	30 V	

動作温度、最大	70 °C
動作温度、最小	-40 °C
湿度	5~98% (結露なき事)
保管温度、最大	85 °C

作成日 02.11.2025 07:05:53 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

保管温度、最小	40 °C	
運転高度	高度、最大	2000 m

#### 管理機能

ネットワークトラフィックのフィルタ サービスの品質(QoS) 工業用プロトコルのサポート 準拠クラスAへの PROFINET装置

#### 電源装置

極性違い防止	はい	
電源電圧	1点の単一入力	
過負荷電流保護	該当	
接続の種別	着脱自在2ピン端子台(1個)	
電圧供給範囲	電圧種別	DC
	電圧、最小	20 V
	電圧、最大	30 V
消費電流	電圧	24 V
	電圧種別	DC
	電源デバイス (PD) ありの消費電流	3.47 A
	電源デバイス (PD) なしの消費電流	0.09 A

#### 重要なメモ

製品情報 同じ電圧の受電デバイスのみ同時に運用できます。

#### 分類

ETIM 6.0	EC000734	ETIM 7.0	EC000734
ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 9.0	19-17-01-06
ECLASS 9.1	19-17-01-06	ECLASS 10.0	19-17-04-02
ECLASS 11.0	19-17-04-02	ECLASS 12.0	19-17-04-02
ECLASS 13.0	19-17-04-02	ECLASS 14.0	19-17-04-02
ECLASS 15.0	19-17-04-02		

作成日 02.11.2025 07:05:53 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### IP20 パッチケーブル



シングルペアイーサネットは、データと電力を転送するために必要な配線ペアがひとつだけの技術です。 その結果、シングルペアイーサネットはフィールドレベル及び上位のネットワークで効果を発揮します。シングルペアイーサネットの利点

- 整合性:シングルペアイーサネットによる、センサーからクラウドへのイーサネットベースの一貫した通信を実現
- 将来性:インダストリー4.0とlloTのためのキーテクノ ロジ
- 柔軟性:最大1000mまでの距離と最大1Gbpsの伝送特性により、あらゆるアプリケーションで適用可能
- 革新性:軽量で、必要スペースが少なく、設置作業が少ない

#### 一般注文データ

12-11		
種別	IE-S1DS2VE0010T01T01-E	バージョン
注文番号	<u>2725850010</u>	パッチケーブル, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点スト
GTIN (EAN)	4050118824544	レート, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点ストレート, T1-
数量	1 ST	B, PVC, 1 m
種別	IE-S1DS2VE0020T01T01-E	バージョン
注文番号	2725850020	パッチケーブル, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点スト
GTIN (EAN)	4050118825312	レート, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点ストレート, T1-
数量	1 ST	B, PVC, 2 m
種別	IE-S1DS2VE0030T01T01-E	バージョン
注文番号	<u>2725850030</u>	パッチケーブル, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点スト
GTIN (EAN)	4050118825329	レート, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点ストレート, T1-
数量	1 ST	B, PVC, 3 m
種別	IE-S1DS2VE0150T01T01-E	バージョン
注文番号	2725850150	パッチケーブル, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点スト
GTIN (EAN)	4064675364658	レート, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点ストレート, T1-
数量	1 ST	B, PVC, 15 m
種別	IE-S1DS2VE0400T01T01-E	バージョン
注文番号	2725850400	パッチケーブル, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点スト
GTIN (EAN)	4064675364412	レート, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点ストレート, T1-
数量	1 ST	B, PVC, 40 m

#### AWG22



シングルペアイーサネットは、データと電力を転送するために必要な配線ペアがひとつだけの技術です。 その結果、シングルペアイーサネットはフィールドレベル及び上位のネットワークで効果を発揮します。シングルペアイーサネットの利点

- 整合性:シングルペアイーサネットによる、センサーからクラウドへのイーサネットベースの一貫した通信を実現
- 将来性:インダストリー4.0とlloTのためのキーテクノ ロジ
- 柔軟性:最大1000mまでの距離と最大1Gbpsの伝送特性により、あらゆるアプリケーションで適用可能
- 革新性:軽量で、必要スペースが少なく、設置作業が少ない

作成日 02.11.2025 07:05:53 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 一般注文データ

種別	IE-S1DS2LE-100	バージョン
注文番号	<u>2926120000</u>	システムケーブル, Single Pair Ethernet (SPE), T1-B, LSZH, 100
GTIN (EAN)	4099986643253	
数量	1 ST	
種別	IE-S1DS2UE-100	バージョン
注文番号	<u>2926110000</u>	システムケーブル, Single Pair Ethernet (SPE), T1-B, PUR, 100
GTIN (EAN)	4099986643246	
数量	1 ST	
種別	IE-S1DS2UE-500	バージョン
注文番号	<u>2924340000</u>	システムケーブル, Single Pair Ethernet (SPE), T1-B, PUR, 500
GTIN (EAN)	4099986624573	
数量	1 ST	

#### AWG26



シングルペアイーサネットは、データと電力を転送するために必要な配線ペアがひとつだけの技術です。 その結果、シングルペアイーサネットはフィールドレベル及び上位のネットワークで効果を発揮します。シングルペアイーサネットの利点

- 整合性:シングルペアイーサネットによる、センサーからクラウドへのイーサネットベースの一貫した通信を実現
- 将来性:インダストリー4.0とlloTのためのキーテクノ ロジ
- 柔軟性:最大1000mまでの距離と最大1Gbpsの伝送特性により、あらゆるアプリケーションで適用可能
- 革新性:軽量で、必要スペースが少なく、設置作業が少ない

### 一般注文データ

種別	IE-S1ES2LE-100	バージョン
注文番号	<u>2926140000</u>	システムケーブル, Single Pair Ethernet (SPE), T1-B, LSZH, 100
GTIN (EAN)	4099986643277	
数量	1 ST	
種別	IE-S1ES2LE-500	パージョン
注文番号	<u>2924370000</u>	システムケーブル, Single Pair Ethernet (SPE), T1-B, LSZH, 500
GTIN (EAN)	4099986624818	
数量	1 ST	
種別	IE-S1ES2UE-100	パージョン
種別 注文番号	IE-S1ES2UE-100 2926130000	バージョン システムケーブル, Single Pair Ethernet (SPE), T1-B, PUR, 100
注文番号	<u>2926130000</u>	
注文番号 GTIN (EAN)	2926130000 4099986643260	
注文番号 GTIN (EAN) 数量	2926130000 4099986643260 1 ST	システムケーブル, Single Pair Ethernet (SPE), T1-B, PUR, 100
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別	2926130000 4099986643260 1 ST IE-S1ES2UE-500	システムケーブル, Single Pair Ethernet (SPE), T1-B, PUR, 100 パージョン
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別 注文番号	2926130000 4099986643260 1 ST IE-S1ES2UE-500 2924360000	システムケーブル, Single Pair Ethernet (SPE), T1-B, PUR, 100 パージョン

作成日 02.11.2025 07:05:53 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### シングルペアイーサネット、ツール不要



シングルペアイーサネットは、データと電力を転送するために必要な配線ペアがひとつだけの技術です。 その結果、シングルペアイーサネットはフィールドレベル及び上位のネットワークで効果を発揮します。シングルペアイーサネットの利点

- 整合性:シングルペアイーサネットによる、センサーからクラウドへのイーサネットベースの一貫した通信を実現
- 将来性:インダストリー4.0とlloTのためのキーテクノロジ
- 柔軟性:最大1000mまでの距離と最大1Gbpsの伝送特性により、あらゆるアプリケーションで適用可能
- 革新性:軽量で、必要スペースが少なく、設置作業が少ない

#### 一般注文データ

種別 IE-PS-SP0-S-FH-180 パージョン 注文番号 2726040000 SPEフィールド着脱自在プラグ, IEC 63171-2準拠SPE-プラグ, IDC, 2コ GTIN (EAN) 4050118810790 ア, IP20 数量 1 ST

#### **BLF 5.08HC/180 SN**



数百万件にもわたる高い信頼性、革新的な細部を備えた 独自の実績を誇ります。

BLF 5.08HC PUSH INバージョンの BLZ 5.08HC メスコネクタは、異なる接続システムだけでなく、より小型の形状を備えています。ワイドミュラーの革新的なPUSH INバネ接続システムは、簡単でツール不要の配線接続の将来性を示しています。HC = 高電流。

汎用性の条件で、BLF 5.08HC はモデルとして機能する バージョンと同程度の機能を提供します:

- 実績豊富な3本の導体取り出し方向により、アプリケーション固有の形状に対して通常の柔軟性を提供
- 4種のフランジバリエーションおよび特許取得済リリースラッチにより、ロックコンセプトはユーザーの要件に基づいて決まります
- 最大値の定格を達成するには、BLF 5.08 HC および SL 5.08 HC プラグの組み合わせを使用します

#### 一般注文データ

種別 BLF 5.08HC/02/180 SN BK... パージョン 注文番号 1013430000 プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: GTIN (EAN) 4032248721580 2, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 数量 180 ST mm², 箱

作成日 02.11.2025 07:05:53 MEZ