

## PAC-S1500-SD50-V0-2M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm<sup>2</sup> または 0.25 mm<sup>2</sup> の多極 LIYY または LYYCY ケーブル (シールド仕様)。
- インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

## 一般注文データ

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 注文番号       | 2836810025                            |
| 種別         | <a href="#">PAC-S1500-SD50-V0-2M5</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986609082                         |
| 数量         | 1 items                               |

## PAC-S1500-SD50-V0-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 723 g

## 公称データUL

合計電流、最大 0.125 A

## 一般データ

|              |                      |            |                                             |
|--------------|----------------------|------------|---------------------------------------------|
| ケーブル長        | 2.5 m                | 最適         | アナログ信号                                      |
| 基本材質         | PVC                  | ケーブル       | ケーブルLiYCY                                   |
| インターフェースコネクタ | SUB-D FEMALE 50P     | 極数、最小      | 40 極                                        |
| 外径           | 12.4 ± 1 mm          | コネクタ PLC 側 | SIEMENS S71500<br>6ES7592-1AM00-0XB0<br>40P |
| 導体断面積        | 0.25 mm <sup>2</sup> |            |                                             |

## 電気データ

|                  |                  |              |           |
|------------------|------------------|--------------|-----------|
| 合計電流、最大          | 0.125 A          | 高電圧テスト       | 1 kV/1s   |
| パス当たりの許容電流強度、最大  | 1 A              | 抵抗           | ≤ 80 mΩ/m |
| 動作電圧             | ≤ 60 V ≤ 25 V AC | 容量 (導体 / 本数) | 300 pF/m  |
| 静電容量 (導体 / シールド) | 300 pF/m         |              |           |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |