



LM SPE 5.08/03/135 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- シングルルペアイーサネット PCB 端子台
PCB 用のシンプルで効率的な SPE ソリューション
特長とメリット :
- 10 Mbit/s の信頼性の高いデータ転送を最大 1,000 メートルまで実現
 - フィールドデバイスの統合が容易なため、あらゆる IIoT デバイスに最適です。SPE PCB コンポーネントは、標準化された SPE コネクタに代わるコスト・パフォーマンスに優れた製品です
 - オプションで PUSH IN、SNAP IN、またはねじ接続と組み合わせて使用でき、高い接触性と振動耐性を実現
 - 適切なマーキングによりコンポーネントのエラーのない取り付けが可能です。
 - PCB 端子台ブロックは、シールドなしの 2 極並型またはシールド仕様の 3 極として使用できます
 - 「データケーブルを超えるエネルギー」(PoDL) 機能により、IEEE 802.3bu

一般注文データ

バージョン	プリント基板端子台、ブロックアセンブリ、閉側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 3、ソルダーピン長 (l): 3.5 mm、錫メッキ、橙色、箱
注文番号	3089380000
種別	LM SPE 5.08/03/135 3.5SN OR BX
GTIN (EAN)	4099987106535
数量	500 items
パッケージ	箱

LM SPE 5.08/03/135 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	13.9 mm	奥行き (インチ)	0.5472 inch
高さ	19 mm	高さ (インチ)	0.748 inch
下位バージョンの高さ	15.5 mm	幅	15.79 mm
幅 (インチ)	0.6217 inch	正味重量	3.84 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

極数	3	ソルダーピン長 (l)	3.5 mm
PCB の取り付け	THRはんだ付け接続	ピッチ (インチ) (P)	0.200 "
側面終端、特性	閉側	ソルダーアイレット穴直径公差 (D)	+0.1 mm
転送速度	10/100 Mbps	極当たりソルダーピン数	1
ソルダーアイレット穴直径 (D)	1.3 mm	カテゴリー	T1-B
ピッチ (mm) (P)	5.08 mm	保護度合い	IP20
性能能力カテゴリ	T1-B 10 / 100 Mbps	はんだ付け工程	手動はんだ付け, フローは んだ付け
はんだピン寸法	0.95 x 0.8 mm		

電気プロパティ

体積抵抗	1.20 mΩ
------	---------

材料データ

絶縁材	Wemid (PA)	色	橙色
カラーチャート (類似)	RAL 2000	絶縁材グループ	I
比較追跡指数 (CTI)	≥ 600	Moisture Level (MSL)	
UL 94 可燃性等級	V-0	接点ベース素材	銅合金
接点材質	銅合金	接触表面	錫メッキ
コーティング	1 ~ 3 µm Ni, 4 ~ 6 µm Sn	錫メッキの種別	つや消し
はんだ接続の層構造	1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt	保管温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	70 °C	動作温度、最小	-50 °C
動作温度、最大	120 °C		

梱包

パッケージ	箱	VPE 長	0.00 mm
VPE幅	0.00 mm	VPEの高さ	0.00 mm

重要なメモ

注意事項

LM SPE 5.08/03/135 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**分類**

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		

LM SPE 5.08/03/135 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面