

SAIBGP-P-3A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学などに最適です。M8 丸型プラグインコネクタは、限られたスペースのアプリケーションに対して、特に適しています。

一般注文データ

バージョン	フィールド接続可能コネクタ, M8
注文番号	3103360000
種別	SAIBGP-P-3A-3.5/5.5-M8
GTIN (EAN)	4099987149693
数量	1 items

SAIBGP-P-3A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

幅	49 mm	幅 (インチ)	1.9291 inch
直径	14 mm	正味重量	16 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	3	
コーディング	なし	
接触表面	Ni/Au	
接続方式	PUSH IN	
ハウジング主要材質	PBTダイカスト亜鉛	
ケーブル直径、最大	5.5 mm	
ケーブル直径、最小	3.5 mm	
接点材質	CuSn	
導体断面、最大	0.5 mm ²	
導体断面、最小	0.14 mm ²	
公称電流	4 A	
保護度合い	IP67	
プラギング回数	≥ 100	
汚染度	3	
接点形状 (オス/メス)	メス型	
定格電圧	定格電圧 電圧種別	48 V AC
	定格電圧 電圧種別	60 V DC
シールド接続	いいえ	
スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛	
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C	

標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-104
--------	-----------------




分類

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

SAIBGP-P-3A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面**寸法図****極スキーム****図に類似**