

## HDC RAILMATE HB 6 TOP N


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



現在、角型コネクタが使用されているのは、機械や設備の安全で簡素、かつ時間を節約する組立が必要なものに対してです。コネクタハウジングはアルミニウム鋳造で、汚れ、水分、機械的応力に対する優れた保護を提供します。特殊なモジュラーコネクタにより、信号、電源、データ接続をひとつのコネクタに統合できます。RockStar® ヘビーデューティコネクタにより、ワイドミューラーは、将来に対応できる多くの特許取得済の技術革新を備えた品揃えを提供します。RockStar® の製品の種類は、機能の奥行きと幅を広げ、新しい規格を定義しています。他の供給業者が個別調整の設定に限って提供しているものは、ワイドミューラーが標準製品の種類で提供しているものです。その結果、適切なコネクタを選択する作業が以前より簡単になりました。お客様は時間と費用の両方を節約できます。そして、ワークフローが最適化されます。したがって、お客様は市場での地位を強化し、競争優位性を活用できます

## 一般注文データ

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| バージョン      | HDCコネクタ, アクセサリ, 端子レール取付けシステム |
| 注文番号       | <a href="#">2883390000</a>   |
| 種別         | HDC RAILMATE HB 6 TOP N      |
| GTIN (EAN) | 4064675847946                |
| 数量         | 1 items                      |

## HDC RAILMATE HB 6 TOP N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |      |
|------|------|
| 正味重量 | 35 g |
|------|------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## バージョン

|       |   |              |          |
|-------|---|--------------|----------|
| 設置サイズ | 3 | 色 (RAL)      | RAL 7042 |
| BG    | 3 | Moduplug®に最適 | はい       |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

## HDC RAILMATE HB 6 TOP N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

