

## IE-C6EB8BV0130XCAXXX-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル、鉄道ケーブル、Cat.7、青紫色、M12

## 一般注文データ

バージョン	システムケーブル, M12 X型IP67オス、アングル、開く, Cat. 6, ポリオレフィン、分子結合, 13 m
注文番号	<a href="#">2912210130</a>
種別	IE-C6EB8BV0130XCAXXX-X
GTIN (EAN)	4099986535213
数量	1 items

## IE-C6EB8BV0130XCAXXX-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

長さ	13 m	長さ (インチ)	511.811 inch
正味重量	380 g		

## 温度

保管温度 -40 °C...90 °C 動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## ケーブル特有の規格

フッ素含有量 According to EN-50267-2-1 締結ケーブル上での火炎の垂直伝達 EN 60332-3-25

鉄道車両の火災の安全性 According to EN 45545, HL1 - HL3, NFPA 130

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-2-109

## 電気プロパティ

絶縁抵抗  $\geq 100 \text{ M}\Omega$

## ケーブルの機械的特性と材料特性

耐油性	IEC 60811:404に準拠	ハロゲン	いいえ
最小曲げ半径 (1回のみ)	6 *直径	耐磨耗性	非常に良い
延焼耐性	in accordance with IEC 60332-1-2		

## ケーブルの電気プロパティ

定格電圧 (AC)	50 V	定格電圧 (DC)	60 V
絶縁抵抗	$\geq 100 \text{ M}\Omega$	カテゴリ	Cat. 6

## ケーブル構造

撚線	7	シースカラー	スミレ色
断面積	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0.128 mm <sup>2</sup>	シールド	S/FTP
配線数	8	絶縁断面	1.05 mm
シース直径、最大	6.8 mm	シース直径、最小	6.4 mm
シース素材	ポリオレフィン、分子結合	電線対シールド	プラスチック箔
カラーコーディング	白色/オレンジ, オレンジ, 白色/緑色, 緑色, 白色/茶色, 茶色, 白色/青色, 青色		

## IE-C6EB8BV0130XCAXXX-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## プラグ、右

プラグ右	自由導体端部
------	--------

## プラグ、左

左プラグ	M12, X コード化, IP67, オス型接点, 角度0°, プラグ, プラスチック, シールド仕様
------	---

## 分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

図面

配線

White, Orange	1	M12
Orange	2	
White, Green	3	
Green	4	
White, Brown	5	
Brown	6	
White, Blue	7	
Blue	8	

ピン固定

