データシート

# ESG-FO 6/17 MM RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

長い耐用期間の補償：ESG
マルチカラーおよびマルチフォーマット型式のラベルは、接着階層が強いため、下面に対して最大限の接着力を発揮します。二重積層ポリエステルは、基材を非常に薄く、しかも破れにくくします。
MultiMark で得られるメリット
- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

## 一般注文データ

| | |
|---|---|
| 注文番号 | 3128350000 |
| 種別 | ESG-FO 6/17 MM RT |
| GTIN (EAN) | 4099987301701 |
| 数量 | 1000 items |

データシート

# ESG-FO 6/17 MM RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

| | |
|---|---|
| ROHS | 適合 |

### 寸法と重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深さ | 0.55 mm | 奥行き（インチ） | 0.0217 inch |
| 高さ | 6 mm | 高さ（インチ） | 0.2362 inch |
| 幅 | 17 mm | 幅（インチ） | 0.6693 inch |
| 正味重量 | 0.06 g | | |

### 一般データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 接着剤 | アクリル系粘着剤付きPEフォーム | バージョン | 自己接着型, ハロゲンフリー |
| 幅 | 17 mm | UL 94 可燃性等級 | V-0 |
| 動作温度範囲、最大 | 80 °C | 動作温度範囲、最小 | -30 °C |
| 色 | 赤色 | ハロゲン | いいえ |
| 基本材質 | ポリエステル | 印刷文字 | 非搭載 |
| ラベリングフィールドのサイズ | 6 x 17 mm | UL 969 j 準拠の認可 | はい |
| ロールあたりの数 | 1000 | | |

### 装置マーカー

| | |
|---|---|
| ハロゲン | いいえ |

### 分類

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |