


## CC-FO 15/45 MM BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

事前統合の標準：CC

体系的に調整されているこの品揃えには、標準コンポーネントの識別ラベル、および CC 85/54 マーカーなどの使い慣れた汎用フォーマットが含まれます。

MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

## 一般注文データ

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 注文番号       | 3128360000                        |
| 種別         | <a href="#">CC-FO 15/45 MM BL</a> |
| GTIN (EAN) | 4099987301718                     |
| 数量         | 500 items                         |

## CC-FO 15/45 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 0.55 mm | 奥行き (インチ) | 0.0217 inch |
| 高さ   | 15 mm   | 高さ (インチ)  | 0.5906 inch |
| 幅    | 45 mm   | 幅 (インチ)   | 1.7716 inch |
| 正味重量 | 0.3 g   |           |             |

## 一般データ

|                |                      |                |                    |
|----------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 接着剤            | アクリル系粘着剤付きPE<br>フォーム | バージョン          | 自己接着型, ハロゲンフ<br>リー |
| 幅              | 45 mm                | UL 94 可燃性等級    | V-0                |
| 動作温度範囲、最大      | 80 °C                | 動作温度範囲、最小      | -30 °C             |
| 色              | 青色                   | ハロゲン           | いいえ                |
| 基本材質           | ポリエステル               | 印刷文字           | 非搭載                |
| ラベリングフィールドのサイズ | 15 x 44.5 mm         | UL 969 j 準拠の認可 | はい                 |
| ロールあたりの数       | 500                  |                |                    |

## 装置マーカ

ハロゲン いいえ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |