

## BVZ 7.62IT/04/180MF4 SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

IT 電源ネットワーク対応 7.62 ピッチの 180° メス側プラグ。UL1059 600 V クラス C 適合し、リーディングコンタクトを備えたオス型ヘッダ SV 7.62 IT と接続可能。アース間 400 V に関する IEC 61800-5-1 準拠の IT ネットワーク対応の 5.5 mm タッチセーフティの拡張要件に適合します。

セルフロック式ミドルフランジは、両サイドにロック式の従来型製品に比べ1極分の省スペース化を実現しました。

ご要望に応じて、ミドルフランジインターロックなしでも使用可能です。

## 一般注文データ

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| バージョン      | プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ、7.62 mm、極数: 4、180°、クランプヨークねじ接続、クランプ範囲、最大: 10 mm²、箱 |
| 注文番号       | <a href="#">2926040000</a>                                                 |
| 種別         | BVZ 7.62IT/04/180MF4 SN BK BX SO                                           |
| GTIN (EAN) | 4099986642591                                                              |
| 数量         | 32 items                                                                   |
| 製品データ      | IEC: 1000 V / 57 A / 0.2 - 10 mm²<br>UL: 600 V / 40.5 A / AWG 24 - AWG 8   |
| パッケージ      | 箱                                                                          |

## BVZ 7.62IT/04/180MF4 SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 43.1 mm | 奥行き (インチ) | 1.6968 inch |
| 高さ   | 26.1 mm | 高さ (インチ)  | 1.0276 inch |
| 幅    | 38.1 mm | 幅 (インチ)   | 1.5 inch    |
| 正味重量 | 22.89 g |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## システムパラメータ

|                           |                               |                             |             |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 製品ファミリー                   | OMNIMATE電源 - シリーズBV/SV 7.62IT | 導体接続方法                      | クランプヨークねじ接続 |
| ピッチ (mm) (P)              | 7.62 mm                       | ピッチ (インチ) (P)               | 0.300 "     |
| 導体取り出し方向                  | 180°                          | 極数                          | 4           |
| ピンモデルシリーズ数量               | 1                             | DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガータッチセーフ |
| DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP 20                         | 体積抵抗                        | 4.50 mΩ     |
| コーディング可能                  | はい                            | 締付けトルク、最小                   | 0.5 Nm      |
| 締付けトルク、最大                 | 0.6 Nm                        | クランプネジ                      | M 3         |
| スクリッドドライバー刃               | 0.6 x 3.5                     | ブラギング回数                     | 25          |
| 差し込み力 / 極、最大              | 14 N                          | 引張強度 / 極、最大                 | 14 N        |

## 材料データ

|              |          |                      |                    |
|--------------|----------|----------------------|--------------------|
| 絶縁材          | PA GF    | 色                    | 黒色                 |
| カラーチャート (類似) | RAL 9011 | 絶縁材グループ              | II                 |
| 比較追跡指数 (CTI) | ≥ 500    | Moisture Level (MSL) |                    |
| UL 94 可燃性等級  | V-0      | 接点材質                 | 銅合金                |
| 接触表面         | 錫メッキ     | プラグ接点の層構造            | 6...8 μm Sn glossy |
| 保管温度、最小      | -40 °C   | 保管温度、最大              | 70 °C              |
| 動作温度、最小      | -50 °C   | 動作温度、最大              | 125 °C             |

## 接続に適した導体

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| クランプ範囲、最小                                                | 0.2 mm <sup>2</sup>     |
| クランプ範囲、最大                                                | 10 mm <sup>2</sup>      |
| 固定式、最小 H05 (07) V-U                                      | 0.2 mm <sup>2</sup>     |
| 固定式、最大 H05 (07) V-U                                      | 6 mm <sup>2</sup>       |
| フレキシブル、最小 H05 (07) V-K                                   | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
| フレキシブル、最大 H05 (07) V-K                                   | 10 mm <sup>2</sup>      |
| w. プラスチックカラーフェルール、DIN 0.25 mm <sup>2</sup> 46228 pt 4、最小 |                         |
| プラスチックカラー付フェルール DIN 6 mm <sup>2</sup> 46228 pt 4、最大      |                         |
| w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小 0.25 mm <sup>2</sup>          |                         |
| ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 6 mm <sup>2</sup> pt 1、最大         |                         |
| EN 60999 a x b; ø 準拠のプラグゲージ                              | 2.8 mm x 2.0 mm; 2.4 mm |
| パスピン                                                     |                         |

| クランプ導体 | 導体接続断面 | 種別        | 配線の細線仕様                    |
|--------|--------|-----------|----------------------------|
|        |        | 公称        | 0.5 mm <sup>2</sup>        |
|        |        | 被覆剥き長さ    | 公称 14 mm                   |
|        |        | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.5/18 OR</a> |

## BVZ 7.62IT/04/180MF4 SN BK BX SO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 技術データ

www.weidmueller.com

|         |           |                             |
|---------|-----------|-----------------------------|
| 導体接続断面  | 種別        | 配線の細線仕様                     |
|         | 公称        | 1 mm <sup>2</sup>           |
| フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 15 mm                    |
|         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H1.0/18 GE</a>  |
| 導体接続断面  | 種別        | 配線の細線仕様                     |
|         | 公称        | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
| フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 15 mm                    |
|         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H1.5/18D SW</a> |
| 導体接続断面  | 種別        | 配線の細線仕様                     |
|         | 公称        | 0.75 mm <sup>2</sup>        |
| フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 14 mm                    |
|         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.75/18 W</a>  |
| 導体接続断面  | 種別        | 配線の細線仕様                     |
|         | 公称        | 2.5 mm <sup>2</sup>         |
| フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 14 mm                    |
|         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H2.5/19D BL</a> |
| 導体接続断面  | 種別        | 配線の細線仕様                     |
|         | 公称        | 4 mm <sup>2</sup>           |
| フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 12 mm                    |
|         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H4.0/12</a>     |
| 導体接続断面  | 種別        | 配線の細線仕様                     |
|         | 公称        | 6 mm <sup>2</sup>           |
| フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 14 mm                    |
|         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H6.0/20 SW</a>  |
| 導体接続断面  | 種別        | 配線の細線仕様                     |
|         | 公称        | 12 mm                       |
| フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 12 mm                    |
|         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H6.0/12</a>     |

参照テキスト      プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくできません。フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。

## IEC規格に準拠した公称データ

|                             |                        |                             |              |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 標準に準拠して検査済                  | IEC 60664-1, IEC 61984 | 定格電流、最小極数 (Tu=20°C)         | 57 A         |
| 定格電流、最小極数 (Tu=40°C)         | 41 A                   | サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2       | 1000 V       |
| サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2      | 1000 V                 | サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/3      | 800 V        |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2  | 6 kV                   | サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 8 kV         |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 8 kV                   | 短時間耐電流抵抗                    | 3 x 1sで420 A |
| 沿面距離、最小                     | 13.8 mm                | クリアランス、最小                   | 10.2 mm      |

## CSAに準拠した公称データ

|                        |        |                        |        |
|------------------------|--------|------------------------|--------|
| 定格電圧 (グループ B/CSA 使用)   | 600 V  | 定格電圧 (グループ C / CSA 使用) | 600 V  |
| 定格電圧 (グループ D/CSA 使用)   | 600 V  | 定格電流 (グループ B/CSA 使用)   | 40.5 A |
| 定格電流 (グループ C / CSA 使用) | 40.5 A | 定格電流 (グループ D/CSA 使用)   | 5 A    |
| 導体断面積、AGW、最小           | AWG 24 | 導体断面積、AWG、最大           | AWG 8  |

## UL 1059に準拠した公称データ

|                            |       |                            |        |
|----------------------------|-------|----------------------------|--------|
| 定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 600 V | 定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用)    | 600 V  |
| 定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 600 V | 定格電圧 (グループ F / UL 1059 使用) | 1000 V |

## BVZ 7.62IT/04/180MF4 SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

|                            |        |                         |        |
|----------------------------|--------|-------------------------|--------|
| 定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 40.5 A | 定格電圧 (使用グループ C/UL 1059) | 40.5 A |
| 定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 5 A    | 定格電流 (使用グループ F/UL 1059) | 40.5 A |
| 導体断面積、AGW、最小               | AWG 24 | 導体断面積、AGW、最大            | AWG 8  |

## 梱包

|       |           |        |           |
|-------|-----------|--------|-----------|
| パッケージ | 箱         | VPE 長  | 353.00 mm |
| VPE幅  | 139.00 mm | VPEの高さ | 50.00 mm  |

## 重要なメモ

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC準拠 | 適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行われ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 注意事項  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Additional variants on request</li><li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li><li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li><li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li><li>• P on drawing = pitch</li><li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li><li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li><li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li></ul> |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0    | EC002638    |
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 9.0  | 27-44-03-09 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-03-09 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
| ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


# BVZ 7.62IT/04/180MF4 SN BK BX SO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 図面

### 製品イメージ




図に類似


### 寸法図



### グラフ



### グラフ



## BVZ 7.62IT/04/180MF4 SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## コーディングパーツ



パワーエレクトロニクス用の差し込み式接続 – 最新のドライブ技術用の最適化 (例：モータースターター、周波数コンバータ、サーボコントローラー)。

OMNIMATE Power は、差し込み式シールド、内蔵信号コンタクト、片手操作など、安全性と革新的ソリューションが強化されており、新基準を構築します。

3 種の製品の種類には、さらに次の利点があります：

- アプリケーション志向の拡張性：29 A (IEC) または 20 A (UL) に対応する、小型の 4 mm から、76 A (IEC) または 54 A (UL) 対応の頑丈な 16 mm 種別まで
- 1,000V (IEC) または 600V (UL) まで用途は自由に使用可能
- アプリケーション用に最適化されたさまざまな取付けオプション

当社のサービス：

Product Configurator を使用するだけで、個別コネクタを設計 製品コンフィギュレータ

## 一般注文データ

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 種別         | BV/SV 7.62HP KO RD 2022    | バージョン                             |
| 注文番号       | <a href="#">2007300000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ、アクセサリ、コーディングパーツ、 |
| GTIN (EAN) | 4050118392715              | 赤色, 極数: 1                         |
| 数量         | 20 ST                      |                                   |

## スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別         | SDS 0.8X4.5X125            | バージョン                  |
| 注文番号       | <a href="#">9009020000</a> | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248266883              |                        |
| 数量         | 1 ST                       |                        |
| 種別         | SDIS 0.8X4.0X100           | バージョン                  |
| 注文番号       | <a href="#">9008400000</a> | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056361              |                        |
| 数量         | 1 ST                       |                        |


## BVZ 7.62IT/04/180MF4 SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プラススクリッドライバー (フィリップ用)



プラススクリッドライバー、フィリップス用、SDK PH  
DIN 5262、ISO 8764/2-PH、ISO 8764-PH への出力、ク  
ロムトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別         | SDK PH1                    | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">9008480000</a> | スクリッドライバー, スクリッドライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056477              |                      |
| 数量         | 1 ST                       |                      |
| 種別         | SDIK PH1                   | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">9008570000</a> | スクリッドライバー, スクリッドライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056569              |                      |
| 数量         | 1 ST                       |                      |

## クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール  
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 種別         | PZ 6/5                     | バージョン                                     |
| 注文番号       | <a href="#">9011460000</a> | プレスツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 0.25mm², 6mm², ト |
| GTIN (EAN) | 4008190165352              | ラピーズインデントクリンプ                             |
| 数量         | 1 ST                       |                                           |

## BVZ 7.62IT/04/180MF4 SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SV 7.62IT 90MF SN



IEC 61800-5-1 準拠の 400 V IT パワーネットワーク対応、7.62 ピッチのはんだ付けフランジファスナー付属 90° オス型ヘッダー。

UL840 600V. 準拠の UL 承認取得。

メス側ヘッダー BVZ 7.62 IT と組み合わせた場合、IEC 61800-5-1 準拠の IT 電源ネットワーク対応、400 V の 5.5 mm タッチセーフ拡張要件に適合 ...

メス側ヘッダー不使用の場合、テストフィンガーに 20 N の圧力をかけて、接合プロファイルが 3 mm 以上の接触安全性を保証。


また、自動ロック式ミドルフランジ (オプションのネジ止めも可能) は、従来に比べて 1 ピッチ分のスペース削減を実現。

ご要望に応じて、ネジフランジ付属と、フランジ無しの型をご用意します。

## 一般注文データ

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 種別         | SV 7.62IT/04/90MF4 3.5S... | バージョン                                         |
| 注文番号       | <a href="#">1156590000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, ミドルフ           |
| GTIN (EAN) | 4032248943401              | ランジ, THR はんだ付け接続, 7.62 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン長 |
| 数量         | 48 ST                      | (I): 3.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱                      |

## SV 7.62IT 270MF SN



IEC 61800-5-1 準拠の 400V IT ネットワーク対応 7.62 ピッチ 270° オス型ヘッダー。

UL840 600 V 準拠の UL 認証取得。

メス側ヘッダー BVZ 7.62 IT と組み合わせた場合、アース間 400 V の IEC 61800-5-1 準拠の IT ネットワーク対応 5.5 mm タッチセーフティ拡張要件を満たします。メス側ヘッダー不使用時は、テストフィンガーに 20 N の圧力をかけて、接合プロファイルが、3 mm 以上の最低限度の接触安全性を確保します。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 種別         | SV 7.62IT/04/270MF4 3.5... | バージョン                                          |
| 注文番号       | <a href="#">1156530000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, ミドルフ            |
| GTIN (EAN) | 4032248943449              | ランジ, THR はんだ付け接続, 7.62 mm, 極数: 4, 270°, ソルダピン長 |
| 数量         | 48 ST                      | (I): 3.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱                       |




## BVZ 7.62IT/04/180MF4 SN BK BX SO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SV-SMT 7.62IT 90MF SN BX




IT ネットワーク対応 OMNIMATEPower50 kVA  
 まで拡張可能特別な要件に合わせて個別調整されたソリューション  
 さらなる規格準拠性は、より少ない妥協が可能になります。IT ネットワークに対応する OMNIMATEPower には、さまざまな分野での標準機能が組み込まれています。これにより、形状および認可のプロセスが簡素化され、安全で信頼性の高い運用が可能になります。  
 アプリケーションの成果とユーザの利点：IEC 61800-5-1 (+ 5.5mm) に準拠して、400 V の IT システムでの使用と接触安全性を実現。自己保持式の片手で取り扱い可能な安全フランジは、直感的で安全な使用を可能にします。また、プラグイン時のセルフインターロック機能により、動作の信頼性を保証しています。  
 結果として、追加のデバイスカバーは必要ありません。アプリケーション指向の設計では、認可過程で妥協する必要はありません。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 種別         | SV-SMT 7.62IT/04/90MF2 ... | バージョン                                               |
| 注文番号       | <a href="#">2499740000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ミドルフランジ、                   |
| GTIN (EAN) | 4050118513165              | THT/THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 2.6 |
| 数量         | 48 ST                      | mm, 錫メッキ, 黒色, 箱                                     |
| 種別         | SV-SMT 7.62IT/04/90MF2 ... | バージョン                                               |
| 注文番号       | <a href="#">2498610000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ミドルフランジ、                   |
| GTIN (EAN) | 4050118511819              | THT/THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.5 |
| 数量         | 50 ST                      | mm, 錫メッキ, 黒色, 箱                                     |

## SV-SMT 7.62IT 270MF SN BX



IT ネットワーク対応 OMNIMATEPower50 kVA  
 まで拡張可能特別な要件に合わせて個別調整されたソリューション  
 さらなる規格準拠性は、より少ない妥協が可能になります。IT ネットワークに対応する OMNIMATEPower には、さまざまな分野での標準機能が組み込まれています。これにより、形状および認可のプロセスが簡素化され、安全で信頼性の高い運用が可能になります。  
 アプリケーションの成果とユーザの利点：IEC 61800-5-1 (+ 5.5mm) に準拠して、400 V の IT システムでの使用と接触安全性を実現。自己保持式の片手で取り扱い可能な安全フランジは、直感的で安全な使用を可能にします。また、プラグイン時のセルフインターロック機能により、動作の信頼性を保証しています。  
 結果として、追加のデバイスカバーは必要ありません。アプリケーション指向の設計では、認可過程で妥協する必要はありません。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 種別         | SV-SMT 7.62IT/04/270MF4... | バージョン                                                |
| 注文番号       | <a href="#">2500260000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ミドルフランジ、                    |
| GTIN (EAN) | 4050118512960              | THT/THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 4, 270°, ソルダーピン長 (l): 2.6 |
| 数量         | 48 ST                      | mm, 錫メッキ, 黒色, 箱                                      |

**BVZ 7.62IT/04/180MF4 SN BK BX SO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 対応

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 種別         | SV-SMT 7.62IT/04/270MF4... | バージョン                                                 |
| 注文番号       | <a href="#">2499050000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ミドルフランジ,                   |
| GTIN (EAN) | 4050118512243              | THT/THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 4, 270°, ソルダープイン長 (l): 3.5 |
| 数量         | 50 ST                      | mm, 錫メッキ, 黒色, 箱                                       |