

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





HQ シリーズ - 小型形状による大きな特長。電気的数値は、それ自体を示すものです。

設計されています。

極数:5、8 定格電流:16A

定格電圧: 250 V、500 V

一般注文データ

バージョン	HDC挿入, メス型, 500 V, 16 A, 極数: 8, PUSH IN, 設置サイズ: HQ
注文番号	<u>2937350000</u>
種別	HDC HQ 8 FP
GTIN (EAN)	4099986694071
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

MAMID承認件数	c FL *us
ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cURus)	E310075

寸法と重量

深さ	22.4 mm	奥行き(インチ)	0.8819 inch
高さ	41.6 mm	 高さ(インチ)	1.6378 inch
幅	40.6 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	1.5984 inch
正味重量	36 a		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

極数	8	接続方式	PUSH IN
設置サイズ	HQ	UL 94 可燃性等級	V-0
色	薄いグレー		メス型
サージ電圧カテゴリー	III		3
シリーズ	HQ	定格電圧 (DIN EN 61984)	500 V
定格インパルス電圧(DIN EN 61984)	6 kV	定格電流 (DIN EN 61984)	16 A
ハロゲン不使用	false	BG	HΩ

寸法

幅 40.6 mm

電源の接点

定格電圧(DIN EN 61984)、出力接点 500 V

バージョン

接続方式	PUSH IN	設置サイズ	HQ
導体断面、最大	2.5 mm ²	 導体断面、最小	0.5 mm ²
BG	HQ		

分類

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-05
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-05
ECLASS 11.0	27-44-02-05	ECLASS 12.0	27-44-02-05
ECLASS 13.0	27-44-02-05	ECLASS 14.0	27-44-02-05

2 カタログステータス / 図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-44-02-05





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラグハウジング、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。 HQ バージョンは、特定保護機能を備えています。バルクヘッドハウジング (カバーと金属製クランプ) は、パドロックで固定できます。

一般注文データ

種別 HDC HQM TOLU 1PG21 WO バージョン

注文番号 2937380000 HDCエンクロージャ, 設置サイズ: HQ, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上 4099986694194 部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ,

プラグハウジング、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。 HQ バージョンは、特定保護機能を備えています。バルクヘッドハウジング (カバーと金属製クランプ) は、パドロックで固定できます。

一般注文データ

種別 HDC HQM TSLU 1PG21 WO バージョン

注文番号2937390000HDCエンクロージャ, 設置サイズ: HQ, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側GTIN (EAN)4099986694200面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ,

カタログステータス/図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。 HQ バージョンは、特定保護機能を備えています。バルクヘッドハウジング (カバーと金属製クランプ) は、パドロックで固定できます。

一般注文データ

種別	HDC HQM ALU	バージョン
注文番号	1003050000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: HQ, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔
GTIN (EAN)	4032248697984	壁ハウジング,下側のサイドロッククランプ,標準
数量	1 ST	
種別	HDC HQP ALU	バージョン
注文番号	1003040000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: HQ, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔
GTIN (EAN)	4032248697977	壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準
数量	1 ST	

プラグハウジング、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。 HQ バージョンは、特定保護機能を備えています。バルクヘッドハウジング (カバーと金属製クランプ) は、パドロックで固定できます。

6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別

HDC HQP TOLU 1PG16 バージョン

注文番号 1003070000 HDCエンクロージャ, 設置サイズ: HO, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上 GTIN (EAN) 4032248698004 部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ,

数量 1 ST 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16

プラグハウジング、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。 HQ バージョンは、特定保護機能を備えています。バルクヘッドハウジング (カバーと金属製クランプ) は、パドロックで固定できます。

一般注文データ

種別 HDC HQP TSLU 1PG16 バージョン

注文番号1003090000HDCエンクロージャ, 設置サイズ: HO, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側GTIN (EAN)4032248698028面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ,

数量 1 ST 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16

8極



HQ シリーズ - 小型形状による大きな特長。電気的数値は、それ自体を示すものです。

導体接続レベルは、プッシュイン接点に対応するように 設計されています。

極数:5、8 定格電流:16 A

定格電圧: 250 V、500 V

一般注文データ

種別 HDC HQ 8 MP パージョン 注文番号 2937360000 HDC挿入、オス型、500 V, 16 A, 極数: 8, PUSH IN, 設置サイズ: HQ GTIN (EAN) 4099986694132 数量 1 ST

作成日 02.11.2025 03:45:16 MEZ

カタログステータス / 図面 7