

## VPU AC I 1+1 255/12.5 LCF MB


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 種別II落雷保護・過電圧保護

- 合計放電電流  $I_{imp}$  対応 12.5 kA (10/350  $\mu$ s)
- 1.5kVまでの低保護レベル
- 保護等級 III および IV に適合 (LPL III / IV)
- 電気計表側使用の漏電流無しモデルシリーズ
- IEC 61643-11 準拠にてテスト済み
- リモートモニタリング機能の有無を問わないバリエーション

## 一般注文データ

バージョン	, 低電圧, 過電圧保護, 過電圧保護 I / II, 単相, TN, TT, N付IT, NなしのIT
注文番号	<a href="#">2976580000</a>
種別	VPU AC I 1+1 255/12.5 LCF MB
GTIN (EAN)	4099986825857
数量	1 items

## VPU AC I 1+1 255/12.5 LCF MB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	65 mm	奥行き (インチ)	2.5591 inch
高さ	90 mm	高さ (インチ)	3.5433 inch
幅	36 mm	幅 (インチ)	1.4173 inch
正味重量	228 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	...85 °C
動作温度	-40 °C...85 °C	動作温度時の湿度	湿度5 ~ 95%
湿度	湿度5 ~ 95%		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## EN 50178に準拠した絶縁協調

サージ電圧カテゴリ	I, III
-----------	--------

## 一般データ

光学機能表示	緑色 = OK、赤色 = アレスタに欠陥あり - 交換	セグメント	電源分配
バージョン	低電圧, 過電圧保護, 過電圧保護 I / II	設計	取付けハウジング、2TE、インスタンスIP 20
UL 94 可燃性等級	V-0	色	黒色
保護度合い	IP20がインストール済み	取付けレール	TS 35
動作高度	≤ 4000 m		

## 公称データ IEC/EN

極数	2	複合パルス UOC	6 kV
Uでの漏れ電流 <sub>n</sub>	0 μA	シグナリング接点	いいえ
定格電圧 (AC)	230 V	低電圧ネットワーク	単相, TN, TT, N付IT, NなしのIT
保護レベル Up IにてN (N-PE)	≤ 1.5 kV	電圧種別	AC
一時サージ電圧 (過電圧) - TOV	442 V	フューズ保護	≤ 250 A gG (ヒューズ不要), ≤ 160 A gG (ヒューズ不要)
応答時間/フォールバック時間	<100 ns	周波数範囲、最大標準	60 Hz IEC 61643-11, EN 61643-11
周波数範囲、最小	50 Hz		
雷テスト電流 I <sub>imp</sub> (10/350 μs) (L-PE)	12.5 kA	雷テスト電流、I <sub>imp</sub> (10/350 μs) (N-PE)	50 kA
EN 61643-11に準拠した要件クラス	T1, T2	IEC 61643-11への要求事項カテゴリ	タイプI, タイプII
最大連続電圧、U <sub>c</sub> (AC)	255 V	最大連続電圧、U <sub>c</sub> (N-PE)	305 V

作成日 25.02.2026 01:22:33 MEZ

カタログステータス / 図面

## VPU AC I 1+1 255/12.5 LCF MB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

放電電流 I <sub>最大</sub> (8/20μs) (N-PE)	100 kA	放電電流 I <sub>n</sub> (8/20μs) (N-PE)	50 kA
エネルギー調整 (≤10 m)	タイプ I, タイプ II, タイプ III	放電電流 I <sub>n</sub> (8/20μs) 導体 - PE	20 kA
放電電流 I <sub>最大</sub> (8 / 20μs) 導体 - PE	50 kA	保護レベル Up I にて N (L/N-PE)	≤ 1.5 kV
短絡電流定格 ISCCR	25 kA	迷走電流 (タイプ III)	3 kA
追従電流消弧能力 I <sub>fi</sub>	25 kA	一体型バックアップヒューズ	いいえ
PE 導体電流 I <sub>PE</sub>	5 μA		

## 接続データ、リモート通知

接続の種類	PUSH IN
-------	---------

## 一般データ

極数	2	保護度合い	IP20がインストール済み
色	黒色		

## 接続データ

被覆剥き長さ	18 mm	導体接続方法	ねじ接続
接続方式	ねじ接続	締め付けトルク、最小	3 Nm
締め付けトルク、最大	4.5 Nm	クランプ範囲、定格接続	16 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最小	1.5 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最大	35 mm <sup>2</sup>
導体断面、固定式、最小	1.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、固定式、最大	35 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	1.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最大	25 mm <sup>2</sup>
導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最大	25 mm <sup>2</sup>	接続断面、撚線、最小	1.5 mm <sup>2</sup>
接続断面、撚線、最大	35 mm <sup>2</sup>		

## 電気データ

電圧種別	AC
------	----

## 保証

時間間隔	5 年
------	-----

## 分類


ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-12-04
ECLASS 15.0	27-17-12-04		

VPU AC I 1+1 255/12.5 LCF MB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmuller.com](http://www.weidmuller.com)

図面



## VPU AC I 1+1 255/12.5 LCF MB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プラススクリッドドライバー (フィリップ用)




VDE 絶縁性プラススクリッドドライバー、フィリップ製スクリュー対応、SDIK PH DIN 7438、ISO 8764/2-PH、ISO 8764-PH へ出力、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

種別	SDIK PH1 X 80	バージョン	
注文番号	<a href="#">2749890000</a>	スクリッドドライバー、刃幅 (B): 1 mm, 80 mm, 刃厚み (A): 1	
GTIN (EAN)	4050118897098		
数量	1 ST		

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 6/15 K MC NE WS	バージョン	
注文番号	<a href="#">1880100000</a>	ESG, デバイスマーカー x 15 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型	
GTIN (EAN)	4032248478781		
数量	200 ST		

## VPU シリーズ



幅広いアクセサリで品揃えが充実

**VPU AC I 1+1 255/12.5 LCF MB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

アクセサリ

一般注文データ

種別	VPU AC EXTENDER	バージョン
注文番号	<a href="#">3123500000</a>	
GTIN (EAN)	4099987270175	
数量	8 ST	