


SM-DT 27/18 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HACCP コンセプトの構造に求められる高い基準確保のため、検出可能なマーキングソリューションを使用して食品業界のお客様をサポートしています。金属製フィラーにより、検出対応の MultiCard は、金属および X 線検出器によって確実に識別されます。これにより、食品製造過程での汚染リスクを最小限に抑えます。屋内区域や熱の紫外線放射に対する腐食耐性や耐老化性等の重要な製品特性により、最大限の安全性が確保されます。これらの特性は、当社の認定研究所で定期的にテストされ、確定されています。直接の食品接触には適しません。

- 金属および X 線検出器で検出可能
- 青色による視覚的認識可能
- 腐食耐性に優れた金属製フィラー
- 鮮明で耐久性に優れた印刷画像
- さまざまな種類のマーキング要件に対応した印刷画像を提供

一般注文データ

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 注文番号 | 3008470000 |
| 種別 | SM-DT 27/18 MC NE BL |
| GTIN (EAN) | 40999869 10935 |
| 数量 | 80 items |

SM-DT 27/18 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 1.2 mm | 奥行き (インチ) | 0.0472 inch |
| 高さ | 27 mm | 高さ (インチ) | 1.063 inch |
| 幅 | 18 mm | 幅 (インチ) | 0.7087 inch |
| 正味重量 | 1.09 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |
|--------|--------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.010 kg CO2 eq. |

一般データ

| | | | |
|-------------|--------------|--------------------|-----------|
| バージョン | プラグ接続可能 | 幅 | 18 mm |
| UL 94 可燃性等級 | HB | 動作温度範囲、最大 | 100 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | 色 | 青色 |
| ハロゲン | いいえ | 基本材質 | ポリアミド66 |
| 印刷文字 | 非搭載 | Rondotest に従って検出可能 | 4.7 mm Al |
| 動作温度範囲 | -40...100 °C | | |

装置マーカ

| | |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |