

IE-C6OP8LB030CN40N40-B-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

RJ45 をふたつ備えた組立済ケーブルは、スマートメータリングアプリケーションに適合し、DIN VDE 0603-100 準拠の異なるカラーを使用できます。プラグとケーブルの曲げ半径を小さくし、狭いスペースに対応、プラグのハウジングは円周方向に絶縁されており、嵌合状態で保護等級IP30を実現します。

一般注文データ

バージョン	パッチケーブル, RJ45 IP30 (電源接続時), RJ45 IP30 (電源接続時), Cat. 6, LSZH, 0.3 m, , ストレート, 4 kV
注文番号	3009490003
種別	IE-C6OP8LB030CN40N40-B-K4KV
GTIN (EAN)	4099986912946
数量	1 items

IE-C60P8LB030CN40N40-B-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

長さ	0.3 m	長さ (インチ)	11.811 inch
正味重量	25 g		

温度

保管温度	-20 °C...70 °C
取り付け温度	0 °C...50 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

コネクタ規格	IEC 60603-7-51	アプリケーション固有の通信ケーブル設備 VDE-AR-N 4100:2019-04
--------	----------------	---

標準

コネクタ規格	IEC 60603-7-51
--------	----------------

電気プロパティ

動作電圧	30 V	PoE / PoE+	IEEE 802.3btに準拠
------	------	------------	-----------------

ケーブルの機械的特性と材料特性

耐油性	No	色	青色
ハロゲン	ハロゲンフリー	延焼耐性	in accordance with IEC 60332-1-2

ケーブルの電気プロパティ

定格電圧 (DC)	30 V	定格インパルス耐電圧	4 kV
動作電圧	30 V	カテゴリー	Cat. 6

ケーブル構造

シースカラー	青色	断面積	4*2*AWG 32/7 / 4*2*0.0320 mm ²
シールド	SF/UTP	配線数	8
絶縁断面	0.68 mm	絶縁	PE
シース直径、最大	4.1 mm	シース直径、最小	3.9 mm
シース素材	LSZH	ケーブル配置	VDE 0603-100準拠二重絶縁
カラーコーディング	白色/青色, 白色/オレンジ, 白色/緑色, 白色/茶色	全体シールド仕様	銅線編組由來のシールド編み, アルミ箔

IE-C6OP8LB030CN40N40-B-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**プラグ**

プラグ右	RJ45, IP30 (電源接続時), オス型接点, 直線, プラグ, シールド仕様	左プラグ	RJ45, IP30 (電源接続時), オス型接点, 直線, プラグ, シールド仕様
------	--	------	--

プラグ、右

プラグ右	RJ45, IP30 (電源接続時), オス型接点, 直線, プラグ, シールド仕様
------	--

プラグ、左

左プラグ	RJ45, IP30 (電源接続時), オス型接点, 直線, プラグ, シールド仕様
------	--

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		