

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM ラベルは、熱転写技術により、印刷品質が優れています。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システム M-Print® PRO が、あらゆるラベリング作業を最適化します。

- 色分けされた高品質ポリエステル製ラベル
- 柔軟な材質と厚い接着層により、THM GEW は、ケーブルやホースなどの角度付き、または円形の対象物に使用できます
- ロールパッケージ THM ET S7 を使用して、Siemens 製 Simatic 200S、S7-300、S7-400 モジュールにラベルを付けることができます
- ラベルは、個別ラベルに完全に中央揃えで印刷するために、プリンターに自動的に配置されます。
- THM MultiMark または THM MultiMark Plus の熱転送プリンターでのラベリング

一般注文データ

注文番号	3034810000
種別	THM GEW FLAG 54/8 WS
GTIN (EAN)	4099986991699
数量	4000 items

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	54 mm	高さ (インチ)	2.126 inch
幅	8 mm	幅 (インチ)	0.315 inch
正味重量	674 g		

一般データ

接着剤	天然ゴム系接着剤	抵抗コード準拠の素材色	9
印刷種別	ニュートラル	印刷方法	熱伝達
幅	8 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	80 °C	動作温度範囲、最小	-29 °C
色	白色	ハロゲン	はい
基本材質	ビニール被覆綿織物	印刷文字	非搭載
ラベリングフィールドのサイズ	21.4 x 8 mm	ロールあたりの数	4000

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体断面、最大	70 mm ²
導体断面、最小	0.75 mm ²	導体外径、最大	12 mm
導体外径、最小	1 mm	導体外径	1 - 12 mm

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		