

**CRI20524T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



図に類似

CUBESERIES CRI 内の個別リレー（テストボタン付き） CUBESERIES CRI 内の個別リレー

- 制御電圧は 12 ~ 110V DC および 24 ~ 230V AC に対応
- CO 接点 × 2 (8 A)
- 色分けテストボタン付き (AC コイル : オレンジ、DC コイル : 青)
- 機械のステータス表示搭載

#### 一般注文データ

バージョン	CUBESERIES, リレー, 接点数: 2, CO接点 AgNi, 定格制御電圧: 24 V AC, 持続電流: 8 A, プラグイン接続, テストボタンが使用可能: はい
注文番号	<a href="#">3052540000</a>
種別	CRI20524T
GTIN (EAN)	4099987022378
数量	10 items

## CRI20524T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E223474

## 寸法と重量

深さ	25.5 mm	奥行き (インチ)	1.0039 inch
高さ	29 mm	高さ (インチ)	1.1417 inch
幅	13 mm	幅 (インチ)	0.5118 inch
正味重量	15 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...70 °C	周囲温度	-40 °C...70 °C
動作温度		湿度	35 ~ 85% RH (周囲温度で)

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 7cl

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 公称データ UL

証明書番号 (cURus) E223474

## 制御側

定格制御電圧	24 V AC	定格電流 AC	31.3 mA
公称出力	0.75 VA	コイル抵抗	350 Ω ± 10 %
ステータス表示	該当なし		

## 負荷側

定格スイッチング電圧	AC250 V	持続電流	8 A
定格負荷の最大回路周波数	0.1 Hz	最大開閉電圧、AC	250 V
最大開閉電圧、DC	250 V	突入電流	12 A / 20 ms
AC スイッチング容量 (抵抗) 、最大	2000 VA	DC スイッチング容量 (抵抗) 、最大	192 W @ 24 V
スイッチオン遅延	≤ 20 ms	スイッチオフ遅延	≤ 16 ms
接点の種別	2 CO contact (AgNi)	機械的耐用期間	1 x 106 開閉サイクル
最小スイッチング電源	10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V		

## 一般データ

動作高度	≤ 2000 m, 海面より上に	テストボタンが使用可能	はい
テストボタンのバージョン	ロック可能なテストボタン、一時テストボタン	メカニカルスイッチの位置表示	はい
色	透明	UL 94 可燃性等級	V-2

**CRI20524T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****絶縁協調**

定格電圧	250 V	汚染度	3
サージ電圧カテゴリー	III	絶縁材グループ	IIIa
制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリー $\geq 8\text{ mm}$ パス		制御側 - 負荷側の耐電圧	5 kVeff / 1分
隣接接点の耐電圧	2.5 kVeff / 1分	開接点の耐電圧	1 kVeff / 1 min
インパルス耐電圧	6 kV (1.2/50 $\mu\text{s}$ )	隣接接点でのインパルス耐圧	4 kV (1.2/50 $\mu\text{s}$ )

**承認/標準の詳細**

証明書番号 (CSA)	607226-80220633	証明書番号 (VDE)	40057912
証明書番号 (cURus)	E223474		

**接続データ**

導体接続方法	プラグイン接続	ピッチ (mm) (P)	5.00 mm
--------	---------	--------------	---------

**分類**

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		


## CRI20524T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面


## 接続図




## グラフ




## グラフ



## グラフ



## 寸法図



## CRI20524T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## その他

## Type code CUBESERIES relay versions



Type codes

## CRI20524T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ


## 保護モジュール



## 一般注文データ

種別	CXX RC 51	バージョン
注文番号	<a href="#">3053370000</a>	CUBESERIES, RCエレメント, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023160	
数量	20 ST	
種別	CXX RC 52	バージョン
注文番号	<a href="#">3053390000</a>	CUBESERIES, RCエレメント, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023177	
数量	20 ST	

## LED



## 一般注文データ

種別	CXX L 61G	バージョン
注文番号	<a href="#">3053420000</a>	CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023207	
数量	20 ST	
種別	CXX L 61R	バージョン
注文番号	<a href="#">3053410000</a>	CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023191	
数量	20 ST	
種別	CXX L 62G	バージョン
注文番号	<a href="#">3053440000</a>	CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023221	
数量	20 ST	
種別	CXX L 62R	バージョン
注文番号	<a href="#">3053430000</a>	CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023214	
数量	20 ST	

## CRI20524T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 保護モジュール



## 一般注文データ

種別	CXX V 71	バージョン
注文番号	<a href="#">3053470000</a>	CUBESERIES, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 6...24 V AC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023252	
数量	20 ST	
種別	CXX V 72	バージョン
注文番号	<a href="#">3053480000</a>	CUBESERIES, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 110...130 V AC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023269	
数量	20 ST	

## リレーソケット



## CUBESERIES CRI リレー用リレーソケット

- CO × 1 および CO × 2 リレー用の CO × 2 出力バージョン
- ネジおよびPUSH IN接続
- 刃寸法 1.0 × 5.5 mmまでのスクリュードライバー用幅広ソケット部分を備えたプッシュイン差し込みブッシュ
- さまざまな渡り配線の可能性
- 渡り配線、保持クリップ、LED モジュールなどの互換アクセサリ

## 一般注文データ

種別	CSI P 2CO	バージョン
注文番号	<a href="#">3052570000</a>	CUBESERIES, リレーソケット, 接点数: 2, CO接点, 持続電流: 8 A,
GTIN (EAN)	4099987022408	PUSH IN
数量	20 ST	
種別	CSI S 2CO	バージョン
注文番号	<a href="#">3052590000</a>	CUBESERIES, リレーソケット, 接点数: 2, CO接点, 持続電流: 8 A, ねじ接続
GTIN (EAN)	4099987022422	
数量	10 ST	

## CRI20524T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 渡り配線



CUBE SERIES CRI 内のソケット対応渡り配線。

- 電位コーディング用に赤色と青色のプラスチックを使用したバージョン
- PUSH IN式差し込みソケットのバージョン：
  - コイルの A1 と A2 の 8 ピンクロス接続
  - 隣接する差し込みソケットに接続する 2 ピンのジャンパー
  - 1 つの差し込みソケット内で出力チャネルを接続する 2 ピンジャンパー
- ネジ差し込みソケットのバージョン：
  - 近隣の差し込みソケットに接続する 8 ピンのクロス接続

## 一般注文データ

種別	CXI CCP 2P BL	バージョン
注文番号	<a href="#">3052660000</a>	CUBE SERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987022484	
数量	20 ST	
種別	CXI CCP 2P RD	バージョン
注文番号	<a href="#">3052650000</a>	CUBE SERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987022477	
数量	20 ST	
種別	CXI CCP 8P BL	バージョン
注文番号	<a href="#">3052700000</a>	CUBE SERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987022507	
数量	10 ST	
種別	CXI CCP 8P RD	バージョン
注文番号	<a href="#">3052690000</a>	CUBE SERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987022491	
数量	10 ST	
種別	CXI CCS 8P GY	バージョン
注文番号	<a href="#">3052620000</a>	CUBE SERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987022446	
数量	2 ST	

## 保持クリップ



CUBE SERIES CRI リレー用保持クリップ。

プラスチック製保持クリップ：

- リレーイジェクタ機能付き
- MultiFit マーカー用のマーキングスロット
- テストボタン有り / 無してリレーに適合

金属製保持クリップ：

- 差し込みソケット内のリレーを強く保持
- テストボタンの有り / 無しのリレー用の個別バージョン

## 一般注文データ

種別	CXI CLIP P	バージョン
注文番号	<a href="#">3052710000</a>	CUBE SERIES, 保持クリップ
GTIN (EAN)	4099987022514	
数量	10 ST	

**CRI20524T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

種別	CXI CLIP HM	バージョン
注文番号	<a href="#">3052640000</a>	CUBESERIES, 保持クリップ
GTIN (EAN)	4099987022460	
数量	10 ST	

**渡り配線**

CUBESERIES CRI 内のソケット対応渡り配線。

- 電位コーディング用に赤色と青色のプラスチックを使用したバージョン
- PUSH IN式差し込みソケットのバージョン：
  - コイルの A1 と A2 の 8 ピンクロス接続
  - 隣接する差し込みソケットに接続する 2 ピンのジャンパー
  - 1 つの差し込みソケット内で出力チャネルを接続する 2 ピンジャンパー
- ネジ差し込みソケットのバージョン：
  - 近隣の差し込みソケットに接続する 8 ピンのクロス接続

**一般注文データ**

種別	CXX JMP 2P BL	バージョン
注文番号	<a href="#">3053260000</a>	CUBESERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023085	
数量	30 ST	
種別	CXX JMP 2P RD	バージョン
注文番号	<a href="#">3053250000</a>	CUBESERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023078	
数量	30 ST	

**CRI20524T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**対応****リレーソケット****CUBESERIES CRI リレー用リレーソケット**

- CO × 1 および CO × 2 リレー用の CO × 2 出力バージョン
- ネジおよびPUSH IN接続
- 刃寸法 1.0 × 5.5 mm までのスクリュードライバー用幅広ソケット部分を備えたプッシュイン差し込みプッシュ
- さまざまな渡り配線の可能性
- 渡り配線、保持クリップ、LED モジュールなどの互換アクセサリ

**一般注文データ**

種別	CSI P 2CO	バージョン
注文番号	<a href="#">3052570000</a>	CUBESERIES, リレーソケット, 接点数: 2, CO接点, 持続電流: 8 A,
GTIN (EAN)	4099987022408	PUSH IN
数量	20 ST	
種別	CSI S 2CO	バージョン
注文番号	<a href="#">3052590000</a>	CUBESERIES, リレーソケット, 接点数: 2, CO接点, 持続電流: 8 A, ねじ接続
GTIN (EAN)	4099987022422	
数量	10 ST	