

## EM122-RTU-MID

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MID認証取得の高品質なエネルギーメーターをご紹介します。

- 欧州計量器指令 MID 2014/32/EU に準拠した計測器は、エネルギー消費量の課金に関する法的要件を満たしています。これにより、計測器の運用者とエンドユーザーの双方に法的な安心を提供します。
- 当社の製品ラインアップは、Modbus RTUやEthernetに加え、M-Busなどの各種プロトコルに対応しており、エネルギー・水・ガス消費量の記録を目的としたビルオートメーションでの利用に最適です。

## 一般注文データ

バージョン	Power measurement/display for 1-, 3-phase mains, 100 A, direct measurement, pulse output, Modbus RTU, MID approval
注文番号	<a href="#">3099210000</a>
種別	EM122-RTU-MID
GTIN (EAN)	4099987133838
数量	1 items

## EM122-RTU-MID

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	66 mm	奥行き (インチ)	2.5984 inch
高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch
幅	72 mm	幅 (インチ)	2.8346 inch
正味重量	328.3 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...70 °C	動作温度	-25 °C...55 °C
動作温度時の湿度	0 ~ 90% (結露なし)	湿度	0 ~ 90% (結露なし)

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	90d4d0d0-bf40-4da4-b1ec-9cc14a358c13

## 入出力

構成可能なデジタル出力	はい	デジタル入力数	0
デジタル出力数	0	パルス出力数	2
温度入力	いいえ		

## 技術データ

表示値	電圧, 電流測定値, 皮相電力, 無効電力, 力率, 周波数, 有効なインポート/エクスポート電力需要, 合計インポート/エクスポート有効エネルギー, 総インポート/エクスポート無効エネルギー, システム全体の電力需要	バージョン	1相, 3相の主電源の電力測定/表示, 100 A, 直接測定, パルス出力, Modbus RTU, UL 認可
入力周波数	50/60 Hz	ディスプレイ	LCD
取り付け方式	DIN レール	保護度合い	IP51
汚染度	2	入力力率	1 %
測定精度	クラス0.5	最大電流	100 A
ディスプレイの表示 (モニタ)	LCD	測定範囲, 電圧 L ~ N, AC	3 x 230 V
測定範囲, 電圧 L ~ L, AC	400 V	サージ電圧カテゴリー	III
電源電圧	230 V	3線式	はい
4 線式システム	はい	サンプリング周波数50/60 Hz	4.1 kHz
連続測定	はい	1秒当たりの測定結果	100 ms
電流測定チャンネル	3	電圧の測定精度	0.5 %
電流の測定精度	0.5 %		

## 測定データの記録

ソフトウェア EM構成ツール

## EM122-RTU-MID

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 通信

ボーレート	9600/19200/38400 bit/s	通信	双方向
パリティ	不規則, 該当なし, 均等	ストップビット	1, 2
アドレッシング	1 - 247	インターフェース	RS485
プロトコル	Modbus RTU		

## 電圧品質の測定

短時間の中断	はい
--------	----

## 電圧入力の測定

低電圧ネットワーク	3 phase 4 wire (L1 + L2 + L3 + N), 3 phase 3 wire (L1 + L2 + L3), 1 phase 2 wire (L + N)	電圧種別	AC
周波数範囲、最大	65 Hz	周波数範囲、最小	45 Hz
電圧の測定精度	0.5 %	3線式	はい
測定範囲、電圧 L ~ L、AC	400 V	測定範囲、電圧 L ~ N、AC	3 x 230 V
4 線式システム	はい		

## 電流入力の測定

ハウジング主要材質	プラスチック	交流入力ケーブル接続	デバイスで直接
電流測定チャンネル	3	電流の測定精度	0.5 %
最大電流	100 A		

## 絶縁協調

インパルス耐電圧	6 kV (1.2/50 µs)	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	2	公差等級	0,5
絶縁電圧入力または出力/供給	4 kV効率 / 1 min.		

## 分類

ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002301
ETIM 10.0	EC002301	ECLASS 14.0	27-14-23-30
ECLASS 15.0	27-14-23-30		