


**HDC HEE 10 FP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HEE モデルシリーズは、高密度接点を備え、実績のある HE インサートに基づいて設計されています。

導体接続レベルは、プッシュイン接点に対応するように設計されています。

極数 : 10 ~ 64

定格電流 : 16 A

定格電圧 : 500 V

**一般注文データ**

バージョン	HDC挿入, メス型, 500 V, 16 A, 極数: 10, アクチュエータ付プッシュイン, 設置サイズ: 3
注文番号	<a href="#">3125060000</a>
種別	HDC HEE 10 FP
GTIN (EAN)	4099987279765
数量	1 items

## HDC HEE 10 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cURus)	E310075

## 寸法と重量

高さ	32.5 mm	高さ (インチ)	1.2795 inch
幅	34 mm	幅 (インチ)	1.3386 inch
長さ	51 mm	長さ (インチ)	2.0079 inch
正味重量	100 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
耐薬品性	物質 アセトン
	耐薬品性 耐性
	物質 アンモニア、水様性
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 ガソリン
	耐薬品性 耐性
	物質 ベンゼン
	耐薬品性 耐性
	物質 ディーゼル油
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 濃酢酸
	耐薬品性 耐性
	物質 水酸化カリウム
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 メタノール
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 モーター油
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 希釈した苛性アルカリ溶液
	耐薬品性 耐性
	物質 ヒドロクロロフルオロカーボン
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 屋外使用
	耐薬品性 条件付き耐性

## 一般データ

極数	10	勘合回数、銀	≥ 500
勘合回数、金	≥ 500	接続方式	アクチュエータ付プッシュ イン
設置サイズ	3	UL 94 可燃性等級	V-0
体積抵抗	≤2 mΩ	色	ベージュ

**HDC HEE 10 FP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**

絶縁抵抗	$\geq 10^{10} \Omega$	絶縁材	PCガラス繊維補強 (UL認定および鉄道認定)
絶縁材グループ	IIIa	種別	メス型
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3
基本材質	銅合金	シリーズ	HEE
定格電圧 (DIN EN 61984)	500 V	UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V AC/DC
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	6 kV	定格電流 (DIN EN 61984)	16 A
導体-PE間の公称電圧 (III/3)	500 V	ハロゲン不使用	true
DIN EN 45545-2準拠の低排煙性	はい	BG	3
信号接点数	0	出力接点の数	10

**寸法**

幅	34 mm
---	-------

**接続データ PE**

接続種別 PE	押し込み接続	刃寸法、スロット (PE 接続)	SD 0.8 x 4.0
被覆剥き長さ PE 接続	10 mm	締付けトルク、最大 PE 接続	1.2 Nm
締付けトルク、最小 PE 接続	0.8 Nm	定格断面	2.5 mm <sup>2</sup>
導体断面積、AWG (PE) 、最小	AWG 14	導体断面積、AWG (PE) 、最大	AWG 20

**電源の接点**

定格電流 (DIN EN 61984) 、電源接点	16 A
---------------------------	------

**バージョン**

接続方式	アクチュエータ付プッシュ イン	設置サイズ	3
体積抵抗	$\leq 2 \text{ m}\Omega$	導体断面、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	基本材質	銅合金
BG	3		

**分類**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

**HDC HEE 10 FP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

