

SFX-VT 11/60 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

高い柔軟性：SFX

従来のケーブルストラップを使用する場合は、SFX マーカを使用したケーブルのラベリングが推奨されます。ケーブルが直線状に配線されているとは限りません。

SFX マーカの使用素材は非常に柔軟性の高いポリウレタンで、この状況に対応します。マーカは、ケーブルの各曲線に沿って、ラッチが付属しています。利点の概要：

ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 に準拠した試験済み（表 3 手順 A のサイクル 1 で 5000 時間）の耐候抵抗

M-Print®の個別ラベル

THM MultiMark による手早く簡単な印刷

一般注文データ

注文番号	3128300000
種別	SFX-VT 11/60 MM BP WS
GTIN (EAN)	4099987301657
数量	6000 items

SFX-VT 11/60 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.6 mm	奥行き (インチ)	0.0236 inch
高さ	60 mm	高さ (インチ)	2.3622 inch
幅	13 mm	幅 (インチ)	0.5118 inch
正味重量	0.55 g		

一般データ

印刷種別	ニュートラル	バージョン	ハロゲンフリー
幅	13 mm	UL 94 可燃性等級	HB
動作温度範囲、最大	105 °C	動作温度範囲、最小	-55 °C
色	白色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリウレタン	印刷文字	非搭載
ラベリングフィールドのサイズ	10.5 x 44 mm		

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	500 mm ²
導体断面、最小	16 mm ²	導体外径、最大	40 mm
導体外径、最小	7 mm	ケーブルストラップ入力部	平型
導体外径	7 - 40 mm	適切なケーブルタイ	プラスチック

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		