

RJ4C5 R1Y 3.3N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	データの最小化 – RJ45モジュージャック, プリント基板用プラグインコネクタ, Cat. 5, THT/THR はんだ接続, 135°, 上部, なし, いいえ, プラギング回数: 750, 極数: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
注文番号	3154550000
種別	RJ4C5 R1Y 3.3N4N RL
GTIN (EAN)	4099987649209
数量	180 items
パッケージ	Tape

RJ4C5 R1Y 3.3N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	17.6 mm	奥行き (インチ)	0.6929 inch
高さ	21.3 mm	高さ (インチ)	0.8386 inch
下位バージョンの高さ	16.5 mm	幅	15.4 mm
幅 (インチ)	0.6063 inch	正味重量	10.21 g

システム仕様

極数	8	
LED	いいえ	
ソルダーピン長 (l)	3.25 mm	
PCB の取り付け	THT/THRはんだ接続	
ピッチ (インチ) (P)	0.050 "	
シールド材質	真鍮	
シールド	はい	
側面終端、特性	はんだフランジ	
ソルダーアイレット穴直径公差 (D)	±0.1 mm	
極当たりソルダーピン数	1	
接続方式	はんだ接続	
ソルダーアイレット穴直径 (D)	0.9 mm	
カテゴリ	Cat. 5	
製品ファミリー	データの最小化 - RJ45モジュージャック	
ピッチ (mm) (P)	1.27 mm	
保護度合い	IP20	
プラグイング回数	750	
モデル	ソケット	
外向きエルボ	135°	
シールド面	ニッケルメッキ	
シールドタブ	なし	
性能カテゴリ	Cat. 5	
はんだ付け工程	リフローハンダ付け, 手動はんだ付け, フローはんだ付け	
ラッチオプション	上部	
はんだピン寸法	八角形	
ソルダーピン長 公差	接頭部の下限公差 (最小値表示)	-0.5
	プレフィックス付き上限公差 (最大値を表示)	+0.5
	公差、単位	mm
ソルダーピン長 公差	+0.5 / -0.5 mm	

標準

コネクタ規格 IEC 60603-7-51

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	1500 V DC	耐電圧、接点 / 接点	1000 V DC
体積抵抗	<25 mΩ	絶縁抵抗	≥ 500 MΩ
公称電圧	125 V	PoE / PoE+	IEEE 802.3atに適合

材料データ

絶縁材	PA 9T	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	II

RJ4C5 R1Y 3.3N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

比較追跡指数 (CTI)	≥ 500	絶縁抵抗	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 可燃性等級	V-0
接点ベース素材	リン青銅	接点材質	銅合金
接触表面	ニッケル下地金メッキ	プラグ接点の層構造	30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	85 °C
動作温度、最小	-40 °C	動作温度、最大	85 °C

梱包

パッケージ	Tape	VPE 長	345.00 mm
VPE幅	345.00 mm	VPEの高さ	120.00 mm
テーブリール径φ (A)	330 mm	表面抵抗	Rs = 109 - 1012 Ω

重要なメモ

注意事項

分類

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

