

SAISGS-M-4T-8/9-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

一般注文データ

バージョン	電源コネクタ, M12
注文番号	3164490000
種別	SAISGS-M-4T-8/9-M12
GTIN (EAN)	4099987801249
数量	1 items

SAISGS-M-4T-8/9-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	70 mm	幅 (インチ)	2.7559 inch
直径	20 mm	正味重量	44 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4	コーディング	T-coded
接触表面	金メッキ	LED	いいえ
接続方式	ねじ接続	ハウジング主要材質	PA
ケーブル直径、最大	9 mm	ケーブル直径、最小	8 mm
接点材質	CuZn	導体断面、最大	1.5 mm ²
導体断面、最小	0.14 mm ²	公称電圧	63 V
公称電流	12 A	保護度合い	IP67, ねじ込み
プラグング回数	≥ 100	汚染度	3
接点形状 (オス/メス)	オス型	シールド接続	はい
スレッドリング材質	ダイキャスト 亜鉛	ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C
接続断面積、最大	1.5 mm ²	接続断面積、最小	0.14 mm ²

一般情報

極数	4	接続 1	M12
接続 2	ねじ	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	PA	接続スレッド	M12
接点材質	CuZn	接触表面	金メッキ
導体断面積、固定式、最大 (AWG)	AWG 16	導体断面積、細径燃線、最大 (AWG)	AWG 16
シールド	はい	保護度合い	IP67, ねじ込み
プラグング回数	≥ 100		

標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-111
--------	-----------------

分類

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


SAISGS-M-4T-8/9-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



極スキーム

