

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



WIL-Varioは、個性を最大限に発揮する産業用途向けの堅牢なLEDライトです。

完全密閉アルミニウムハウジングを採用し、IP67定格で過酷な環境にも最適です。

WS2812Bプロトコルにより、各LEDダイオードは色、輝度、機能の点で個別に制御できます。

定格電圧 5 V DC で動作します。

そのギャップフリーの積み重ねにより、レベルインジケータ、エリアマーキング、スポットライトなどのアプリケーションに最適です。

一般注文データ

注文番号	3201440000
種別	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-F
GTIN (EAN)	4099987989183
数量	1 items

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	10 mm	奥行き (インチ)	0.3937 inch
高さ	10 mm	高さ (インチ)	0.3937 inch
長さ	465 mm	長さ (インチ)	18.3071 inch
正味重量	228 g		

温度

動作温度 -20 - 50°C

ケーブル技術仕様

ケーブル素材	PUR	シースカラー	黒色
ハウジング主要材質	アルミニウム	ケーブル長	5 m

一般的な技術データ

LEDモジュールの形状	長方形	動作寿命	60.000 h
保護度合い	IP67	効率性クラス (EU指令No. 874/2012に 準拠)	Not required

接続データ

接続スレッド なし

材料データ

ハウジング主要材質	アルミニウム	封止化合物	PUR V0
-----------	--------	-------	--------

電気データ

電源	2.1 W	調光可能	はい
----	-------	------	----

分類

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

